

## PŘEDVÁŽKY A KAPESNÍ VÁHY OHAUS

VERKON &gt; Přístroje pro měření a analýzu &gt; Váhy &gt; Předvážky a kapesní váhy Ohaus

### Váhy přenosné Ohaus YA

Výrobci a značky: Ohaus

Kapesní váhy série YA jsou díky snadnému ovládnání a malým rozměrům vhodné pro orientační vážení v terénu nebo použití v domácnosti.

#### Základní charakteristika kapesních vah série YA:


- modře podsvícený dobře čitelný LCD displej
- jednoduché ovládnání pomocí 3 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- funkce automatického vypnutí
- nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu
- rozměry: 110 x 75 x 20 mm (vážní deska 70 x 50 mm)
- napájení: 2x AAA baterie (součástí dodávky)



Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 480 251 910	YA102	70 x 50	0,01	100	Skladem, do 1 týdne	1 097 Kč
396 480 251 911	YA302	70 x 50	0,05	300	Skladem, do 1 týdne	986 Kč
396 480 251 912	YA501	70 x 50	0,1	500	Skladem, do 1 týdne	986 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-YA-EN.pdf

### Váhy přenosné Ohaus Compass CR

Výrobci a značky: Ohaus

Ekonomická série vah Compass CR je určena pro základní vážení. Díky nízké hmotnosti a nízkoprofilovému designu se váhy snadno přenáší a mají minimální nároky na skladovací prostor. Své uplatnění najdou zejména ve školství, v kancelářích a domácnostech.




### Základní charakteristika přenosných vah Compass CR:

- dobře čitelný LCD displej (výška číslic 15 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- čas stabilizace: 2 s
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- indikátor stability, ochrana proti přetížení, funkce automatického vypnutí
- vážní deska i tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky, nízkoprofilový design
- rozměry: 140 x 205 x 41 mm (vážní deska: 125 x 132 mm), hmotnost 0,4 kg
- napájení: 3x AA baterie (součástí dodávky) nebo AC adaptér (není součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (AC adaptér, plastová miska o objemu 1050 ml, přenosný kufřík) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 428 213	CR221	0,1	220	1-2 týdny	938 Kč
467 523 428 214	CR621	0,1	620	1-2 týdny	1 044 Kč
467 523 428 215	CR2200	1	2200	1-2 týdny	938 Kč
467 523 428 216	CR5200	1	5200	1-2 týdny	1 044 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Compass-CR-EN.pdf

## Váhy přenosné Ohaus Compass CX

Výrobci a značky: Ohaus

Lehké přenosné váhy Ohaus Compass CX jsou navrženy pro nepřetržitý provoz (výdrž až 1000 provozních hodin při použití standardních alkalických baterií). Díky nízkoprofilovému designu mají minimální nároky na velikost skladovacího prostoru (jsou stohovatelné). Své uplatnění najdou v laboratořích, průmyslu, školství i domácnostech.

### Základní charakteristika přenosných vah Compass CX:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej (výška číslic 18 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- čas stabilizace: 1,5 - 2 s (dle modelu)
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství)



- za příplatek)
- indikátor stability, ochrana proti přetížení, indikátor vybití baterie, funkce HOLD Display, funkce automatického vypnutí
- nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky, nízkoprofilový design
- rozměry: 135 x 201 x 41 mm (vážní deska: 128 x 142 mm)
- napájení: 3x AA baterie (součástí dodávky) nebo AC adaptér (objednává se samostatně)
- volitelné příslušenství: AC adaptér, plastová miska o objemu 1050 ml, přenosný kufřík
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení

### Přenosné váhy Ohaus Compass CX

Obj. číslo	Model	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 428 208	CX221	0,1	220	1-2 týdny	1 654 Kč
467 523 428 209	CX621	0,1	620	1-2 týdny	1 654 Kč
467 523 428 210	CX1201	0,1	1200	1-2 týdny	1 987 Kč
467 523 428 211	CX2200	1	2200	1-2 týdny	1 654 Kč
467 523 428 212	CX5200	1	5200	1-2 týdny	1 654 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 333 866	AC adaptér, 5V, EU zásuvka	1-2 týdny	708 Kč
467 523 467 763	Přenosný kufřík	1-2 týdny	1 202 Kč
467 528 850 075	Plastová miska o objemu 1050 ml	1-2 týdny	480 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Ohaus-Compass-CX-EN.pdf](#)

### Video k produktu

 [Váhy přenosné Ohaus série CX](#)

## Předvážky Ohaus Navigator NV a NVT

Výrobci a značky: Ohaus

Série vah Ohaus Navigator nabízí jednoduché ovládání, rychlou odezvu, vynikající ochranu proti přetížení a odolnou konstrukci. Díky tomu váhy vyhovují širokému spektru školních, potravinářských i průmyslových aplikací.



## Základní charakteristika přenosných vah Navigator série NV a NVT:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 20 mm
- 4 tlačítka pro jednoduché ovládání
- rychlé, přesné a opakovatelné výsledky vážení
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- vynikající mechanická ochrana proti přetížení (až do 4násobku váživosti vah; prodlužuje životnost vah), indikace stavu baterie, funkce automatického vypnutí
- podsvícená libela na předním panelu vah (snadná kontrola správného umístění vah)
- integrovaný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- nerezová vážní deska, ochranný kryt (pouze modely s rozlišením 0,001 g), tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky s nastavitelnou výškou, nízkoprofilový design (modely série NV jsou stohovatelné)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x baterie typu C (nejsou součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, tiskárna, ochranný plastový kryt, přepravní kufrík) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

**i** V naší nabídce najdete i sérii vah **Ohaus Navigator NVT-M**, která nabízí bezdotykové ovládání, rychlou odezvu a vynikající ochranu proti přetížení. Všechny modely této série mají EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce a jsou cejchuschopné.

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Předvážky Ohaus Navigator série NV, modely s ochranným krytem:</b>						
467 523 615 581	NV123	Ø 93	0,001	120	1-2 týdny	7 560 Kč
467 523 615 582	NV223	Ø 93	0,001	220	1-2 týdny	8 232 Kč
467 523 615 583	NV323	Ø 93	0,001	320	1-2 týdny	8 640 Kč
<b>Předvážky Ohaus Navigator série NV:</b>						
467 523 456 382	NV222	Ø 145	0,01	220	1-2 týdny	7 056 Kč
467 523 456 383	NV422	Ø 145	0,01	420	1-2 týdny	7 392 Kč
467 523 456 384	NV622	Ø 145	0,01	620	1-2 týdny	7 632 Kč
467 523 615 584	NV1202	190 x 144	0,01	1200	1-2 týdny	7 848 Kč
467 523 615 585	NV2202	190 x 144	0,01	2200	1-2 týdny	8 040 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 615 586	NV3202	190 x 144	0,01	3200	1-2 týdny	8 640 Kč
467 523 456 385	NV221	190 x 144	0,1	220	1-2 týdny	3 912 Kč
467 523 456 386	NV621	190 x 144	0,1	620	1-2 týdny	4 776 Kč
467 523 456 387	NV1201	190 x 144	0,1	1200	1-2 týdny	5 808 Kč
467 523 456 388	NV2201	190 x 144	0,1	2200	1-2 týdny	6 744 Kč
<b>Předvážky Ohaus Navigator série NVT:</b>						
467 523 456 389	NVT2201	230 x 174	0,1	2200	1-2 týdny	6 912 Kč
467 523 456 390	NVT4201	230 x 174	0,1	4200	1-2 týdny	7 056 Kč
467 523 456 391	NVT6201	230 x 174	0,1	6200	1-2 týdny	7 392 Kč
467 523 615 587	NVT10201	230 x 174	0,1	10200	1-2 týdny	7 728 Kč
467 523 456 392	NVT2200	230 x 174	1	2200	1-2 týdny	3 876 Kč
467 523 456 393	NVT6200	230 x 174	1	6200	1-2 týdny	4 200 Kč
467 523 456 394	NVT12000	230 x 174	1	12000	1-2 týdny	6 312 Kč
467 523 456 395	NVT22000	230 x 174	1	22000	1-2 týdny	6 912 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Ohaus-Portable-Balances-Navigator-NV-NVT-EN.pdf](#)

## Předvážky Ohaus Navigator NVT s EC typovou zkouškou

Výrobci a značky: Ohaus

Série vah Ohaus Navigator NVT-M nabízí bezdotykové ovládání, rychlou odezvu, vynikající ochranu proti přetížení a jedinečnou kombinaci funkcí. Díky tomu váhy vyhovují širokému spektru průmyslových, potravinářských a laboratorních aplikací. Modely této série mají EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce a jsou cejchuschopné.

### Základní charakteristika přenosných vah Navigator série NVT-M s EC typovou zkouškou:





- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 20 mm
- 4 tlačítka a jeden bezdotykový senzor pro jednoduché ovládání
- rychlé, přesné a opakovatelné výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- vynikající mechanická ochrana proti přetížení (až do 4násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- indikace stavu baterie, funkce automatického vypnutí
- podsvícená libela na předním panelu vah (snadná kontrola správného umístění vah)
- integrovaný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- nerezová vážní deska 230 x 174 mm, tělo vah z ABS plastu, protiskluzové nožičky s nastavitelnou výškou
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x baterie typu C (nejsou součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, tiskárna, přepravní kufřík, zámek) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 467 835	NVT1601M	0,5	0,5	1600	1-2 týdny	7 224 Kč
467 523 467 836	NVT3200M	1	1	3200	1-2 týdny	7 224 Kč
467 523 467 837	NVT6400M	2	2	6400	1-2 týdny	7 224 Kč
467 523 467 838	NVT16000M	5	5	16000	1-2 týdny	7 224 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Navigator-NV-NVT-NVT-M-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

## Předvážky Ohaus Scout SKX

Výrobci a značky: Ohaus

Přenosné váhy Ohaus Scout SKX vynikají odolnou konstrukcí a jsou určeny pro školní aplikace. Disponují vynikající ochranou proti přetížení, poskytují rychlé a reprodukovatelné výsledky. Díky nízkoprofilovému designu mají minimální nároky na velikost skladovacího prostoru (kromě modelu SKX123 jsou stohovatelné).

#### Základní charakteristika přenosných vah Scout SKX:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej
- 4 tlačítka pro jednoduché ovládání



- rychlé a spolehlivé výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy a vysokému rozlišení)
- pracovní režimy: vážení, stanovení hustoty, stanovení látkového množství (molarity)
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- integrováný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- indikátor stability, indikace stavu baterie, automatické tárování a automatické vypnutí
- integrovaná ochrana proti přetížení (až do 10násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je součástí dodávky pouze u modelů s váživostí do 620 g; pro ostatní modely je k dispozici jako volitelné příslušenství)
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu
- ochranný kryt pro model SKX123 (chrání vzorek vůči vnějším vlivům, zvyšuje stabilitu a rychlost vážení)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x AA baterie (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, ochranné kryty pro skladování, tiskárna, přídatný externí displej, sada pro stanovení hustoty, bezpečnostní zámek) na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 253 070	SKX123	Ø 93	0,001	120	1-2 týdny	10 728 Kč
396 430 253 071	SKX222	Ø 120	0,01	220	1-2 týdny	8 064 Kč
396 430 253 072	SKX422	Ø 120	0,01	420	1-2 týdny	9 384 Kč
396 430 253 073	SKX622	Ø 120	0,01	620	1-2 týdny	10 248 Kč
396 430 253 074	SKX1202	170 x 140	0,01	1200	1-2 týdny	12 120 Kč
396 430 253 075	SKX2202	170 x 140	0,01	2200	1-2 týdny	13 080 Kč
396 430 253 076	SKX421	Ø 120	0,1	420	1-2 týdny	5 064 Kč
396 430 253 077	SKX621	170 x 140	0,1	620	1-2 týdny	5 616 Kč
396 430 253 078	SKX2201	170 x 140	0,1	2200	1-2 týdny	7 824 Kč
396 430 253 079	SKX6201	170 x 140	0,1	6200	1-2 týdny	10 416 Kč
396 430 253 080	SKX8200	170 x 140	1	8200	1-2 týdny	6 696 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Scout-SKX-CZ.pdf

# Předvážky Ohaus Scout STX

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Nová generace přenosných vah Scout STX s jednoduchým ovládáním pomocí dotykového displeje a strukturovaného menu. Váhy vynikají vysokým rozlišením a rychlým časem stabilizace a poskytují přesné a opakovatelné výsledky vážení.

## Základní charakteristika přenosných vah Scout STX:

- dotykový plnobarevný VGA displej s uhlopříčkou 109 mm
- intuitivní ovládání pomocí navigačních ikon<sup>(i)</sup>, reálný čas a datum
- **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z 9 jazyků)
- rychlé a spolehlivé výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy a vysokému rozlišení)
- pracovní režimy: vážení, procentuální vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, dynamické vážení, sčítání, stanovení hustoty, výpočet látkového množství (molalita)
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- funkce HOLD Display, integrováný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- indikátor stability<sup>(i)</sup>, indikace stavu baterie, automatické vypnutí
- integrovaná ochrana proti přetížení (až do 10násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je součástí dodávky pouze u modelů s váživostí do 620 g; pro ostatní modely je k dispozici jako volitelné příslušenství)
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu
- GLP/GMP protokol s reálným časem (pouze s volitelným příslušenstvím, tj. tiskárnou nebo převodníkem s rozhraním pro přenos dat do PC)
- integrováný bezpečnostní zámek (zabraňuje nežádoucímu přemístění vah)
- ochranný kryt pro modely STX123 a STX223 (chrání vzorek vůči vnějším vlivům, zvyšuje stabilitu a rychlost vážení)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x AA baterie (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, ochranné kryty pro skladování, tiskárna, přídavný externí displej, sada pro stanovení hustoty, transportní kufr) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu



Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 253 058	STX123	Ø 93	0,001	120	1-2 týdny	17 160 Kč
396 430 253 059	STX223	Ø 93	0,001	220	1-2 týdny	20 400 Kč
396 430 253 060	STX222	Ø 120	0,01	220	1-2 týdny	13 320 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 253 061	STX422	Ø 120	0,01	420	1-2 týdny	16 560 Kč
396 430 253 062	STX622	Ø 120	0,01	620	1-2 týdny	17 640 Kč
396 430 253 063	STX1202	170 x 140	0,01	1200	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 253 064	STX2202	170 x 140	0,01	2200	1-2 týdny	20 400 Kč
396 430 253 065	STX421	Ø 120	0,1	420	1-2 týdny	7 920 Kč
396 430 253 066	STX621	170 x 140	0,1	620	1-2 týdny	8 976 Kč
396 430 253 067	STX2201	170 x 140	0,1	2200	1-2 týdny	13 320 Kč
396 430 253 068	STX6201	170 x 140	0,1	6200	1-2 týdny	16 920 Kč
396 430 253 069	STX8200	170 x 140	1	8200	1-2 týdny	13 800 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Scout-STX-CZ.pdf](#)