

## Předvážky Ohaus Scout STX

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Nová generace přenosných vah Scout STX s jednoduchým ovládním pomocí dotykového displeje a strukturovaného menu. Váhy vynikají vysokým rozlišením a rychlým časem stabilizace a poskytují přesné a opakovatelné výsledky vážení.



### Základní charakteristika přenosných vah Scout STX:

- dotykový plnobarevný VGA displej s uhlopříčkou 109 mm
- intuitivní ovládání pomocí navigačních ikon<sup>(i)</sup>, reálný čas a datum
- **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z 9 jazyků)
- rychlé a spolehlivé výsledky vážení (díky rychlému času stabilizace do 1 sekundy a vysokému rozlišení)
- pracovní režimy: vážení, procentuální vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, dynamické vážení, sčítání, stanovení hustoty, výpočet látkového množství (molalita)
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- funkce HOLD Display, integrováný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- indikátor stability<sup>(i)</sup>, indikace stavu baterie, automatické vypnutí
- integrovaná ochrana proti přetížení (až do 10násobku váživosti vah) prodlužuje životnost vah
- externí kalibrace (**kalibrační závaží** je součástí dodávky pouze u modelů s váživostí do 620 g; pro ostatní modely je k dispozici jako volitelné příslušenství)
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu
- GLP/GMP protokol s reálným časem (pouze s volitelným příslušenstvím, tj. tiskárnou nebo převodníkem s rozhraním pro přenos dat do PC)
- integrováný bezpečnostní zámek (zabraňuje nežádoucímu přemístění vah)
- ochranný kryt pro modely STX123 a STX223 (chrání vzorek vůči vnějším vlivům, zvyšuje stabilitu a rychlost vážení)
- napájení: AC adaptér (součástí dodávky) nebo 4x AA baterie (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (převodníky s rozhraním USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, ochranné kryty pro skladování, tiskárna, přídavný externí displej, sada pro stanovení hustoty, transportní kufr) na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------------	--------------------	--------------	------------	-----------

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 253 058	STX123	Ø 93	0,001	120	1-2 týdny	17 160 Kč
396 430 253 059	STX223	Ø 93	0,001	220	1-2 týdny	20 400 Kč
396 430 253 060	STX222	Ø 120	0,01	220	1-2 týdny	13 320 Kč
396 430 253 061	STX422	Ø 120	0,01	420	1-2 týdny	16 560 Kč
396 430 253 062	STX622	Ø 120	0,01	620	1-2 týdny	17 640 Kč
396 430 253 063	STX1202	170 x 140	0,01	1200	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 253 064	STX2202	170 x 140	0,01	2200	1-2 týdny	20 400 Kč
396 430 253 065	STX421	Ø 120	0,1	420	1-2 týdny	7 920 Kč
396 430 253 066	STX621	170 x 140	0,1	620	1-2 týdny	8 976 Kč
396 430 253 067	STX2201	170 x 140	0,1	2200	1-2 týdny	13 320 Kč
396 430 253 068	STX6201	170 x 140	0,1	6200	1-2 týdny	16 920 Kč
396 430 253 069	STX8200	170 x 140	1	8200	1-2 týdny	13 800 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Scout-STX-CZ.pdf