

Příslušenství pro magnetické míchačky IKA

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Platí do 19. 12. 2025

Jako příslušenství k magnetickým míchačkám IKA nabízíme magnetická míchadla, stojanovou tyč, prodlužovací nástavec, křížovou svorku, držák teploměru a teplotní čidla PT1000. Ostatní příslušenství (software labworldsoft 6 Pro nebo Starter, zvedáček, vytahovač magnetických míchadel, nerezové nádoby, nastavné olejové lázně, různé typy nástavců) vám rádi nabídneme na základě poptávky.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

- **magnetická míchadla** různých tvarů a velikostí
- stojanová tyč H16V je určena pro magnetické míchačky se závitem M10; rozměry: Ø 10 mm x délka 450 mm; materiál: nerezová ocel
- prodlužovací nástavec H16.3 slouží jako prodlužovací rameno pro stojanovou tyč (pro práci s nádobami o průměru vyšším než 180 mm)
- křížová svorka H44 slouží k upevnění držáků na stojanovou tyč; upínací průměr: 10 – 11 mm; materiál: hliník
- držák teploměru H38 slouží k uchycení teploměru [ETS-D5](#) nebo [ETS-D6](#) (k uchycení držáku na stojanovou tyč je potřeba křížová svorka)
- teplotní čidla PT1000 (technické parametry jsou uvedeny v tabulce níže)

Technické údaje teplotních čidel PT1000				
Typ	PT1000.60 ⁽¹⁾	PT1000.80	PT1000.70	PT1000.90
Materiál	nerez ocel	nerez ocel	nerez ocel potažená sklem	nerez ocel s povlakem z PTFE
Teplotní rozsah	-20 ... 350 °C	-10 ... 400 °C	-10 ... 400 °C	-10 ... 260 °C
Doba odezvy	10 s			
Hloubka ponoru	min. 20 mm	min. 25 mm	min. 30 mm	min. 25 mm
Rozměry (průměr x délka)	3 x 254 mm	3 x 150 mm	7 x 230 mm	3 x 230 mm
Délka kabelu	1 m			
Typ připojení	DIN 45322			
Hmotnost	0,025 kg	0,028 kg	0,083 kg	0,026 kg
Kompatibilní s míchačkami	RCT basic, RET basic, C-MAG HS digital, IKA Plate, C-MAG HS 7 control			

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 971 545 100	H16V	Stojanová tyč (nerezová ocel, Ø10 mm x délka 450 mm)	3-4 týdny	2 168 Kč 1 734 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 482 500 622	H16.3	Prodlužovací nástavec pro uchycení stojanové tyče	2-3 týdny	600 Kč 480 Kč
396 972 437 700 2	H44	Svorka křížová (hliník, upínací průměr 10 - 11 mm)	3-4 týdny	1 029 Kč 823 Kč
396 973 547 700	H38	Držák teploměru ETS-D5, ETS-D6	3-4 týdny	956 Kč 765 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teplotní čidla kompatibilní s míchačkami IKA RCT basic, RET basic a C-MAG HS digital

Obj. číslo	Typ	Popis	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
413 483 516 800 1	PT1000.60	Teplotní čidlo z nerez oceli	-20 ... 350	2-3 týdny	4 141 Kč 3 313 Kč
413 484 443 000 1	PT1000.80	Teplotní čidlo z nerez oceli	-10 ... 400	2-3 týdny	4 386 Kč 3 509 Kč
413 483 736 000	PT1000.70	Teplotní čidlo z nerez oceli potažené borosilikátovým sklem	-10 ... 400	2-3 týdny	4 557 Kč 3 646 Kč
413 484 480 600	PT1000.90	Teplotní čidlo z nerez oceli s povlakem z PTFE	-10 ... 260	3-4 týdny	5 856 Kč 4 685 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Magnetic-Stirrer-Accessories-EN.pdf