

Příslušenství pro měřicí přístroj Mettler Toledo NineFocus

Novinka

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Pro měřicí přístroje Mettler Toledo NineFocus nabízíme následující příslušenství: analogové nebo digitální měřicí moduly, kabely pro propojení přístroje s ovládacím panelem, různé typy držáků pro flexibilní umístění ovládacího panelu, stojan na elektrody EasyPlace, magnetickou míchačku EasyMix, čtečku čárových kódů a jehličkovou tiskárnu.



- analogový měřicí modul (AMM) pro měření pH, redoxního potenciálu nebo koncentrace iontů
 - používá se v kombinaci s analogovými pH nebo ORP elektrodami InLab ISM nebo ISE elektrodami s konektorem BNC/RCA
- analogový měřicí modul (AMM) pro měření konduktivity
 - používá se v kombinaci s analogovými vodivostními elektrodami InLab ISM s konektorem mini-DIN
- digitální měřicí modul (DMM) pro měření pH, ORP, konduktivity nebo rozpuštěného kyslíku
 - používá se v kombinaci s elektrodami InLab DES s konektorem ALTW 4 Pin
 - umožňuje multiparametrová měření
 - pro měření všech parametrů současně jsou potřeba tři tyto moduly
- kabely pro propojení ovládacího panelu s přístrojem
 - délka 0,3 m – používá se pro umístění ovládacího panelu před přístroj
 - délka 3 m – používá se pro umístění ovládacího panelu na rameno stojanu EasyPlace na elektrody apod.
- samolepicí přísavky pro bezpečné umístění ovládacího panelu na horní stranu přístroje
- držák pro montáž/umístění ovládacího panelu na stojan EasyPlace, včetně dvou držáků na elektrody
- držák pro umístění měřicího přístroje na zeď – šetří místo na laboratorním stole
- vyměnitelný ochranný kryt ovládacího panelu – chrání před nečistotami, agresivními chemikáliemi a stříkající vodou
- stojan na elektrody EasyPlace s vertikálně posuvným ramenem, kádinkou na odložení elektrody a nádobkou na sáčky kalibračních standardů
- magnetická míchačka EasyMix – manuální nebo automatické ovládání prostřednictvím ovládacího panelu měřicího přístroje
- čtečka čárových kódů – připojení pomocí kabelu pro čtení 1D/lineárních kódů
- jehličková tiskárna USB-P25/01 – rozhraní USB, rychlost tisku 2,3 řádků za sekundu, automatická detekce nastavení
- adaptér USB/RS232

Měřicí moduly

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 433 152 299	Analogový měřicí modul (AMM) pro měření pH, ORP nebo koncentrace iontů, konektor BNC/RCA	3-4 týdny	27 930 Kč
460 433 152 300	Analogový měřicí modul (AMM) pro měření konduktivity, konektor mini-DIN	3-4 týdny	26 705 Kč
460 433 152 301	Digitální měřicí modul (DMM) pro měření pH, ORP, konduktivity nebo rozpuštěného kyslíku, konektor ALTW 4 Pin	3-4 týdny	10 070 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kabely a držáky pro ovládací panel

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 433 152 304	Kabel pro propojení ovládacího panelu s přístrojem, délka 0,3 m	3-4 týdny	3 271 Kč
460 433 152 305	Kabel pro propojení ovládacího panelu s přístrojem, délka 3 m	3-4 týdny	4 790 Kč
460 433 152 306	Držák pro montáž/umístění ovládacího panelu na stojan EasyPlace, včetně dvou držáků na elektrody	3-4 týdny	5 537 Kč
460 433 152 307	Držák pro umístění měřicího přístroje na zeď	3-4 týdny	730 Kč
460 433 152 328	Ochranný kryt ovládacího panelu	3-4 týdny	1 046 Kč
460 433 152 329	Samolepicí přísavky pro umístění ovládacího panelu na horní stranu přístroje	3-4 týdny	234 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na elektrody, magnetická míchačka, čtečka čárových kódů, tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 433 671 569	Stojan na elektrody EasyPlace s vertikálně posuvným ramenem	3-4 týdny	7 032 Kč
460 433 671 570	Magnetická míchačka EasyMix	3-4 týdny	8 257 Kč
460 432 191 297	Čtečka čárových kódů	3-4 týdny	22 418 Kč
460 433 072 998	Jehličková tiskárna USB-P25/01	3-4 týdny	24 868 Kč
460 436 488 427	Adaptér USB/RS232	3-4 týdny	3 295 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.