

## Přístroj destilační GFL pro dvojitou destilaci

Výrobci a značky: GFL

Destilační přístroje GFL pro dvojitou destilaci poskytují při plně automatickém provozu maximální komfort obsluhy. Kvalita destilované vody splňuje požadavky mezinárodního lékopisu. Voda je bez bakterií a pyrogenů a vyznačuje se velmi nízkou vodivostí. Konstrukce přístroje umožňuje jeho zavěšení na zeď.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

**Nové produkty** Vám rádi nabídneme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

### Základní charakteristika destilačních přístrojů GFL pro dvojitou destilaci:



- tři plně automatické modely s výkonem 2, 4, a 8 litrů za hodinu
- plovákový spínač a tepelná pojistka (dvojitá kontrola výšky hladiny) - po naplnění zásobníku vypne přístroj a po odpuštění vody ze zásobníku ho opět zapne; dochází nejen k vypnutí topení, ale i k zastavení průtoku chladicí vody
- elektronický detektor znečištění (při příliš velkém znečištění se přístroj vypne a rozsvítí se červená kontrolka)
- úspora energie destilací predehřáté chladicí vody, přebytečná voda vytéká odpadní hadicí
- odběr destilátu přes kohout z borosilikátového skla (jednoduchá destilace) nebo přes olivku s ochranou proti prachu (dvojitá destilace)
- hlavní vypínač a signalizace kontroly činnosti obou stupňů destilace umístěny na přední části přístroje
- odplynění CO<sub>2</sub> prostřednictvím výstupu na chladiči
- solenoidní ventil pro přívod chladicí vody (s 1/2" přípojkou pro tlakovou hadici)
- výstup chladicí vody (pro 3/4" hadici)
- varná nádoba, chladič prvního stupně a topná spirála z nerez oceli, chladič druhého stupně z borosilikátového skla
- dvojitý plášť přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem
- modely 2104 a 2108 vyžadují třífázový zdroj
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je samostatný přístroj (tlakové hadice pro přívod a odvod vody tedy nejsou součástí dodávky)

Technické údaje			
Typ	2102	2104	2108
Výkon [l/h]	2	4	8
Potřebné množství chladicí vody [l/h]	72	120	198
Potřebný tlak vody [bar]	3 - max. 7		
Objem zásobníku [l]	3,5	6,5	11,5
Vodivost vyrobené vody <sup>(1)</sup>	Jednoduchá destilace	přibližně 2,2 μS/cm při 25 °C	
	Dvojitá destilace	přibližně 1,6 μS/cm při 25 °C	

Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	500 x 260 x 470	550 x 280 x 570	700 x 390 x 700
Příkon [kW]	3,5	7	11,5
Napětí [V/Hz]	230/50	400/50	

Obj. číslo	Typ	Výkon [l/h]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 002 102	2102	2	Kontaktujte nás	
396 122 002 104	2104	4	Kontaktujte nás	
396 122 002 108	2108	8	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Water-Stills-GFL-2102-2104-2108-EN.pdf](#)