

## Přístroj destilační GFL se zásobníkem

Výrobci a značky: GFL

Destilační přístroje GFL se zásobníkem poskytují při plně automatickém provozu maximální komfort obsluhy. Kvalita destilované vody splňuje požadavky mezinárodního lékopisu. Voda je bez bakterií a pyrogenů a vyznačuje se velmi nízkou vodivostí. Konstrukce přístroje umožňuje jeho zavěšení na zeď.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [Přístroj destilační Lauda Puridest PD R se zásobníkem](#)



### Základní charakteristika destilačních přístrojů GFL se zásobníkem:

- čtyři modely s výkonem 2, 4, 8 a 12 litrů za hodinu
- plně automatizovaný provoz
- elektronický snímač (čidlo) vodní hladiny (po naplnění zásobníku vypne přístroj a po odpuštění vody ze zásobníku ho opět zapne; dochází nejen k vypnutí topení, ale i k zastavení průtoku chladicí vody)
- elektronický detektor znečištění (při příliš velkém znečištění se přístroj vypne a rozsvítí se červená kontrolka)
- termostatická ochrana proti přehřátí (chrání topné těleso před provozem bez vody)
- úspora energie destilací predehřáté chladicí vody
- odběr destilátu přes kohout na přední straně přístroje
- odplynění CO<sub>2</sub> prostřednictvím výstupu na chladiči
- solenoidní ventil pro přívod chladicí vody (s 1/2" přípojkou pro tlakovou hadici)
- výstup chladicí vody (pro 3/4" hadici)
- vnitřní části přístroje z nerezové oceli
- dvojitý plášť přístroje (vnější plášť z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem)
- modely 2008 a 2012 vyžadují třífázový zdroj
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je samostatný přístroj (tlakové hadice pro přívod a odvod vody tedy nejsou součástí dodávky)


Technické údaje				
Typ	2002	2004	2008	2012
Výkon [l/h]	2	4	8	12
Potřebné množství chladicí vody [l/h]	30	48	72	198
Potřebný tlak vody [bar]	3 – max. 7			
Objem zásobníku [l]	4	8	16	24
Vodivost vyrobené vody <sup>(1)</sup>	přibližně 2,3 µS/cm při 25 °C			
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	540 x 290 x 420	620 x 330 x 460	780 x 410 x 540	780 x 410 x 670

Příkon [kW]	1,5	3	6	9
Napětí [V/Hz]	230/50		400/50	

Obj. číslo	Typ	Výkon [l/h]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 002 002	2002	2	Kontaktujte nás	
396 122 002 004	2004	4	Kontaktujte nás	
396 122 002 008	2008	8	Kontaktujte nás	
396 122 002 012	2012	12	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Water-Still-GFL-2002-2004-2008-2012-EN.pdf](#)