

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Promývačky > Promývačka dle Drechslera s reagenční láhví s GL 45, SIMAX

Promývačka dle Drechslera s reagenční láhví s GL 45, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500 ml
- šroubovací uzávěr z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- vyměnitelný nástavec s nastavitelnou hloubkou ponoru
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce



Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2451

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška bez nástavce [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 205 500	500	86	176	Skladem, do 1 týdne	846 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 441 636 111	Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera	1-2 týdny	473 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.