

PROMÝVAČKY PIPET ULTRAZVUKOVÉ SONOREX

VERKON > Přístroje pro čištění a dezinfekci > Lázně a čističky ultrazvukové > Promývačky pipet ultrazvukové Sonorex

Promývačka pipet ultrazvuková Sonorex PR 140 DH, s ohřevem

Výrobci a značky: Bandelin

Ultrazvuková promývačka pipet slouží k promývání pipet čisticím roztokem za současného působení ultrazvuku. Tento způsob čištění je tedy kombinací mechanického účinku ultrazvuku a chemického účinku rozpouštědla. Čisticí efekt ultrazvuku dosáhne i do dutin, kam se nelze dostat kartáčkem. Volitelně nastavitelný ohřev důkladně odstraňuje i zbytky mastnoty.



Základní charakteristika ultrazvukové promývačky pipet PR 140 DH s ohřevem:

- pro pipety nebo byrety s maximální délkou 755 mm
- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- volitelně nastavitelný ohřev v rozsahu 20 - 80 °C, zobrazení teploty na podsvícené stupnici
- frekvence ultrazvuku 35 kHz
- časovač pro ultrazvuk (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min nebo trvalý chod; zobrazení zbývajících času na podsvícené stupnici)
- režim DEGAS (odplynění kapaliny pomocí pulzů ultrazvuku), režim SweepTec (zlepšení účinnosti čištění)
- pevná vana i plášť z nerezové oceli, dvě sklopná madla pro snadné přenášení, výtokový kohout, gumové nožičky
- snadné čištění
- **informace k dodávce:** součástí dodávky promývačky pipet je plastový koš K 140B, nerezové víko, 5 l čisticího koncentrátu TICKOPUR R 33 a 1 l čisticího koncentrátu TICKOPUR TR 3

i V naší nabídce najdete i další typy [čisticích přípravků pro ultrazvukové čištění](#). Dodávají se jako koncentráty a ředí se podle použití. Jsou biologicky rozložitelné.


Technické údaje ultrazvukové promývačky pipet PR 140 DH s ohřevem	
Pracovní hloubka	850 mm
Kapacita koše (pipety)	Ø 9 mm 90 ks; Ø 10,7 mm 55 ks; Ø 14 mm 35 ks; Ø 20 mm 15 ks; Ø 29 mm 10 ks
Objem (po značku plnění)	minimum 9 l, maximum 18 l
Teplotní rozsah	20 - 80 °C
Topný výkon	700 W
Vnitřní rozměry (v x š x h)	895 x 150 x 150 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1003 x 330 x 330 mm
Výtokový kohout	ano
Délka kabelu	2 m

Hmotnost	26,8 kg
Napájení	230 V
Krytí	IP33

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 760 002 070	PR 140 DH	Součástí dodávky je plastový koš na pipety, nerezové víko, čisticí koncentrát TICKOPUR R 33 (5000 ml) a TICKOPUR TR 3 (1000 ml)	3-4 týdny	105 675 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Bandelin-Sonorex-PR-140-DH-EN.pdf](#)