

Protihlukový box Elma Mutebox pro ultrazvukové čističky Elma Elmasonic

Elma Mutebox se používá pro odstínění hluku ultrazvukových čističek Elmasonic.

Základní charakteristika protihlukového boxu Elma Mutebox:

- snížení hluku při sonikaci o cca 85 %
- tichý ventilátor na zadní straně
- vnitřní boční halogenové osvětlení
- plně odklápěcí víko, skleněné jedno- nebo dvoukřídlové dveře
- plášť z nerezové oceli
- kompatibilní s ultrazvukovými čističkami Elmasonic Easy, P, Select a xtra TT



Technické údaje														
Typ		ML							XL					
Provedení dveří		jednokřídlové							dvoukřídlové					
Odkapávací miska		ano, 1 ks							ano, 2 ks					
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	430 x 380 x 445 mm							710 x 450 x 445 mm					
	Vnější, zavřené víko:	545 x 530 x 525 mm							860 x 605 x 525 mm					
	Vnější, otevřené víko:	555 x 975 x 1015 mm							860 x 975 x 1085 mm					
Hmotnost		18,9 kg							26,2 kg					
Napájení		100 – 240 V							100 – 240 V					
Kompatibilita s ultrazvukovými čističkami														
Typ boxu		ML							XL					
Typ čističky		10	20	30	40	60	100	120	180	70	80	150	200	300
Elmasonic Easy		•	•	•	•	•	•	•	•					•
Elmasonic Select				•	•	•	•	•	•		•	•		•
Elmasonic P				•		•		•	•	•				•
Elmasonic xtra TT				•		•		•					•	

Obj. číslo	Popis	Typ	Dostupnost	Cena / ks
410 017 111 901	Protihlukový box Elma Mutebox	ML	3-4 týdny	23 250 Kč
410 017 123 006	Protihlukový box Elma Mutebox	XL	3-4 týdny	27 250 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Mutebox-EN.pdf