

# Protihlukový box LS 40 pro ultrazvukové homogenizátory Bandelin Sonopuls

Výrobci a značky: Bandelin

Ultrazvukové homogenizátory při provozu vydávají nepříjemný, okolí obtěžující, zvuk. Pro odstínění hluku výrobce doporučuje použít protihlukový box.

## Základní charakteristika protihlukového boxu LS 40:

- snížení hluku při sonikaci o cca 30 dB
- vnitřní komora z nerezové oceli (snadné čištění)
- integrovaný ventilační systém pro snížení vlhkosti
- vnitřní LED osvětlení
- dvířka s pozorovacím oknem z plexiskla
- průchodka na zadní straně (pro připojení externího teplotního čidla, hadiček pro chladicí kapalinu nebo průtokovou sonikaci)



Technické informace		
Snížení hladiny hluku		o cca 30 dB-AU
Průchodka na zadní stěně		ano
Odkapávací miska		ano (nerezová ocel)
Možnost umístění stojanu HD 40		ano
Dvířka	Provedení:	plná, s pozorovacím oknem z plexiskla
	Úhel otevření:	max. 180°
Rozměry (d x š x v)	Vnitřní:	350 x 310 x 880 mm
	Vnější:	445 x 515 x 1000 mm
Napájení		100 - 240 V, 50/60 Hz


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
404 760 036 821	LS 40	Pro snížení hluku o cca 30 dB	3-4 týdny	54 575 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

Protihlukovy-box-LS40-pro-homogenizatory-Bandelin-Sonopuls-DE.pdf

## Video k produktu

 Protihlukový box LS 40 pro homogenizátory Bandelin Sonopuls