

## Protipožární bezpečnostní skříně LSS CM, odolnost 90 minut

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Ve spodní části skříně je sokl s odnímatelným čelem pro snadnou manipulaci paletovým vozíkem. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **2 typy**, které se liší rozměry
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 90 minut**, certifikováno TÜV
- **materiál**: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 – 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická** svařovaná **konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samoavírací dveře** s vnějšími panty, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější připojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- **podstavec s odnímatelným krytem** (umožňuje snadnou manipulaci VZV)
- zemnicí bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky**:
  - automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
  - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
  - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříně)
  - patentovaná pojistka ignis-lock na vnější straně dveří (v případě požáru zablokuje dveře)
- **vnitřní vybavení**:
  - 3 výškově nastavitelné police se zvýšeným okrajem (vany) z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
  - pojistka proti náhodnému vytažení police (vany)
  - vodotěsná záchytná vana ve spodní části skříně
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, další police se zvýšeným okrajem (vany), válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost (model AC 1200 CM je jím vybaven), pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříní



Skříně LSS série CM mají systém samochodné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje

Typ		AC 600 CM	AC 1200 CM
Provedení dveří		jednokřídlé, plné	dvoukřídlé, plné
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	515 x 445 x 1685 mm	1015 x 445 x 1685 mm
	Vnější:	680 x 640 x 1950 mm	1180 x 640 x 1950mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.		
Objem skladovaných látek		max. 100 l	max. 160 l
Police	Počet:	3	3
	Objem:	cca 7 l	cca 13 l
	Nosnost:	80 kg	80 kg
Spodní záchytná vana		ano, objem cca 20 l	ano, objem cca 40 l
Pojízdný systém EASY GOING		ne	ano
Hmotnost		350 kg	490 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 640 630 634	AC 600 CM	Pro skladování max. 100 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	680 x 640 x 1950	6-8 týdnů	71 120 Kč
700 640 631 234	AC 1200 CM	Pro skladování max. 160 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1180 x 640 x 1950	6-8 týdnů	100 240 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.