

Protipožární bezpečnostní skřín LSS CM pod pracovní desku, odolnost 90 minut

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **7 typů**, které se liší konstrukcí a velikostí:
 - 3 typy s dvířky s patentovanou pojistkou ignis-lock (v případě požáru zablokuje dveře)
 - 4 typy se šuplíky
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 90 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 - 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická svařovaná konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samozavírací dveře**, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější připojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- zemnicí bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky:**
 - automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
 - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
 - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříně)
- **vnitřní vybavení:**
 - děrovaná police se záchytnou vanou nebo 1 či 2 šuplíky z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost, pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříní



Skříně LSS série CM mají systém samochodné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje skříněk s dvířky

Typ	AC 600/50 CM	AC 900/50 CM	AC 1200/50 CM
Provedení dveří	jednokřídlé, plné	dvoukřídlé, plné	dvoukřídlé, plné

Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	430 x 355 x 440 mm	730 x 355 x 440 mm	936 x 355 x 440 mm
	Vnější:	595 x 510 x 600 mm	895 x 510 x 600 mm	1100 x 510 x 600 mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že skutečná hloubka skříně je větší . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.			
Objem skladovaných látek		max. 15 l	max. 25 l	max. 30 l
Police	Provedení:	děrovaná se záchytkou vanou o objemu cca 5 l	děrovaná se záchytkou vanou o objemu cca 7 l	děrovaná se záchytkou vanou o objemu cca 9 l
	Počet:	1	1	1
	Nosnost:	60 kg	80 kg	80 kg
Hmotnost		100 kg	146 kg	175 kg

Technické údaje skříněk se šuplíky					
Typ		AC 600/50 CM D	AC 900/50 CM D	AC 1200/50 CM D	AC 1200/50 CM DD
Provedení		s jedním šuplíkem (nosnost 80 kg)			se dvěma šuplíky (nosnost 80 kg)
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	430 x 355 x 440 mm	730 x 355 x 440 mm	936 x 355 x 440 mm	936 x 355 x 440 mm
	Vnější:	595 x 510 x 600 mm	900 x 510 x 600 mm	1100 x 510 x 600 mm	1100 x 510 x 600 mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že skutečná hloubka skříně je větší . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.				
Objem skladovaných látek		max. 15 l	max. 20 l	max. 30 l	max. 30 l
Hmotnost		110 kg	146 kg	220 kg	220 kg

Protipožární skříně CM s dvířky

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 306 534	AC 600/50 CM s dvířky	Pro skladování max. 15 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	595 x 510 x 600	6-8 týdnů	39 480 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 309 534	AC 900/50 CM s dvířky	Pro skladování max. 25 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	895 x 510 x 600	6-8 týdnů	54 320 Kč
700 646 312 534	AC 1200/50 CM s dvířky	Pro skladování max. 30 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1100 x 510 x 600	6-8 týdnů	56 560 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Protipožární skříně CM se šuplíky

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 365 344	AC 600/50 CM D se šuplíkem	Pro skladování max. 15 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	595 x 510 x 600	6-8 týdnů	46 480 Kč
700 646 395 344	AC 900/50 CM D se šuplíkem	Pro skladování max. 20 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	900 x 510 x 600	6-8 týdnů	57 120 Kč
700 643 125 344	AC 1200/50 CM D se šuplíkem	Pro skladování max. 30 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1100 x 510 x 600	6-8 týdnů	60 480 Kč
700 640 630 125	AC 1200/50 CM DD se dvěma šuplíky	Pro skladování max. 30 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1100 x 510 x 600	6-8 týdnů	64 960 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.