

## PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

VERKON > Digestoře a nábytek > Bezpečnostní skříně > Protipožární bezpečnostní skříně

### Protipožární bezpečnostní skříň LSS Smart, odolnost 90 minut

#### Odlehčená konstrukce

#### Větší vnitřní prostor oproti sérii CM

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Ve spodní části skříně je sokl s odnímatelným čelem pro snadnou manipulaci paletovým vozíkem. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **5 typů**, které se liší rozměry
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 90 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 – 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická svařovaná konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samozavírací dveře** bez vnějších pantů, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější přípojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- **podstavec s odnímatelným krytem** (umožňuje snadnou manipulaci VZV)
- zemní bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky:**
  - automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
  - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
  - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsňuje skříně)
  - patentovaná vnitřní pojistka ignis-lock (v případě požáru zablokuje dveře)
- **vnitřní vybavení:**
  - 3 výškově nastavitelné police se zvýšeným okrajem (vany) z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
  - pojistka proti náhodnému vytažení police (vany)
  - vodotěsná záchytná vana ve spodní části skříně
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, další police se zvýšeným okrajem (vany), válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost, pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříní



Skříně LSS série Smart mají systém samočinné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje

Typ		AC 600 S	AC 900 S	AC 900/130 S	AC 1200 S	AC 1200/130 S
Provedení dveří		jednokřídlé, plné	dvoukřídlé, plné			
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	533 x 495 x 1731 mm	753 x 495 x 1731 mm	753 x 495 x 1110 mm	1053 x 495 x 1731 mm	1053 x 495 x 1110 mm
	Vnější:	680 x 640 x 1950 mm	900 x 640 x 1950 mm	900 x 640 x 1325 mm	1200 x 640 x 1950 mm	1200 x 640 x 1325 mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.					
Objem skladovaných látek		max. 100 l	max. 113 l	max. 96 l	max. 160 l	max. 120 l
Police	Počet:	3				
	Objem:	cca 7 l	cca 14 l			
	Nosnost:	80 kg				
Spodní záchytná vana		ano, objem cca 20 l			ano, objem cca 40 l	
Hmotnost		252 kg	305 kg	218 kg	380 kg	290 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 640 630 061	AC 600 S	Pro skladování max. 100 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	680 x 640 x 1950	6-8 týdnů	75 040 Kč
700 640 630 091	AC 900 S	Pro skladování max. 113 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	900 x 640 x 1950	6-8 týdnů	93 520 Kč
700 640 630 121	AC 1200 S	Pro skladování max. 160 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1200 x 640 x 1950	6-8 týdnů	105 000 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 640 630 913	AC 900/130 S	Pro skladování max. 96 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	900 x 640 x 1325	6-8 týdnů	87 920 Kč
700 640 631 213	AC 1200/130 S	Pro skladování max. 120 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1200 x 640 x 1325	6-8 týdnů	98 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Protipožární bezpečnostní skříň LSS CM, odolnost 90 minut

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Ve spodní části skříně je sokl s odnímatelným čelem pro snadnou manipulaci paletovým vozíkem. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **2 typy**, které se liší rozměry
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 90 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 - 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická svařovaná konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samozavírací dveře** s vnějšími panty, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější připojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- **podstavec s odnímatelným krytem** (umožňuje snadnou manipulaci VZV)
- zemní bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky:**
  - automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
  - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
  - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříně)
  - patentovaná pojistka ignis-lock na vnější straně dveří (v případě požáru zablokuje dveře)
- **vnitřní vybavení:**
  - 3 výškově nastavitelné police se zvýšeným okrajem (vany) z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
  - pojistka proti náhodnému vytažení police (vany)

- ■ vodotěsná záchytná vana ve spodní části skříně
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, další police se zvýšeným okrajem (vany), válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost (model AC 1200 CM je jím vybaven), pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříní



Skříně LSS série CM mají systém samochodné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje			
Typ		AC 600 CM	AC 1200 CM
Provedení dveří		jednokřídlé, plné	dvoukřídlé, plné
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	515 x 445 x 1685 mm	1015 x 445 x 1685 mm
	Vnější:	680 x 640 x 1950 mm	1180 x 640 x 1950mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.		
Objem skladovaných látek		max. 100 l	max. 160 l
Police	Počet:	3	3
	Objem:	cca 7 l	cca 13 l
	Nosnost:	80 kg	80 kg
Spodní záchytná vana		ano, objem cca 20 l	ano, objem cca 40 l
Pojízdný systém EASY GOING		ne	ano
Hmotnost		350 kg	490 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 640 630 634	AC 600 CM	Pro skladování max. 100 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	680 x 640 x 1950	6-8 týdnů	71 120 Kč
700 640 631 234	AC 1200 CM	Pro skladování max. 160 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1180 x 640 x 1950	6-8 týdnů	100 240 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Protipožární bezpečnostní skříň LSS CM pod pracovní desku, odolnost 90 minut

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **7 typů**, které se liší konstrukcí a velikostí:
  - 3 typy s dvířky s patentovanou pojistkou ignis-lock (v případě požáru zablokuje dveře)
  - 4 typy se šuplíky
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 90 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 - 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická** svařovaná **konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samozavírací dveře**, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější připojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- zemnicí bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky:**
  - automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
  - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
  - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříň)
- **vnitřní vybavení:**
  - děrovaná police se záchytnou vanou nebo 1 či 2 šuplíky z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost, pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříní



Skříně LSS série CM mají systém samochodné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje skříněk s dvířky

Typ	AC 600/50 CM	AC 900/50 CM	AC 1200/50 CM	
Provedení dveří	jednokřídlé, plné	dvoukřídlé, plné	dvoukřídlé, plné	
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	430 x 355 x 440 mm	730 x 355 x 440 mm	936 x 355 x 440 mm
	Vnější:	595 x 510 x 600 mm	895 x 510 x 600 mm	1100 x 510 x 600 mm
Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.				
Objem skladovaných látek	max. 15 l	max. 25 l	max. 30 l	

Police	Provedení:	děrovaná se záchytnou vanou o objemu cca 5 l	děrovaná se záchytnou vanou o objemu cca 7 l	děrovaná se záchytnou vanou o objemu cca 9 l
	Počet:	1	1	1
	Nosnost:	60 kg	80 kg	80 kg
Hmotnost		100 kg	146 kg	175 kg

Technické údaje skříněk se šuplíky					
Typ		AC 600/50 CM D	AC 900/50 CM D	AC 1200/50 CM D	AC 1200/50 CM DD
Provedení		s jedním šuplíkem (nosnost 80 kg)			se dvěma šuplíky (nosnost 80 kg)
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	430 x 355 x 440 mm	730 x 355 x 440 mm	936 x 355 x 440 mm	936 x 355 x 440 mm
	Vnější:	595 x 510 x 600 mm	900 x 510 x 600 mm	1100 x 510 x 600 mm	1100 x 510 x 600 mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.				
Objem skladovaných látek		max. 15 l	max. 20 l	max. 30 l	max. 30 l
Hmotnost		110 kg	146 kg	220 kg	220 kg

### Protipožární skříně CM s dvířky

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 306 534	AC 600/50 CM s dvířky	Pro skladování max. 15 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	595 x 510 x 600	6-8 týdnů	39 480 Kč
700 646 309 534	AC 900/50 CM s dvířky	Pro skladování max. 25 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	895 x 510 x 600	6-8 týdnů	54 320 Kč
700 646 312 534	AC 1200/50 CM s dvířky	Pro skladování max. 30 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1100 x 510 x 600	6-8 týdnů	56 560 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Protipožární skříně CM se šuplíky

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 365 344	AC 600/50 CM D se šuplíkem	Pro skladování max. 15 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	595 x 510 x 600	6-8 týdnů	46 480 Kč
700 646 395 344	AC 900/50 CM D se šuplíkem	Pro skladování max. 20 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	900 x 510 x 600	6-8 týdnů	57 120 Kč
700 643 125 344	AC 1200/50 CM D se šuplíkem	Pro skladování max. 30 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1100 x 510 x 600	6-8 týdnů	60 480 Kč
700 640 630 125	AC 1200/50 CM DD se dvěma šuplíky	Pro skladování max. 30 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1100 x 510 x 600	6-8 týdnů	64 960 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Protipožární bezpečnostní skříň LSS T30, odolnost 30 minut

Protipožární skříně Labor Security System jsou určeny pro skladování kapalných i pevných hořlavých látek v uzavřených nádobách. Jsou vyrobeny z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Ve spodní části skříně je sokl s odnímatelným čelem pro snadnou manipulaci paletovým vozíkem. Skříně jsou označeny etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- **2 typy**, které se liší rozměry
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 30 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 - 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická svařovaná konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **samozavírací dveře**, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř skříně, umístěné v horní a dolní části zadní stěny, vnější připojovací hrdlo o Ø 100 mm)
- **podstavec s odnímatelným krytem** (umožňuje snadnou manipulaci VZV)
- zemnicí bod na zadní straně skříně
- **bezpečnostní prvky:**

- ■ automatické uzavření dveří při teplotě okolí nad 50 °C
- automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
- dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříň)
- patentovaná pojistka ignis-lock na vnější straně dveří (v případě požáru zablokuje dveře)
- **vnitřní vybavení:**
  - 3 výškově nastavitelné police se zvýšeným okrajem (vany) z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin
  - pojistka proti náhodnému vytažení police (vany)
  - vodotěsná záchytná vana ve spodní části skříně
- volitelné vybavení (objednává se samostatně): nástavec pro nucenou ventilaci, uhlíkový filtr, další police se zvýšeným okrajem (vany), válečkový systém EASY GOING pro přesuny skříně na krátkou vzdálenost, pomocná kolečka EASY ROLLER pro manipulaci se skříňí



Skříně LSS série T30 mají systém samochodné ventilace bez potřeby nuceného větrání. V případě zvýšeného rizika lze všechny modely dovybavit nucenou ventilací. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje			
Typ		AC 600 T30	AC 1200 T30
Provedení dveří		jednokřídlé, plné	dvoukřídlé, plné
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	517 x 468 x 1688 mm	1015 x 445 x 1685 mm
	Vnější:	680 x 640 x 1950 mm	1180 x 640 x 1950 mm
	Vnější rozměry jsou uvedeny bez vyústění větracích otvorů na zadní straně skříně a madla na dveřích, tzn. že <b>skutečná hloubka skříně je větší</b> . Pro lepší představu si prohlédněte nákresové obrázky.		
Objem skladovaných látek		max. 100 l	max. 160 l
Police	Počet:	3	3
	Objem:	cca 7 l	cca 13 l
	Nosnost:	80 kg	80 kg
Spodní záchytná vana		ano, objem cca 20 l	ano, objem cca 40 l
Hmotnost		280 kg	415 kg

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 306 230	AC 600 T30	Pro skladování max. 100 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	680 x 640 x 1950	6-8 týdnů	66 080 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry (š x h x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 646 312 230	AC 1200 T30	Pro skladování max. 160 litrů kapalných a pevných hořlavých látek, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	1180 x 640 x 1950	6-8 týdnů	89 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Protipožární bezpečnostní minibox LSS, odolnost 30 minut

Protipožární minibox Labor Security System je určen pro skladování čtyř 2,5l láhví s hořlavými látkami. Je vyroben z odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou, která zvyšuje jeho chemickou a mechanickou odolnost a chrání proti korozi. Minibox je označen etiketou s informacemi o certifikaci a výstražnými nálepkami dle DIN 4844 a ISO 3864.



- pro skladování 4 láhví o objemu 2,5 l
- **certifikace** dle norem: **EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**
- **požární odolnost: 30 minut**, certifikováno TÜV
- materiál: mořená ocel o tloušťce 10/10 mm s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin, tloušťka laku 60 – 250 µm dle UNI EN ISO 9001
- **monolitická** svařovaná **konstrukce s dvojitým pláštěm**, ekologická izolace z nehořlavého materiálu, vyrovnávací nožky
- **horní dvířka** s vnějšími panty, zámek s vyměnitelnou válcovou vložkou
- **ventilační systém** (dva certifikované otvory pro recirkulaci vzduchu uvnitř boxu, umístěné v horní a dolní části zadní stěny)
- zemnicí bod na zadní straně
- **integrované rukojeti** pro snadné přenášení
- **bezpečnostní prvky:**
  - automatické uzavření větracích otvorů při teplotě 70 ±10 °C
  - dvojitě intumescentní těsnění (při zvýšené teplotě se roztáhne a utěsní skříň)
- **vnitřní vybavení:**
  - vodotěsná záchytná vana z galvanicky pozinkované oceli s epoxidovým práškovým nátěrem odolným působení kyselin ve spodní části boxu (záchytný objem cca 3 l)

Technické údaje		
<b>Typ</b>		<b>minibox</b>
Provedení dveří		jednokřídlé, plné, výklopné nahoru
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	305 x 305 x 335 mm
	Vnější:	400 x 400 x 445 mm
Objem skladovaných látek		max. 10 l (kapacita boxu jsou 4 láhve o objemu 2,5 l)
Hmotnost		35 kg

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozměry (š x h x v) [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
700 640 634 230	minibox	Pro skladování hořlavých látek ve 4 láhvích o objemu 2,5 l, certifikace dle norem EN 14470-1, EN 16121, EN 16122	400 x 400 x 445	6-8 týdnů	24 640 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*