

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Hygiena > Průmyslové utěrky

Utěrka vlhčená oboustranná, antibakteriální

Univerzální vlhčené utěrky jsou vhodné pro čištění ploch a povrchů od hrubých nečistot a jejich následné doleštění. Díky antibakteriální přísadě je čištěný povrch zároveň i dezinfikován.



- dva různé povrchy (abrazivní na vrchní a hladký na spodní straně)
- pevná za mokra i za sucha
- neuvolňuje vlákna, nezanechává stopy
- opakovaně použitelná (lze ji vypláchnout a vyždímat)
- odolná vůči působení olejů, tuků, ředidel, rozpouštědel a neagresivních chemikálií
- šetrná pro pokožku (obsahuje výtažek z Aloe vera)
- lze ji použít i na čištění rukou (dermatologicky testováno)
- oblast použití: čištění povrchů od vodou ředitelných barev, inkoustů, lepidel, špíny i nečistot, odstraňování polosuchých tmelů, silikonů a pěnivých těsnících prostředků, otírání mechanických dílů od olejů a emulzí, utírání rukou

Technické údaje	
Materiál	polyester/viskóza/polypropylen
Počet útržků	40 nebo 80 ks
Rozměry útržku	20 x 22 cm
Druh sorpce	univerzální
Barva	bílá/modrá

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 834 311	Antibakteriální vlhčená utěrka	40	200 x 220	1-2 týdny	160 Kč
200 490 834 301	Antibakteriální vlhčená utěrka	80	200 x 220	1-2 týdny	290 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Utěrka vlhčená antibakteriální pro potravinářství

Jednorázová savá utěrka VU04 je vyrobená z kompozitní třívrstvé polypropylenové netkané textilie. Obsahem vlhčicí kapaliny je velmi účinná látka na bázi kvartérních amoniových sloučenin s antibakteriálními účinky ověřené podle EN 1276, EN 1650 a EN 13 697.

- rychlý antibakteriální účinek (během 10 s zneškodní 99,9999 % bakterií např. patogeny z potravin, bakterie a plísňe včetně E-coli, salmonela, listérie, MRSA, zlatého stafylokoku, chřipkového viru typu H1N1, Candidy albicans, a mykobakterií).
- příjemný měkký povrch
- nezanechává stopy, nepouští vlákna
- pevná za mokra i za sucha
- odolná proti ředidlům, rozpouštědlům a agresivním chemikáliím
- jednorázové použití
- bez obsahu bělicích činidel a alkoholu
- obal má opakovaně uzavíratelný otvor, který je dostatečně těsný proti unikům vlhčicí kapaliny a odpařování
- vhodnost použití: pro čištění a desinfekci v potravinářském průmyslu, školních kuchyních, zdravotnických zařízeních (nejsou schváleny pro desinfekci nástrojů), sociálních službách



UPOZORNĚNÍ: Zamezte přímému kontaktu s očima a pokožkou, doporučuje se používat antibakteriální utěrky v ochranných rukavicích

Technické údaje	
Materiál:	polypropylen
Počet útržků:	250
Počet vrstev:	3
Rozměry útržku:	20 x 20 cm
Druh sorpce:	univerzální
Barva:	světle modrá
Hmotnost balení:	1,8 kg

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 834 304	Vlhčená utěrka antibakteriální pro potravinářství HC VU04	250	200 x 200	1-2 týdny	250 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Utěrka vlhčená pro citlivé čištění

Kvalitní utěrka se speciální mřížkovou strukturou je vyrobena z netkané textilie spunlace a díky vysokému obsahu vláken přírodního původu zajišťuje dostatečnou savost vlhčící kapalinou.

- měkká utěrka, ze které se neuvolňují vlákna
- pevná za mokra i za sucha
- má antibakteriální účinky
- obsahuje výtažek z Aloe vera pro hydrataci pokožky
- opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat)
- odolná proti ředidlům, rozpouštědlům a neagresivním chemikáliím
- vhodnost použití: pro stírání většího množství tekutin vodou ředitelných barev, inkoustů, zažrané špíny i nečistot, pro odstraňování polosuchých tmelů, silikonů a vypěnitelných těsnících prostředků, ale také vhodná na utírání rukou



Technické údaje	
Materiál:	polyester/viskóza
Počet útržků:	80
Počet vrstev:	3
Rozměry útržku:	20 x 30 cm
Druh sorpce:	univerzální
Barva:	bílá
Hmotnost balení:	0,9 kg

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 834 303	Vlhčená utěrka HC VU03	80	200 x 300	1-2 týdny	260 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Utěrka vlhčená na sklo a plasty

Průmyslová savá utěrka je vyrobená z netkané textilie spunlace. Z důvodu vysokého obsahu vláken přírodního původu společně s děrovanou strukturou zajišťují dostatečnou savost utěrky vlhčící kapalinou.

- příjemný měkký povrch, nepouští vlákna
- pevná za mokra i za sucha
- dermatologicky testovaná
- odolná proti ředidlům, rozpouštědlům a neagresivním chemikáliím
- vhodnost použití: pro šetrné čištění a leštění skla, plastů a jiných hladkých povrchů, také se hodí na čištění a odmašťování povrchů před lakováním



Technické údaje	
Materiál:	celulóza/polyester
Počet útržků:	80

Počet vrstev:	3
Rozměry útržku:	20 x 25 cm
Druh sorpce:	univerzální
Barva:	bílá
Hmotnost balení:	0,5 kg

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 432	HC VU02	Vlhčená utěrka na sklo a plasty HC VU02	80	200 x 250	1-2 týdny	280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Utěrka MAX 60

Náš TIP

Utěrka je dodávána v praktickém přenosném výdejním boxu se dvěma výdejními otvory na vrchní straně (jeden box tak může používat více pracovníků najednou). Je velmi jednoduché z praktického boxu k použití vyndat pouze jednu utěrku, tím se minimalizují ztráty špatným "dávkováním" např. kotoučových utěrek v provozech.

- měkká utěrka s jemným povrchem
- nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání
- pevná s dobrou mechanickou odolností pro použití za sucha i za mokra
- opakovaně použitelná (lze vypláchnout a vyždímat)
- vhodnost použití: pro stírání menších úniků rozpouštědel, olejů, tuků a provozních kapalin, pro leštění a čištění skla a hladkých povrchů



Technické údaje	
Materiál:	celulóza/polypropylen
Počet útržků:	176
Počet vrstev:	3
Rozměry útržku:	30 x 42 cm
Barva:	bílá
Hmotnost balení:	1,7 kg
Odolnost vůči oleji:	ano

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 601	Utěrka MAX 60	176	300 x 420	Skladem	650 Kč

Utěrka polypropylenová POLY CLEAN

Kvalitní průmyslová utěrka z netkané textilie (polypropylenové mikrovláknó) je díky svému složení velmi vhodná pro použití v průmyslu pro odstraňování tuků, olejů, emulzí z povrchu výrobků a pracovních ploch.



- opakovaně použitelná
- dobrá absorbce tekutin
- velmi pevná za sucha i mokra
- odolná proti působení: ředidel, rozpouštědel a chemikálií
- perforace umožňuje jednoduché utržení a okamžité použití
- nezanechává stopy, nepouští vlákna
- vhodná pro velmi čisté prostory podle ISO 7 – ISO 8
- vhodnost použití: pro odsávání a stírání olejů, tuků, maziv, ředidel, emulzí a podobných kapalin; pro otírání mechanických dílů; pro roztírání ošetřujících tekutin po povrchu; pro utírání a čištění rukou
- možnost umístění do volně stojícího nebo nástěnného [stojanu](#) (objednává se samostatně)

Technické údaje	
Materiál:	polypropylen
Počet vrstev:	1
Počet útržků:	500
Rozměr útržku:	32 x 36 cm
Celkové rozměry:	32 x 18000 cm
Barva:	modrá
Hmotnost:	4,6 kg

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 983 731	Polypropylenová utěrka POLY CLEAN	500	320 x 360	Skladem	1 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Utěrka papírová HAPPY Universal

Průmyslová utěrka z celulóзовých vláken pojených latexem vyniká odolností a pevností za sucha i za mokra.



- velmi dobrá absorbce tekutin včetně barev
- odolná proti ředidlům a rozpouštědlům
- nezanechává stopy, nepouští vlákna
- opakovaně použitelná

- vhodnost použití: k otírání rukou od vody i mastnoty, otírání mechanických dílů od olejů, emulzí, ředidel a jiných kapalin, čištění a otírání před lakováním, čištění hůře dostupných míst, leštění a čištění skla i do prostředí citlivého na prach, potravinářského průmyslu
- možnost umístění do volně stojícího nebo nástěnného [stojanu](#) (objednává se samostatně)

Technické údaje	
Materiál:	celulóza/latex
Počet útržků:	800
Počet vrstev:	2
Rozměry útržku:	29,5 x 34 cm
Rozměry výrobku:	29,5 x 27 200 cm
Hmotnost:	6,5 kg
Barva:	modrá/bílá
Certifikát:	ISEGA č. 42293 U16

Obj. číslo	Popis	Počet útržků	Rozměry útržku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 681	Papírová utěrka HAPPY Universal	800	295 x 340	1-2 týdny	1 570 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Utěrka papírová Basic

Průmyslové utěrky z recyklované celulózy jsou díky svému složení vhodné pro stírání neagresivních kapalin z povrchu výrobků a pracovních ploch. Lze je využít i při leštění skel a utírání rukou od mastnoty.



- jednorázové, dvouvrstvé nebo třívrtvé
- reliéfní povrch
- rychlá sorpce kapalin (voda, vodné roztoky, oleje, tuky, ropné látky)
- odolnost vůči protřetí
- perforace pro snadné utržení a okamžité použití
- možnost umístění do volně stojícího nebo nástěnného [stojanu](#) (objednává se samostatně)
- oblast použití: **dvouvrtvé** – stírání menšího množství rozlitých kapalin, leštění skel a utírání rukou od vody a mastnoty; **třívrtvé** – stírání většího množství kapalin včetně barev, otírání mechanických dílů od olejů a emulzí, odmašťování před lakováním, leštění skel a utírání rukou od vody a mastnoty

Technické údaje						
Typ	HC 771	HC 773	HC 781	HC 782	HC 783	HC 784
Materiál	recyklovaná celulóza					
Barva	modrá					

Počet vrstev	2	2	3	3	3	3
Počet útržků	1000	1000	500	1000	500	1000
Rozměr útržku	22 x 36 cm	38 x 36 cm	22 x 36 cm	22 x 36 cm	38 x 36 cm	38 x 36 cm
Celkové rozměry (výška role x návin)	22 cm x 360 m	38 cm x 360 m	22 cm x 180 m	22 cm x 360 m	38 cm x 180 m	38 cm x 360 m
Hmotnost	3,2 kg	5,2 kg	2,4 kg	4,6 kg	3,8 kg	7,6 kg

Dvouvrstvá průmyslová sorpční utěrka Basic

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry útržku [cm]	Počet útržků	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 771	HC 771	Dvouvrstvá	22 x 36	1000	1-2 týdny	390 Kč
200 490 083 773	HC 773	Dvouvrstvá	38 x 36	1000	1-2 týdny	635 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Třívrstvá průmyslová sorpční utěrka Basic Plus

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozměry útržku [cm]	Počet útržků	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 781	HC 781	Třívrstvá	22 x 36	500	1-2 týdny	280 Kč
200 490 083 782	HC 782	Třívrstvá	22 x 36	1000	1-2 týdny	565 Kč
200 490 083 783	HC 783	Třívrstvá	38 x 36	500	1-2 týdny	500 Kč
200 490 083 784	HC 784	Třívrstvá	38 x 36	1000	1-2 týdny	910 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na průmyslové utěrky

Stojany na průmyslové utěrky díky své pevné konstrukci a liště pro snadné odtrhávání umožňují rychlý a snadný přístup k utěrkám.

- 2 typy: nástěnný a volně stojící
- pevná konstrukce
- snadné odtrhávání utěrek
- rychlá pomoc při malém až středním úniku kapalin
- kompatibilní s průmyslovými utěrkami [POLY CLEAN](#), [HAPPY Universal](#) a [Basic](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze stojan (utěrky se objednávají samostatně)



Technické údaje		
Typ	HC 997	HC 998
Provedení	nástěnný	volně stojící
Materiál	ocel	

Barva	modrá	
Průměr hřídele	8 mm	
Maximální šířka role	420 mm	400 mm
Nosnost	-	20 kg
Celkové rozměry	510 x 295 x 345 mm	510 x 430 x 850 mm
Hmotnost	3,2 kg	

Obj. číslo	Typ	Provedení	Max. šířka role [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 997	HC 997	Nástěnný	420	1-2 týdny	730 Kč
200 490 083 998	HC 998	Volně stojící	400	1-2 týdny	930 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.