

## Refraktometr digitální DBR COFFEE

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Digitální refraktometr DBR COFFEE s automatickou teplotní kompenzací poskytuje rychlé výsledky měření celkového procenta rozpuštěných pevných látek v kávě (espressu, filtrované kávě). Kromě stupnice TDS je vybaven i stupnicí Brix.



### Základní charakteristika digitálního refraktometru DBR COFFEE:

- jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek
- přehledný podsvícený LCD displej
- měřicí hranol z optického skla, prstenec z nerezové oceli (snadné čištění, dlouhá životnost)
- minimální objem vzorku 0,5 ml
- automatická teplotní kompenzace
- jednoduchá kalibrace
- provoz na baterie (indikace stavu na displeji, automatické vypnutí v případě nečinnosti)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranný gumový kryt

Technické údaje		
TDS	Rozsah:	0,00 – 23,00 %
	Rozlišení:	0,01 %
	Přesnost:	±0,20 %
Brix	Rozsah:	0,00 – 26,00 %
	Rozlišení:	0,01 %
	Přesnost:	±0,20 %
Teplota	Rozsah:	0,0 – 70,0 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±1,0 °C
Automatická teplotní kompenzace		ano, v rozsahu 10 – 60 °C
Rozhraní		Bluetooth
Rozměry		122 x 58 x 36 mm
Hmotnost		cca 0,15 kg
Napájení		2x 1,5V AAA baterie

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 860 440 083	DBR COFFEE	Se stupnicí TDS (0,00 - 23,00 %) a Brix (0,00 - 26,00 %)	3-4 týdny	9 996 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Refractometer-digital-DBR-COFFEE-EN.pdf