

DIGITÁLNÍ EUROMEX

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Refraktometry > Digitální Euromex

Refraktometr digitální Euromex pro stanovení cukernatosti

Výrobci a značky: Euromex

Digitální refraktometry Euromex RD.6735, RD.6645, RD.6666 a RD.6667 jsou vhodné pro stanovení cukernatosti vodných roztoků. Poskytují přesné a rychlé výsledky měření.

Základní charakteristika digitálních refraktometrů Euromex:

- 4 typy s různým rozsahem
- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení cukernatosti vodných roztoků, ovocných a zeleninových šťáv, koncentrace cukrů v marmeládách atd.



Technické údaje					
Typ		RD.6735	RD.6645	RD.6666	RD.6667
Koncentrace cukru	Rozsah	0 - 35 °Brix	0 - 45 °Brix	0 - 80 °Brix	58 - 92 °Brix
	Přesnost	0,1 °Brix	0,1 °Brix	0,5 °Brix	0,2 °Brix
Oechsleho moštoměr	Rozsah	0 - 150 °Oe	-	-	-
	Přesnost	1 °Oe	-	-	-
Klosterneuburského moštoměr	Rozsah	0 - 25 °KMW	-	-	-
	Přesnost	0,1 °KMW	-	-	-
Objemová procenta	Rozsah	0 - 22 %	-	-	-
	Přesnost	0,1 %	-	-	-
Index lomu	Rozsah	-	1,33 - 1,41 R.I.	1,33 - 1,51 R.I.	1,43 - 1,52 R.I.
	Přesnost	-	0,0003 R.I.	0,0005 R.I.	0,0003 R.I.
Rozměry/Hmotnost		230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg			

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 870 946 735	RD.6735	Se stupnicí 0 - 35 °Brix, 0 - 150 °Oe, 0 - 25 °KMW a 0 - 22 obj. %	3-4 týdny	10 550 Kč
463 870 946 645	RD.6645	Se stupnicí 0 - 45 °Brix a 1,33 - 1,41 R.I.	3-4 týdny	9 100 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 870 946 666	RD.6666	Se stupnicí 0 – 80 °Brix a 1,33 – 1,51 R.I.	3-4 týdny	12 800 Kč
463 870 946 667	RD.6667	Se stupnicí 58 – 92 °Brix a 1,43 – 1,52 R.I.	3-4 týdny	12 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf

Refraktometr digitální Euromex pro měření autobaterií a nemrznoucích směsí

Výrobci a značky: Euromex

Digitální refraktometr Euromex RD.6730 je vhodný pro stanovení bodu tuhnutí nemrznoucích směsí na bázi ethylenglykolu G13, propylenglykolu G11/12 a kapalin do ostřikovačů čelního skla. Je vhodný i pro měření koncentrace elektrolytu v autobateriích.



Základní charakteristika digitálního refraktometru Euromex:

- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení specifické hmotnosti akumulátorových kyselin a bodu tuhnutí nemrznoucích směsí

Technické údaje		
Typ	RD.6730	
Akumulátorové kyseliny	Rozsah	1,0 – 1,50 sg
	Přesnost	0,01 sg
Ethylenglykol G13 a propylenglykol G11/12	Rozsah	-50 ... 0 °C
	Přesnost	0,5 °C
Kapalina do ostřikovačů	Rozsah	-40 ... 0 °C
	Přesnost	0,5 °C
Rozměry/Hmotnost	230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 870 946 730	RD.6730	Digitální refraktometr pro měření autobaterií a nemrznoucích směsí	3-4 týdny	10 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf

Refraktometr digitální Euromex pro klinické aplikace

Výrobci a značky: Euromex

Digitální refraktometry Euromex RD.6712 a RD.6714 jsou vhodné pro stanovení proteinů v séru, pro stanovení specifické hmotnosti moči psů a koček a pro určení indexu lomu. Poskytují přesné a rychlé výsledky měření.

Základní charakteristika digitálního refraktometru Euromex:

- 2 typy s různým rozsahem
- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení proteinu v séru, stanovení specifické hmotnosti moči u psů a koček a určení indexu lomu



Technické údaje			
Typ		RD.6712	RD.6714
Protein v séru	Rozsah	0 – 12 g/dl	0 – 14 g/dl
	Přesnost	0,1 g/dl	0,1 g/dl
Specifická hmotnost moči	Rozsah	1,00 – 1,05 sg	1,00 – 1,06 sg
	Přesnost	0,001 sg	0,001 sg
Index lomu	Rozsah	1,33 – 1,36 R.I.	1,33 – 1,39 R.I.
	Přesnost	0,0001 R.I.	
Rozměry/Hmotnost		230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 870 946 712	RD.6712	Se stupnicí 0 – 12 g/dl, 1,00 – 1,05 sg a 1,33 – 1,36 R.I.	3-4 týdny	10 550 Kč
463 870 946 714	RD.6714	Se stupnicí 0 – 14 g/dl, 1,00 – 1,06 sg a 1,33 – 1,39 R.I.	3-4 týdny	10 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf