

## RUČNÍ EUROMEX

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Refraktometry > Ruční Euromex

### Refraktometr ruční Euromex pro stanovení cukernatosti

Výrobci a značky: Euromex

Ruční refraktometry Euromex se stupnicí Brix jsou vhodné pro stanovení cukernatosti vodných roztoků. Poskytují přesné a rychlé výsledky měření.

#### Základní charakteristika ručních refraktometrů Euromex:

- 5 typů s různým rozsahem, 1 typ se třemi rozsahy
- jednoduché použití, zvětšovací okulár
- dobře čitelná stupnice, stínované zorné pole
- automatická teplotní kompenzace (kromě typu RF.6190)
- malý objem vzorku
- snadné čištění hranolu
- ergonomický design
- **oblast použití:** stanovení cukernatosti vodných roztoků, ovocných a zeleninových šťáv, koncentrace cukrů v marmeládách atd.



| Technické údaje     |              |              |               |               |               |                                                |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| Typ                 | RF.6520      | RF.6532      | RF.6562       | RF.6582       | RF.6592       | RF.6190                                        |
| Rozsah              | 0 – 20 °Brix | 0 – 32 °Brix | 28 – 62 °Brix | 40 – 82 °Brix | 58 – 92 °Brix | 0 – 42 °Brix<br>42 – 71 °Brix<br>71 – 90 °Brix |
| Přesnost            | 0,1 °Brix    | 0,2 °Brix    | 0,2 °Brix     | 0,5 °Brix     | 0,2 °Brix     | 0,2 °Brix                                      |
| Teplotní kompenzace | ATC          |              |               |               |               | ne                                             |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                         | Rozsah [°Brix] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 463 870 966 520 | RF.6520 | Ruční refraktometr pro stanovení cukernatosti | 0 – 20         | 3-4 týdny  | 2 955 Kč  |
| 463 870 966 532 | RF.6532 | Ruční refraktometr pro stanovení cukernatosti | 0 – 32         | 3-4 týdny  | 2 955 Kč  |
| 463 870 966 562 | RF.6562 | Ruční refraktometr pro stanovení cukernatosti | 28 – 62        | 3-4 týdny  | 2 955 Kč  |
| 463 870 966 582 | RF.6582 | Ruční refraktometr pro stanovení cukernatosti | 40 – 82        | 3-4 týdny  | 2 955 Kč  |
| 463 870 966 592 | RF.6592 | Ruční refraktometr pro stanovení cukernatosti | 58 – 92        | 3-4 týdny  | 2 955 Kč  |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                         | Rozsah [°Brix]       | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 463 870 966 190 | RF.6190 | Ruční refraktometr pro stanovení cukernatosti | 0 – 90, tři stupnice | 3-4 týdny  | 7 100 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf

## Refraktometr ruční Euromex pro stanovení objemových procent alkoholu

Výrobci a značky: Euromex

Ruční refraktometr Euromex RF.6627 je ideálním pomocníkem pro měření objemových procent alkoholu a cukru ve stupnici Brix. Poskytuje přesné a rychlé výsledky měření.

### Základní charakteristika ručního refraktometru Euromex:

- jednoduché použití, zvětšovací okulár
- dobře čitelná stupnice, stínované zorné pole
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- snadné čištění hranolu
- ergonomický design
- **oblast použití:** sledování alkoholu a cukru v ovocných šťávách



| Technické údaje     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Typ                 |          | RF.6627       |
| Alkohol             | Rozsah   | 0 – 25 obj. % |
|                     | Přesnost | 0,2 %         |
| Cukernatost         | Rozsah   | 0 – 40 °Brix  |
|                     | Přesnost | 0,2 °Brix     |
| Hustota             | Rozsah   | 0 – 20 °Bé    |
|                     | Přesnost | 0,2 °Bé       |
| Teplotní kompenzace |          | ATC           |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                                     | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 463 870 966 627 | RF.6627 | Ruční refraktometr pro měření objemových procent alkoholu | 3-4 týdny  | 2 810 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf

# Refraktometr ruční Euromex pro měření autobaterií a nemrznoucích směsí

Výrobci a značky: Euromex

Ruční refraktometr Euromex RF.6650 je vhodný pro stanovení bodu tuhnutí nemrznoucích směsí na bázi ethylenglykolu G13, propylenglykolu G11/12 a kapalin do ostřikovačů čelního skla. Je vhodný i pro měření koncentrace elektrolytu v autobateriích.



## Základní charakteristika ručního refraktometru Euromex:

- jednoduché použití, zvětšovací okulár
- dobře čitelná stupnice, stínované zorné pole
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- snadné čištění hranolu
- ergonomický design
- **oblast použití:** stanovení specifické hmotnosti akumulátorových kyselin a bodu tuhnutí nemrznoucích směsí

| Technické údaje                           |          |                |
|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Typ                                       | RF.6650  |                |
| Akumulátorové kyseliny                    | Rozsah   | 1,10 – 1,40 sg |
|                                           | Přesnost | 0,01 sg        |
| Ethylenglykol G13 a propylenglykol G11/12 | Rozsah   | -50 ... 0 °C   |
|                                           | Přesnost | 5 °C           |
| Kapalina do ostřikovačů                   | Rozsah   | -40 ... 0 °C   |
|                                           | Přesnost | 10 °C          |
| Teplotní kompenzace                       |          | ATC            |

| Obj. číslo      | Typ     | Popis                                                          | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 463 870 966 650 | RF.6650 | Ruční refraktometr pro měření autobaterií a nemrznoucích směsí | 3-4 týdny  | 2 810 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf