

REGULÁTORY VAKUA KNF

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Regulátory vakua KNF

Regulátor vakua KNF VC 900

Výrobci a značky: KNF

Regulátor vakua VC 900 vyniká jednoduchým ovládáním. Využívá se ve spojení s membránovou vývěvou pro regulaci vakua při destilacích nebo rotačním odpařování.

Základní charakteristika regulátoru vakua VC 900:

- 2 díly (samostatný ovládací panel s podsvíceným grafickým LCD displejem a provozní jednotka)
- možnost nastavení ovládacího panelu do 3 různých poloh včetně jeho připevnění na zeď
- udržení stabilní úrovně tlaku pomocí 2bodového řízení
- 4 provozní režimy (odsávání; regulace tlaku na nastavenou hodnotu podtlaku; automatický režim; uživatelsky definovaná tlaková křivka)
- rozhraní mini USB pro připojení k PC
- ve spojení s vývěvami KNF [N 820 G](#), [N 840 G](#) a [N 920 G](#) umožňuje regulaci otáček a automatickou regulaci vakua
- kompatibilní i s vývěvami jiných výrobců (pro více informací nás neváhejte kontaktovat)



Technické údaje		
Rozsah		1100 - 0 mbar abs.
Přesnost		±1 mbar
Materiál		plast
Vstup/Výstup		olivka ID 10 (PVDF)
Odvzdušnění		olivka ID 4 (poniklovaná mosaz)
Rozhraní		mini USB
Přípustná teplota média a okolí		10 - 40 °C
Rozměry (š x v x h)	Ovládací panel	101 x 181 x 67 mm
	Provozní jednotka	155 x 109 x 60 mm
Celková hmotnost		1,2 kg
Napájení		230 V, délka kabelu 1,5 m
Krytí		IP30

Obj. číslo	Typ	Rozsah [mbar]	Dostupnost	Cena / ks
428 590 304 108	VC 900	1100 - 0	3-4 týdny	70 417 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 590 307 757	Kabel propojovací pro vývěvu N 920 G, délka 2 m	3-4 týdny	865 Kč
428 590 307 758	Kabel propojovací pro vývěvu N 920 G, délka 5 m	3-4 týdny	1 098 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-KNF-Vacuum-control-unit-EN.pdf