

Rotory, závěsy a adaptéry pro centrifugy XS NEYA 8, 10, 10R, 16 a 16R

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Centrifugy XS NEYA 8, 10, 10R, 16 a 16R jsou kompatibilní s různými úhlovými i výkyvnými rotory. K rotorům je vždy potřeba objednat i příslušný počet závěsů nebo redukcí. Závěsy/redukce se vybírají podle typu zkumavky.



- tři typy úhlových rotorů:
 - A 32-15 N s maximální kapacitou 32x 15 ml
 - A 8-50 s maximální kapacitou 8x 50 ml
 - A 6-100 s maximální kapacitou 6x 100 ml
 - k rotorům je vždy potřeba objednat i příslušný počet závěsů nebo redukcí!
- dva typy výkyvných rotorů:
 - S 6-96 MP pro 96místné mikrotitrační destičky, maximální kapacita 2x 3 MTD
 - tento rotor se dodává kompletní, tj. včetně závěsů
 - S 4-175 s maximální kapacitou 4x 175 ml
 - k tomuto rotoru je potřeba objednat i čtyři závěsy, závěsy se vybírají podle typu zkumavky
 - v nabídce je i cenově zvýhodněná sada rotoru se závěsy B 175 a víčky Biosafe L 175 (do těchto závěsů lze přímo vložit plastové nádoby o objemu 175 ml nebo různé typy adaptéru pro zkumavky)
- podrobnější technické informace k rotorům, závěsům, redukcím i adaptéřům naleznete v souboru ke stažení

Úhlový rotor A 32-15 N pro 15ml zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 410 802	Úhlový rotor, 37°, max. kapacita 32x 15 ml, max. RPM 5200 ot/min, max. RCF 4020 x g, bez závěsů	3-4 týdny	7 840 Kč
Kovové závěsy pro různé typy zkumavek, 1 ks (do rotoru je třeba objednat 32 ks):			
401 860 411 002	Závěs B 15F pro 15ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem (Ø 16,5 x délka 120 mm)	3-4 týdny	294 Kč
401 860 411 012	Závěs B 15G pro skleněné zkumavky s kulatým dnem (Ø 17 x délka 110 mm)	3-4 týdny	294 Kč
401 860 411 022	Závěs B 15P pro plastové zkumavky s kulatým dnem (Ø 17 x délka 102 mm)	3-4 týdny	294 Kč
401 860 411 292	Redukce RE 15-5/7 včetně závěsu pro zkumavku Vacutainer s kulatým dnem o objemu 5 nebo 7 ml (Ø 13 x délka 75/100 mm)	3-4 týdny	515 Kč

Úhlový rotor A 8-50 pro 50ml zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 410 812	Úhlový rotor, 37°, max. kapacita 8x 50 ml, max. RPM 6000 ot/min, max. RCF 4800 x g, bez závěsů	3-4 týdny	7 571 Kč
Kovové závěsy pro různé typy zkumavek, 1 ks (do rotoru je třeba objednat 8 ks):			
401 860 411 032	Závěs B 50XF pro 50ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem (Ø 29 x délka 116 mm)	3-4 týdny	564 Kč
401 860 411 042	Závěs B 50XG pro skleněné zkumavky s kulatým dnem (Ø 30 x délka 110 mm)	3-4 týdny	637 Kč
401 860 411 052	Závěs B 50XP pro plastové zkumavky s kulatým dnem (Ø 30 x délka 100 mm)	3-4 týdny	564 Kč
401 860 411 322	Redukce RE 50-15F včetně závěsu pro 15ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem (Ø 16,5 x délka 120 mm)	3-4 týdny	564 Kč
401 860 411 332	Redukce RE 50-15R včetně závěsu pro 15ml zkumavky s kulatým dnem (Ø 17 x délka 110 mm)	3-4 týdny	515 Kč
401 860 411 342	Redukce RE 50-10 včetně závěsu pro 10ml zkumavku Vacutainer s kulatým dnem (Ø 15,5 x délka 114 mm)	3-4 týdny	515 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlový rotor A 6-100 pro 100ml zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 410 822	Úhlový rotor, 37°, max. kapacita 6x 100 ml, max. RPM 5000 ot/min, max. RCF 3300 x g, bez závěsů	3-4 týdny	7 840 Kč
Kovové závěsy pro různé typy zkumavek, 1 ks (do rotoru je třeba objednat 6 ks):			
401 860 411 092	Závěs B 100G pro skleněné zkumavky s kulatým dnem (Ø 45,5 x délka 104 mm)	3-4 týdny	882 Kč
401 860 411 102	Závěs B 100P pro plastové zkumavky/nádobky s kulatým dnem (Ø 45,5 x délka 104 mm)	3-4 týdny	760 Kč
401 860 411 352	Redukce RE 100-50F včetně závěsu pro 50ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem (Ø 29 x délka 116 mm)	3-4 týdny	686 Kč
401 860 411 362	Redukce RE 100-50R včetně závěsu pro 50ml zkumavky s kulatým dnem (Ø 30 x délka 110 mm)	3-4 týdny	686 Kč
401 860 411 372	Redukce RE 100-15F včetně závěsu pro 15ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem (Ø 16,5 x délka 120 mm)	3-4 týdny	809 Kč
401 860 411 382	Redukce RE 100-15R včetně závěsu pro 15ml zkumavky s kulatým dnem (Ø 17 x délka 110 mm)	3-4 týdny	809 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výkyvný rotor S 6-96 MP pro mikrotitrační destičky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 410 522	Výkyvný rotor S 6-96 MP pro 96místné mikrotitrační destičky, max. kapacita 2x 3 MTD, max. RPM 3200 ot/min, max. RCF 1950 x g, včetně závěsů	3-4 týdny	27 759 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výkyvný rotor S 4-175

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 411 502	Výkyvný rotor S 4-175, max. kapacita 4x 175 ml, max. RPM 4500 ot/min, max. RCF 3600 x g, bez závěsů	3-4 týdny	13 108 Kč
401 860 410 502	Výkyvný rotor S 4-175, max. kapacita 4x 175 ml, max. RPM 4500 ot/min, max. RCF 3600 x g, včetně závěsů B 175 a víček Biosafe L 175	3-4 týdny	20 090 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hliníkové závěsy do výkyvného rotoru S 4-175

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
401 860 411 532	Závěs B 2-50F pro dvě 50ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem	4	3-4 týdny	8 943 Kč
401 860 411 582	Závěs B 2-50R pro dvě 50ml zkumavky s kulatým dnem	4	3-4 týdny	7 056 Kč
401 860 411 542	Závěs B 7-15F pro sedm 15ml zkumavek typu Falcon s kónickým dnem	4	3-4 týdny	9 261 Kč
401 860 411 592	Závěs B 7-15R pro sedm 15ml zkumavek s kulatým dnem	4	3-4 týdny	9 065 Kč
401 860 411 552	Závěs B 12-10 pro dvanáct 10ml zkumavek s kulatým dnem	4	3-4 týdny	8 747 Kč
401 860 411 562	Závěs B 14-5/7 pro čtrnáct 5/7ml zkumavek s kulatým dnem	4	3-4 týdny	9 751 Kč
401 860 411 572	Závěs B 16-5/7 pro šestnáct 5/7ml zkumavek s kulatým dnem	4	3-4 týdny	9 751 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hliníkový závěs B 175 do výkyvného rotoru S 4-175 (do rotoru potřebujete 4 ks)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 411 512	Závěs B 175 pro jednu plastovou nádobku o objemu 175 ml (Ø 56,5 x výška 97 mm)	3-4 týdny	1 960 Kč
401 860 411 522	Víčko Biosafe L 175 pro závěs B 175	3-4 týdny	270 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptéry (vločky) do závěsu B 175

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
401 860 410 602	Adaptér I 12-2 do závěsu B 175, kapacita 12x 1,5/2,0 ml (max. Ø 10,6 x délka 42 mm)	4	3-4 týdny	3 798 Kč
401 860 410 612	Adaptér I 7-5/7 do závěsu B 175, kapacita 7x 5/7 ml Vacutainer (max. Ø 13 x délka 116 mm)	4	3-4 týdny	4 043 Kč
401 860 410 622	Adaptér I 7-10 do závěsu B 175, kapacita 7x 10 ml Vacutainer (max. Ø 16 x délka 114 mm)	4	3-4 týdny	4 533 Kč
401 860 410 632	Adaptér I 4-15F do závěsu B 175, kapacita 4x 15 ml typu Falcon s kónickým dnem (max. Ø 16,5 x délka 120 mm)	4	3-4 týdny	3 798 Kč
401 860 410 642	Adaptér I 4-15R do závěsu B 175, 4x 15 ml s kulatým dnem (max. Ø 17 x délka 110 mm)	4	3-4 týdny	3 798 Kč
401 860 410 662	Adaptér I 1-50R do závěsu B 175, 1x 50 ml s kulatým dnem (max. Ø 30 x délka 110 mm)	4	3-4 týdny	2 524 Kč
401 860 410 682	Adaptér I 1-50SF do závěsu B 175, 1x 50 ml typu Falcon s kónickým dnem nebo samostojná (max. Ø 29 x délka 116 mm)	4	3-4 týdny	2 597 Kč
401 860 410 672	Adaptér I 1-100 do závěsu B 175, 1x 100 ml s kulatým dnem (max. Ø 45,5 x délka 102 mm)	4	3-4 týdny	2 597 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nádobky o objemu 175 ml do závěsu B 175 (vkládají se přímo do závěsů, tj. nejsou potřeba adaptéry)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 403 492	Plastová nádobka T 175 o objemu 175 ml do závěsu B 175 (vkládá se přímo do závěsu), Ø 56,5 x výška 97 mm	3-4 týdny	515 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-XS-Centrifuges-NEYA-and-rotors-EN.pdf](#)