

SESTAVY ODPAREK IKA SE ZDROJEM VAKUA

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Odparky rotační vakuové > Sestavy odparek IKA se zdrojem vakua

Rotační odparky IKA RV jsou vyráběny **ve čtyřech modelových řadách**: [RV 3](#), [RV 8](#), [RV 10 digital](#) a [RV 10 auto pro](#). Jednotlivé řady se liší mechanismem zdvihu odpařovací baňky z lázně (manuální nebo elektrický), ovládáním (analogové nebo digitální), teplotním rozsahem lázně, možnostmi programování a propojení s PC. Modelová řada RV 10 auto pro má jako jediná integrovanou regulaci vakua.

Každá modelová řada je k dispozici **v několika variantách**: bez sady skla, se sadou skla s vertikálním chladičem pro standardní aplikace a se sadou skla s chladičem pro destilaci nízkovroucích látek pomocí suchého ledu. Modelová řada RV 10 auto pro v základní dodávce obsahuje i zdroj vakua – membránovou vývěvu IKA VACSTAR digital.

Pro uživatele, kteří potřebují **kompletní řešení**, IKA nově ve všech modelových řadách nabízí cenově **výhodné sestavy Starter Solution a Pro V-C Complete, které zahrnují odparku včetně sady skla, vývěvu, regulátoru vakua a recirkulačního chladiče**. Tyto sestavy představují ideální řešení pro potřeby každé laboratoře – kromě významně zvýhodněné ceny je zde i záruka, že jsou všechny komponenty vzájemně kompatibilní, protože pocházejí od jednoho výrobce. **Sestavy se liší** sadou skla a typem vývěvy – a tím dosažení mezní hodnoty vakua.

| Rychlý přehled technických parametrů kompletních sestav rotačních odparek IKA RV | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|--|---|---|---|--|---|
| Typ sestavy | | RV 3 V Starter Solution | RV 3 pro V-C Complete | RV 8 V Starter Solution | RV 8 pro V-C Complete | RV 10 digital V Starter Solution | RV 10 digital pro V-C Complete | RV 10 auto V Starter Solution | RV 10 auto pro V-C Complete |
| Ovládání | Otáčky: | analogové | | digitální | | digitální | | digitální | |
| | Teplota: | digitální | | digitální | | digitální | | digitální | |
| Zdvih odpařovací baňky | | manuální | | | | elektrický | | | |
| Teplotní rozsah lázně | | teplota okolí (min 20 °C) - 99 °C | | teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C | | teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C | | teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C | |
| Sada skla | | s vertikálním chladičem | s vertikálním chladičem, plastový potah | s vertikálním chladičem | s vertikálním chladičem, plastový potah | s vertikálním chladičem | s vertikálním chladičem, plastový potah | s vertikálním chladičem | s vertikálním chladičem, plastový potah |
| Zdroj vakua | | vývěva VACSTAR lite, mezní tlak 9 mbar | vývěva VACSTAR digital, mezní tlak 2 mbar | vývěva VACSTAR lite, mezní tlak 9 mbar | vývěva VACSTAR digital, mezní tlak 2 mbar | vývěva VACSTAR lite, mezní tlak 9 mbar | vývěva VACSTAR digital, mezní tlak 2 mbar | vývěva VACSTAR lite, mezní tlak 9 mbar | vývěva VACSTAR digital, mezní tlak 2 mbar |
| Regulátor vakua | | VC 10 lite | | VC 10 lite | | VC 10 lite | | integrovaný | |
| Recirkulační chladič | | RC 2 lite | | RC 2 lite | | RC 2 lite | | RC 2 lite | |
| Sada hadic | | ano | | | | | | | |



Pokud hledáte sestavy dvou či více rotačních odparek, v naší nabídce najdete i výhodné **sestavy dvou odparek RV 10 digital** s jedním zdrojem vakua a jedním recirkulačním chladičem. Další řešení pro sestavy dvou nebo více rotačních odparek jiné modelové řady vám rádi nabídneme na základě poptávky.

Kompletní sestava rotační vakuové odparky IKA RV 3

Výrobci a značky: IKA

Rotační vakuová odparka RV 3 je základním modelem z portfolia rotačních odparek IKA. Sestává z pohonné jednotky, stojanu s **manuálním zdvihem** a topné lázně. Lze ji koupit **samostatně** nebo v cenově zvýhodněných sestavách **včetně sady skla, zdroje vakua, regulátoru vakua, recirkulačního chladiče a propojovací sady hadic a kabelů**. Své uplatnění najde ve výzkumných, vývojových, chemických i biotechnologických laboratořích.




Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika kompletních sestav odparky RV 3:

- **dva typy, které se liší sadou skla a typem vývěvy (a tím dosažení mezní hodnoty vakua):**
 - **RV 3 V Starter Solution** se sadou skla RV 10.1 a vývěvou VACSTAR lite (mezní tlak 9 mbar)
 - **RV 3 pro V-C Complete** se sadou skla RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu a vývěvou VACSTAR digital (mezní tlak 2 mbar)
- **obě sestavy obsahují:**
 - **odparku RV 3, která sestává z pohonné jednotky, stojanu s manuálním zdvihem a topné lázně:**
 - nastavení otáček i teploty pomocí otočných knoflíků (otáčky bez možnosti kontroly na displeji, teplota s možností kontroly na LED displeji)
 - plynulý náběh rychlosti
 - manuální zdvih odpařovací baňky (snadné ovládání jednou rukou, vhodné pro praváky i leváky)
 - nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 – 60°
 - snadná výměna odpařovacích baněk (funkce push-off)
 - mechanická bezpečnostní zádržka koncového bodu (zabraňuje rozbití skla)
 - indikace špatné polohy parní trubice
 - nerezová topná lázeň HB eco s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 – 99 °C; rozhraní USB (lázeň lze použít i samostatně)
 - **recirkulační chladič RC 2 lite:**
 - LED displej
 - rychlé a výkonné chlazení (teplotní rozsah -10 °C až teplota okolí), ekologické chladivo R290 (GWP 3)
 - čerpadlo s kombinovaným tlakovým a sacím účinkem
 - klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodný jen pro nehořlavé kapaliny
 - rozhraní RS232, USB-B
 - **regulátor vakua VC 10 lite:**
 - 2 režimy: manuální nebo programovatelný (možnost vytvoření a uložení až 10 uživatelských programů "tlak, čas")
 - umožňuje i řízení recirkulačního chladiče
 - rozhraní USB, RS232

| Technické údaje | | RV 3 V Starter Solution | RV 3 pro V-C Complete |
|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| Typ sestavy | | | |
| Rotační vakuová odparka RV 3 | Ovládání: | analogové nastavení otáček pomocí otočného knoflíku bez kontroly na displeji (stupnice) | |
| | Zdvih odpařovací baňky: | manuální (max. výška zdvihu 150 mm) | |
| | Rozsah otáček: | 20 – 300 ot/min | |
| | Napájení: | 100 – 240 V, 50/60 Hz | |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| Vodní lázeň | Ovládání: | nastavení teploty pomocí otočného knoflíku s kontrolou na LED displeji (střídavé zobrazení nastavené a skutečné teploty) | |
| | Teplotní rozsah: | teplota okolí (min 20 °C) – 99 °C | |
| | Objem: | 4 l | |
| | Vnitřní rozměry: | 225 x 130 mm (Ø x v) | |
| | Napájení: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Sada skla | Typ: | RV 10.1 | RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu |
| | Popis: | vertikální chladič, 1000ml odpařovací a jímací baňka součástí dodávky je i parní trubice s NZ 29/32, svorka pro kulový zábrus 35/20, svorka pro NZ 29/32 a PTFE těsnění | |
| | Kondenzační plocha chladiče: | 1500 cm ² | |
| Zdroj vakua | Typ vývěvy: | VACSTAR lite | VACSTAR digital |
| | Integrovaná regulace vakua: | ne | |
| | Rychlost čerpání | max. 16,67 l/min | max. 22 l/min |
| | Mezní tlak: | 9 mbar | 2 mbar |
| Regulátor vakua | Typ: | VC 10 lite | |
| | Popis: | přehledný TFT displej, manuální nebo programovatelný režim, rozsah měření 1100 – 1 mbar, časovač, odvzdušňovací ventil, rozhraní RS232, USB | |
| Recirkulační chladič | Typ: | RC 2 lite | |
| | Teplotní rozsah: | -10 °C ... teplota okolí | |
| | Výkon čerpadla: | průtok max. 18 l/min, výtlač 0,35 bar, sání 0,15 bar | |
| | Napájení: | 230 V, 50/60 Hz | |
|  Podrobnější technické informace k odparce, vodní lázni, vývěvám, regulátoru vakua a recirkulačnímu chladiči najdete níže v příložených souborech ke stažení. | | | |

Kompletní sestavy rotační vakuové odparky IKA RV 3

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------|--|------------|------------|
| 416 480 113 945 | RV 3 V Starter Solution | Včetně sady skla RV 10.1, vývěvy VACSTAR lite, regulátoru vakua VC 10 lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 186 984 Kč |
| 416 480 112 324 | RV 3 pro V-C Complete | Včetně sady skla RV 10.10 s plastovým potahem, vývěvy VACSTAR digital, regulátoru vakua VC 10 lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 228 659 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.










Volitelné příslušenství: Stojanová tyč, láhev dle Woulffa, chladič emisí, ochranný kryt lázně

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---------|---|------------|-----------|
| 416 480 254 587 1 | RV 3.1 | Stojanová tyč s páskem na suchý zip (pro uchycení chladiče) | 2-3 týdny | 3 430 Kč |
| 416 480 254 588 | RV 3.4 | Láhev dle Woulffa s upínací svorkou | 2-3 týdny | 4 876 Kč |
| 416 483 501 873 4 | VSE 1 | Chladič emisí s jímací baňkou (zabraňuje úniku par rozpouštědel do okolního vzduchu; připevňuje se na vývěvu) | 2-3 týdny | 15 092 Kč |
| 416 480 224 125 5 | HB 10.3 | Ochranný kryt lázně HB eco (chrání obsluhu před postříkáním horkou kapalinou nebo v případě prasknutí odpařovací baňky), rozměry (š x v x h) 340 x 420 x 295 mm | 2-3 týdny | 25 970 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Další volitelné příslušenství: | | |
|--|--|--|
| Sady skla | Chladiče | Baňky a ostatní |
|  |  |  |

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-3-V-Starter-Solution-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-3-pro-V-C-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-eco-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC-10-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Recirculating-chiller-RC-2-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.1-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.10-EN.pdf

Kompletní sestava rotační vakuové odparky IKA RV 8

Výrobci a značky: IKA

Rotační vakuová odparka RV 8 je vhodná pro standardní aplikace. Sestává z pohonné jednotky, stojanu s **manuálním zdvihem** a topné lázně. Lze ji koupit **samostatně** nebo v cenově zvýhodněných sestavách **včetně sady skla, zdroje vakua, regulátoru vakua, recirkulačního chladiče a propojovací sady hadic a kabelů**. Svě uplatnění najde ve výzkumných, vývojových, chemických i biotechnologických laboratořích.


Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika kompletních sestav odparky RV 8:

- **dva typy, které se liší sadou skla a typem vývěvy (a tím dosažení mezní hodnoty vakua):**
 - **RV 8 V Starter Solution** se sadou skla RV 10.1 a vývěvou VACSTAR lite (mezní tlak 9 mbar)
 - **RV 8 pro V-C Complete** se sadou skla RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu a vývěvou VACSTAR digital (mezní tlak 2 mbar)
- **obě sestavy obsahují:**
 - **odparku RV 8, která sestává z pohonné jednotky, stojanu s manuálním zdvihem a topné lázně:**
 - nastavení otáček i teploty pomocí otočných knoflíků s možností kontroly na displejích
 - plynulý náběh rychlosti
 - manuální zdvih odpařovací baňky (snadné ovládání jednou rukou, vhodné pro praváky i leváky)
 - nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 - 45°
 - snadná výměna odpařovacích baněk (funkce push-off)
 - indikace špatné polohy parní trubice
 - nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 - 180 °C; rozhraní USB (lázeň lze použít i samostatně)
 - **recirkulační chladič RC 2 lite:**
 - LED displej
 - rychlé a výkonné chlazení (teplotní rozsah -10 °C až teplota okolí), ekologické chladivo R290 (GWP 3)
 - čerpadlo s kombinovaným tlakovým a sacím účinkem
 - klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodný jen pro nehořlavé kapaliny
 - rozhraní RS232, USB-B
 - **regulátor vakua VC 10 lite:**
 - 2 režimy: manuální nebo programovatelný (možnost vytvoření a uložení až 10 uživatelských programů "tlak, čas")
 - umožňuje i řízení recirkulačního chladiče
 - rozhraní USB, RS232

| Technické údaje | | RV 8 V Starter Solution | RV 8 pro V-C Complete |
|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Typ sestavy | | | |
| Rotační vakuová odparka RV 8 | Ovládání: | digitální nastavení otáček s kontrolou na LCD displeji | |
| | Zdvih odpařovací baňky: | manuální (max. výška zdvihu 120 mm) | |
| | Rozsah otáček: | 5 - 300 ot/min | |
| | Napájení: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| Vodní a olejová lázeň | Ovládání: | digitální nastavení teploty s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty) | |
| | Teplotní rozsah: | teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C | |
| | Objem: | 4 l | |
| | Vnitřní rozměry: | 225 x 130 mm (Ø x v) | |
| | Napájení: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Sada skla | Typ: | RV 10.1 | RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu |
| | Popis: | vertikální chladič, 1000ml odpařovací a jímací baňka součástí dodávky je i parní trubice s NZ 29/32, svorka pro kulový zábrus 35/20, svorka pro NZ 29/32, PTFE těsnění a láhev dle Woulffa s upínací svorkou | |
| | Kondenzační plocha chladiče: | 1500 cm ² | |
| Zdroj vakua | Typ vývěvy: | VACSTAR lite | VACSTAR digital |
| | Integrovaná regulace vakua: | ne | |
| | Rychlost čerpání | max. 16,67 l/min | max. 22 l/min |
| | Mezní tlak: | 9 mbar | 2 mbar |
| Regulátor vakua | Typ: | VC 10 lite | |
| | Popis: | přehledný TFT displej, manuální nebo programovatelný režim, rozsah měření 1100 - 1 mbar, časovač, odvodušňovací ventil, rozhraní RS232, USB | |
| Recirkulační chladič | Typ: | RC 2 lite | |
| | Teplotní rozsah: | -10 °C ... teplota okolí | |
| | Výkon čerpadla: | průtok max. 18 l/min, výtlač 0,35 bar, sání 0,15 bar | |
| | Napájení: | 230 V, 50/60 Hz | |
|  Podrobnější technické informace k odparce, vodní lázni, vývěvám, regulátoru vakua a recirkulačnímu chladiči najdete níže v příložených souborech ke stažení. | | | |

Kompletní sestavy rotační vakuové odparky IKA RV 8

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------|--|------------|------------|
| 416 480 113 946 | RV 8 V Starter Solution | Včetně sady skla RV 10.1, vývěvy VACSTAR lite, regulátoru vakua VC 10 lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 204 600 Kč |
| 416 480 112 325 | RV 8 pro V-C Complete | Včetně sady skla RV 10.10 s plastovým potahem, vývěvy VACSTAR digital, regulátoru vakua VC 10 lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 272 955 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojanová tyč, zarážka dolního koncového bodu, chladič emisí, ochranný kryt lázně










| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---------|---|------------|-----------|
| 416 484 438 500 1 | RV 8.1 | Stojanová tyč s páskem na suchý zip (pro uchycení chladiče) | 2-3 týdny | 3 430 Kč |
| 416 480 251 342 1 | RV 8.2 | Mechanická bezpečnostní zarážka dolního koncového bodu (zabraňuje rozbití skla) | 2-3 týdny | 1 752 Kč |
| 416 483 501 873 5 | VSE 1 | Chladič emisí s jímací baňkou (zabraňuje úniku par rozpouštědel do okolního vzduchu; připevňuje se na vývěvu) | 2-3 týdny | 15 092 Kč |
| 416 480 224 125 6 | HB 10.3 | Ochranný kryt lázně HB digital (chrání obsluhu před postříkáním horkou kapalinou nebo v případě prasknutí odpařovací baňky), rozměry (š x v x h) 340 x 420 x 295 mm | 2-3 týdny | 25 970 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:

| Sady skla | Chladiče | Baňky a ostatní |
|--|--|--|
|  |  |  |

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-8-V-Starter-Solution-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-8-pro-V-C-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC-10-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Recirculating-chiller-RC-2-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.1-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.10-EN.pdf

Kompletní sestava rotační vakuové odparky IKA RV 10 digital

Výrobci a značky: IKA

Rotační vakuová odparka RV 10 digital nabízí digitální ovládání, plynulý náběh otáček, funkci časovače, rozhraní pro připojení k PC a řadu bezpečnostních prvků. Je vhodná i pro náročné aplikace. Sestává z pohonné jednotky, stojanu s **elektrickým zdvihem** a topné lázně. Lze ji koupit **samostatně** nebo v cenově zvýhodněných sestavách **včetně sady skla, zdroje vakua, regulátoru vakua, recirkulačního chladiče a propojovací sady hadic a kabelů**. Své uplatnění najde ve výrobních, výzkumných, farmaceutických i biotechnologických laboratořích.




Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika kompletních sestav odparky RV 10 digital:

- **dva typy, které se liší sadou skla a typem vývěvy (a tím dosažení mezní hodnoty vakua):**
 - **RV 10 digital V Starter Solution** se sadou skla RV 10.1 a vývěvou VACSTAR lite (mezní tlak 9 mbar)
 - **RV 10 digital pro V-C Complete** se sadou skla RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu a vývěvou VACSTAR digital (mezní tlak 2 mbar)
- **obě sestavy obsahují:**
 - **odparku RV 10 digital, která sestává z pohonné jednotky, stojanu s elektrickým zdvihem a topné lázně:**
 - nastavení otáček, času i teploty pomocí otočných knoflíků s možností kontroly na displejích
 - plynulý náběh rychlosti, možnost změny směru otáček
 - elektrický zdvih odpařovací baňky, automatický zdvih odpařovací baňky z lázně v případě výpadku napájení, nastavitelný spodní doraz
 - nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 - 45°
 - snadná výměna odpařovacích baněk
 - indikace špatné polohy parní trubice
 - rozhraní RS232 pro připojení k PC (za příplatek je k dispozici software labworldsoft, který umožňuje automatizaci procesů, záznam dat, výpočty v reálném čase apod. - více informací najdete níže v souborech ke stažení)
 - nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 - 180 °C; rozhraní USB a IR (lázeň lze ovládat přes IR rozhraní z ovládacího panelu odparky)
 - **recirkulační chladič RC 2 lite:**
 - LED displej
 - rychlé a výkonné chlazení (teplotní rozsah -10 °C až teplota okolí), ekologické chladivo R290 (GWP 3)
 - čerpadlo s kombinovaným tlakovým a sacím účinkem
 - klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodný jen pro nehořlavé kapaliny
 - rozhraní RS232, USB-B
 - **regulátor vakua VC 10 lite:**
 - 2 režimy: manuální nebo programovatelný (možnost vytvoření a uložení až 10 uživatelských programů "tlak, čas")
 - umožňuje i řízení recirkulačního chladiče
 - rozhraní USB, RS232

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Technické údaje | | |
| Typ sestavy | RV 10 digital V Starter Solution | RV 10 digital pro V-C Complete |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| Rotační vakuová odparka RV 10 digital | Ovládání: | digitální nastavení otáček a času s kontrolou na LCD displeji | |
| | Zdvih odpařovací baňky: | elektrický (max. výška zdvihu 140 mm) | |
| | Rozsah otáček: | 5 - 280 ot/min | |
| | Časovač: | 1 - 199 min | |
| | Rozhraní: | RS232, IR | |
| | Napájení: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Vodní a olejová lázeň | Ovládání: | digitální nastavení teploty s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty) | |
| | Teplotní rozsah: | teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C | |
| | Objem: | 4 l | |
| | Vnitřní rozměry: | 225 x 130 mm (Ø x v) | |
| | Napájení: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Sada skla | Typ: | RV 10.1 | RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu |
| | Popis: | vertikální chladič, 1000ml odpařovací a jímací baňka součástí dodávky je i parní trubice s NZ 29/32, svorka pro kulový zábrus 35/20, svorka pro NZ 29/32, PTFE těsnění, láhev dle Woulffa s upínací svorkou a a stojanová tyč s páskem na suchý zip pro uchycení chladiče | |
| | Kondenzační plocha chladiče: | 1500 cm ² | |
| Zdroj vakua | Typ vývěvy: | VACSTAR lite | VACSTAR digital |
| | Integrovaná regulace vakua: | ne | |
| | Rychlost čerpání | max. 16,67 l/min | max. 22 l/min |
| | Mezní tlak: | 9 mbar | 2 mbar |
| Regulátor vakua | Typ: | VC 10 lite | |
| | Popis: | přehledný TFT displej, manuální nebo programovatelný režim, rozsah měření 1100 - 1 mbar, časovač, odvzdušňovací ventil, rozhraní RS232, USB | |
| Recirkulační chladič | Typ: | RC 2 lite | |
| | Teplotní rozsah: | -10 °C ... teplota okolí | |
| | Výkon čerpadla: | průtok max. 18 l/min, výtlač 0,35 bar, sání 0,15 bar | |
| | Napájení: | 230 V, 50/60 Hz | |
|  Podrobnější technické informace k odparce, vodní lázni, vývěvám, regulátoru vakua a recirkulačnímu chladiči najdete níže v příložených souborech ke stažení. | | | |

Kompletní sestavy rotační vakuové odparky IKA RV 10 digital

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 416 480 113 947 | RV 10 digital V Starter Solution | Včetně sady skla RV 10.1, vývěvy VACSTAR lite, regulátoru vakua VC 10 lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 249 851 Kč |
| 416 480 112 326 | RV 10 digital pro V-C Complete | Včetně sady skla RV 10.10 s plastovým potahem, vývěvy VACSTAR digital, regulátoru vakua VC 10 lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 300 517 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Software Labworldsoft pro automatizaci procesu

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 425 482 017 364 | Software Labworldsoft 6 Lite | 2-3 týdny | 33 300 Kč |
| 425 482 019 397 3 | Software Labworldsoft 6 Starter | 2-3 týdny | 144 768 Kč |
| 425 482 017 366 3 | Software Labworldsoft 6 Pro | 2-3 týdny | 330 300 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Volitelné příslušenství: Ochranný kryt lázně, regulační ventil












| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------|---|------------|-----------|
| 416 483 907 100 2 | RV 10.5003 | Regulační ventil pro úpravu tlaku chladicí vody (při využití vody z řadu) | 2-3 týdny | 6 885 Kč |
| 416 480 224 125 7 | HB 10.3 | Ochranný kryt lázně HB digital (chrání obsluhu před postříkáním horkou kapalinou nebo v případě prasknutí odpařovací baňky), rozměry (š x v x h) 340 x 420 x 295 mm | 2-3 týdny | 25 970 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Další volitelné příslušenství: | | |
|---|---|---|
| Sady skla | Chladiče | Baňky a ostatní |
|  |  |  |

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-digital-V-Starter-Solution-EN.pdf

-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-digital-pro-V-C-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC-10-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Recirculating-chiller-RC-2-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.1-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.10-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-Starter-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-Pro-EN.pdf

Kompletní sestava rotační vakuové odparky IKA RV 10 auto pro

Výrobci a značky: IKA

Rotační vakuová odparka RV 10 auto pro s integrovanou regulací vakua je vhodná i pro nejnáročnější aplikace. Je vybavena grafickým TFT displejem, časovačem, integrovanou knihovnou rozpouštědel a rozhraním pro komunikaci s PC. Její velkou výhodou je možnost vytvoření vlastních programů pro opakující se aplikace. Sestává z pohonné jednotky, stojanu s elektrickým zdvihem, regulátoru vakua a topné lázně. Lze ji koupit **samostatně** nebo v cenově zvýhodněných sestavách **včetně sady skla, zdroje vakua, recirkulačního chladiče a propojovací sady hadic a kabelů**. Své uplatnění najde ve všech typech laboratoří.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika kompletních sestav odparky RV 10 auto pro:

- **dva typy, které se liší sadou skla a typem vývěvy (a tím dosažení mezní hodnoty vakua):**
 - **RV 10 auto V Starter Solution** se sadou skla RV 10.1 a vývěvou VACSTAR lite (mezní tlak 9 mbar)
 - **RV 10 auto pro V-C Complete** se sadou skla RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu a vývěvou VACSTAR digital (mezní tlak 2 mbar)
- **obě sestavy obsahují:**
 - **odparku RV 10 auto pro, která sestává z pohonné jednotky, stojanu s elektrickým zdvihem, regulátoru vakua a topné lázně:**
 - nastavení teploty lázně pomocí otočného knoflíku s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty)
 - nastavení ostatních parametrů pomocí otočného knoflíku a membránových tlačítek s kontrolou na TFT displeji
 - plynulý náběh rychlosti, možnost změny směru otáček
 - integrovaná regulace vakua, automatická detekce bodu varu
 - integrovaná knihovna 40 rozpouštědel s možností rozšíření
 - možnost vytvoření až 10 vlastních programů, programování ramp
 - elektrický zdvih odpařovací baňky, nastavitelné rozpoznání koncových bodů (ochrana skla před rozbitím)
 - nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 - 45°
 - snadná výměna odpařovacích baněk
 - indikace špatné polohy parní trubice
 - ochrana proti chodu nasucho, nastavitelná teplotní pojistka, automatický zdvih odpařovací baňky z lázně v případě výpadku napájení

- ■ ■ rozhraní micro USB a RS232
 - nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 - 180 °C; rozhraní USB (lázeň lze použít i samostatně)
- **recirkulační chladič RC 2 lite:**
 - LED displej
 - rychlé a výkonné chlazení (teplotní rozsah -10 °C až teplota okolí), ekologické chladivo R290 (GWP 3)
 - čerpadlo s kombinovaným tlakovým a sacím účinkem
 - klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodný jen pro nehořlavé kapaliny
 - rozhraní RS232, USB-B

| Technické údaje | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| Typ sestavy | | RV 10 auto V Starter Solution | RV 10 auto pro V-C Complete |
| Rotační vakuová odparka RV 10 auto pro | Ovládání: | digitální | |
| | Zdvih odpařovací baňky: | elektrický (max. výška zdvihu 140 mm) | |
| | Rozsah otáček: | 5 - 300 ot/min | |
| | Časovač: | 0 - 99:59:59 hod, intervalový režim 0 - 60 min | |
| | Rozhraní: | micro USB, RS232 | |
| | Napájení: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Vodní a olejová lázeň | Ovládání: | digitální nastavení teploty s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty) | |
| | Teplotní rozsah: | teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C | |
| | Objem: | 4 l | |
| | Vnitřní rozměry: | 225 x 130 mm (Ø x v) | |
| | Napájení: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Sada skla | Typ: | RV 10.1 | RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu |
| | Popis: | vertikální chladič, 1000ml odpařovací a jímací baňka součástí dodávky je i parní trubice s NZ 29/32, svorka pro kulový zábrus 35/20, svorka pro NZ 29/32, PTFE těsnění a chladič emisí VSE 1 s jímací baňkou | |
| | Kondenzační plocha chladiče: | 1500 cm ² | |
| Zdroj vakua | Typ vývěvy: | VACSTAR lite | VACSTAR digital |
| | Integrovaná regulace vakua: | ne | |
| | Rychlost čerpání | max. 16,67 l/min | max. 22 l/min |
| | Mezní tlak: | 9 mbar | 2 mbar |

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| Recirkulační chladič | Typ: | RC 2 lite |
| | Teplotní rozsah: | -10 °C ... teplota okolí |
| | Výkon čerpadla: | průtok max. 18 l/min, výtlač 0,35 bar, sání 0,15 bar |
| | Napájení: | 230 V, 50/60 Hz |









i Podrobnější technické informace k odparce, vodní lázni, vývěvám a recirkulačnímu chladiči najdete níže v příložených souborech ke stažení.

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 416 480 114 909 | RV 10 auto V Starter Solution | Včetně sady skla RV 10.1, vývěvy VACSTAR lite, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 290 374 Kč |
| 416 410 007 353 | RV 10 auto pro V-C Complete | Včetně sady skla RV 10.10 s plastovým potahem, vývěvy VACSTAR digital, recirkulačního chladiče RC 2 lite a sady hadic | 2-3 týdny | 336 042 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Volitelné příslušenství: | | |
|---|---|---|
| Sady skla | Chladiče | Baňky a ostatní |
|  |  |  |

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-auto-V-Starter-Solution-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-auto-pro-V-C-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Recirculating-chiller-RC-2-lite-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.1-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.10-EN.pdf

Kompletní sestava dvou rotačních vakuových odparek IKA RV 10 digital

Výrobci a značky: IKA

Rotační vakuová odparka RV 10 digital nabízí digitální ovládání, plynulý náběh otáček, funkci časovače, rozhraní pro připojení k PC a řadu bezpečnostních prvků. Je vhodná i pro náročné aplikace. Sestává z pohonné jednotky, stojanu s **elektrickým zdvihem** a topné lázně. Své uplatnění najde ve výrobních, výzkumných, farmaceutických i biotechnologických laboratořích.

Lze ji koupit **samostatně**, nebo v **cenově zvýhodněných sestavách** včetně sady skla, zdroje vakua, regulátoru vakua, recirkulačního chladiče a propojovací sady hadic a kabelů, nebo jako **sestavu dvou odparek se zdrojem vakua, regulátory vakua, recirkulačním chladičem, sadami skla a propojovacími sadami hadic a kabelů**.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika kompletních sestav dvou odparek RV 10 digital:

- **dva typy, které se liší sadou skla:**
 - **RV 10 digital pro V double Complete** se sadou skla RV 10.1
 - **RV 10 digital pro V-C double Complete** se sadou skla RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu
- **obě sestavy obsahují:**
 - **2 ks odparky RV 10 digital (každá odparka sestává z pohonné jednotky, stojanu s elektrickým zdvihem a topné lázně):**
 - nastavení otáček, času i teploty pomocí otočných knoflíků s možností kontroly na displejích
 - plynulý náběh rychlosti, možnost změny směru otáček
 - elektrický zdvih odpařovací baňky, automatický zdvih odpařovací baňky z lázně v případě výpadku napájení, nastavitelný spodní doraz
 - nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 – 45°
 - snadná výměna odpařovacích baněk
 - indikace špatné polohy parní trubice
 - rozhraní RS232 pro připojení k PC (za příplatek je k dispozici software labworldsoft, který umožňuje automatizaci procesů, záznam dat, výpočty v reálném čase apod. – více informací najdete níže v souborech ke stažení)
 - nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 – 180 °C; rozhraní USB a IR (lázeň lze ovládat přes IR rozhraní z ovládacího panelu odparky)
 - **vývěvu VACSTAR digital jako zdroj vakua** (včetně chladiče emisí VSE 1):
 - typ: čtyřstupňová, čtyřkomorová
 - mezní tlak 2 mbar
 - rychlost čerpání max. 22 l/min
 - **2 ks regulátoru vakua VC 10 pro** (včetně zpětných ventilů):
 - knihovna rozpouštědel
 - možnost vytvoření a uložení až 10 uživatelských programů "tlak, čas", funkce grafu
 - odvzdušňovací i vakuový ventil, detekce bodu varu
 - **recirkulační chladič RC 2 GREEN basic:**
 - LED displej
 - rychlé a výkonné chlazení (teplotní rozsah -30 °C až teplota okolí), ekologické chladivo R290 (GWP 3)
 - čerpadlo s regulací otáček (0,5 bar; 21 l/min)
 - klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodný jen pro nehořlavé kapaliny

| Technické údaje | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Typ sestavy | RV 10 digital pro V double Complete | RV 10 digital pro V-C double Complete | |
| Rotační vakuová odparka RV 10 digital | Ovládání: | digitální nastavení otáček a času s kontrolou na LCD displeji | |
| | Zdvih odpařovací baňky: | elektrický (max. výška zdvihu 140 mm) | |
| | Rozsah otáček: | 5 – 280 ot/min | |
| | Časovač: | 1 – 199 min | |
| | Rozhraní: | RS232, IR | |
| | Napájení: | 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Vodní a olejová lázeň | Ovládání: | digitální nastavení teploty s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty) | |
| | Teplotní rozsah: | teplota okolí (min 20 °C) – 180 °C | |
| | Objem: | 4 l | |
| | Vnitřní rozměry: | 225 x 130 mm (Ø x v) | |
| | Napájení: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Sada skla | Typ: | RV 10.1 | RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu |
| | Popis: | vertikální chladič, 1000ml odpařovací a jímací baňka součástí dodávky je i parní trubice s NZ 29/32, svorka pro kulový zábrus 35/20, svorka pro NZ 29/32, PTFE těsnění, láhev dle Woulffa s upínací svorkou a a stojanová tyč s páskem na suchý zip pro uchycení chladiče | |
| | Kondenzační plocha chladiče: | 1500 cm ² | |
| Zdroj vakua | Typ vývěvy: | VACSTAR digital | |
| | Integrovaná regulace vakua: | ne | |
| | Rychlost čerpání | max. 22 l/min | |
| | Mezní tlak: | 2 mbar | |
| Regulátor vakua | Typ: | VC 10 pro | |
| | Popis: | přehledný TFT displej, rozsah měření 1100 – 1 mbar, časovač, odvzdušňovací i vakuový ventil, detekce bodu varu, dvoubodové ovládání vakua, knihovna rozpouštědel, možnost vytvoření programů, funkce grafu, konektor pro připojení externího teplotního čidla, rozhraní RS232, USB | |
| Recirkulační chladič | Typ: | RC 2 GREEN basic | |
| | Teplotní rozsah: | -30 °C ... teplota okolí | |
| | Výkon čerpadla: | průtok max. 21 l/min, výtlač 0,5 bar, sání 0,25 bar | |
| | Napájení: | 230 V, 50/60 Hz | |



Podrobnější technické informace k odparce, vodní lázni, vývěvě, regulátoru vakua a recirkulačnímu chladiči najdete níže v příložených souborech ke stažení.

Kompletní sestavy dvou rotačních vakuových odparek IKA RV 10 digital

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| 416 480 111 964 | RV 10 digital pro V double Complete | 2x odparka RV 10 digital, 2x sada skla RV 10.1, 2x regulátor vakua VC 10 pro, 2x zpětný ventil, 2x sada hadic, 1x vývěva VACSTAR digital s chladičem emisí, 1x recirkulační chladič RC 2 GREEN basic | 2-3 týdny | 514 623 Kč |
| 416 480 112 327 | RV 10 digital pro V-C double Complete | 2x odparka RV 10 digital, 2x sada skla RV 10.10 s plastovým potahem, 2x regulátor vakua VC 10 pro, 2x zpětný ventil, 2x sada hadic, 1x vývěva VACSTAR digital s chladičem emisí, 1x recirkulační chladič RC 2 GREEN basic | 2-3 týdny | 536 722 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Software Labworldsoft pro automatizaci procesu

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 425 482 017 364 2 | Software Labworldsoft 6 Lite | 2-3 týdny | 33 300 Kč |
| 425 482 019 397 2 | Software Labworldsoft 6 Starter | 2-3 týdny | 144 768 Kč |
| 425 482 017 366 2 | Software Labworldsoft 6 Pro | 2-3 týdny | 330 300 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Ochranný kryt lázně, regulační ventil

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------|---|------------|-----------|
| 416 483 907 100 3 | RV 10.5003 | Regulační ventil pro úpravu tlaku chladicí vody (při využití vody z řadu) | 2-3 týdny | 6 885 Kč |
| 416 480 224 125 8 | HB 10.3 | Ochranný kryt lázně HB digital (chrání obsluhu před postříkáním horkou kapalinou nebo v případě prasknutí odpařovací baňky), rozměry (š x v x h) 340 x 420 x 295 mm | 2-3 týdny | 25 970 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:

| Sady skla | Chladiče | Baňky a ostatní |
|-----------|----------|-----------------|
|-----------|----------|-----------------|



Soubory ke stažení

- [Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-digital-pro-V-double-Complete-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-digital-pro-V-C-double-Complete-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC-10-pro-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Recirculating-chiller-RC-2-GREEN-basic-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.1-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.10-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-lite-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-Pro-EN.pdf](#)
- [Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-Starter-EN.pdf](#)