

AUTOMATICKÉ DLE PELLETA

VERKON > Sklo a porcelán > Byrety > Automatické dle Pelleta

Byrety se používají pro měření objemu kapalin při titracích. Jsou opatřeny stupnicí s kalibrací EX a ve spodní části mají kohout pro regulaci toku kapaliny. Titrační činidlo se do byrety nalévá shora pomocí skleněné nálevky. Tento krok odpadá u automatických byret dle Pelleta, které se osazují přímo do zásobní láhve. Kapalina je pak do byrety vháněna přetlakem vzduchu z balonku. Některé typy jsou vybaveny i přepouštěcím kohoutem, kterým lze obsah byrety vypustit zpět do zásobní láhve. Další možností jsou automatické byrety dle Schillinga s vlastní plastovou zásobní láhví. Pro titraci velmi malých objemů se používají mikrobyrety dle Banga.

Rychlý přehled naší kompletní nabídky skleněných byret		
Typ byrety	Třída přesnosti	Objem [ml]
Dle Pelleta se skleněným kladívkem	B	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta se skleněným kladívkem	AS	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta s teflonovým ventilem	B	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta s teflonovým ventilem	AS	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta s výpustným a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem	B	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta s výpustným a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem	AS	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem	B	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem	AS	10, 25, 50 a 100
Dle Pelleta, z hnědého skla s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem s PTFE kladívkem	AS	10, 25 a 50
Dle Schillinga včetně PE zásobní láhve	B	5, 10, 15, 25 a 50
S přímým kohoutem se skleněným kladívkem	B	10, 25, 50 a 100
S přímým kohoutem se skleněným kladívkem	AS	10, 25, 50 a 100
S přímým kohoutem s teflonovým kladívkem	B	10, 25, 50 a 100
S přímým kohoutem s teflonovým kladívkem	AS	10, 25, 50 a 100
Z hnědého skla s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem	AS	10, 25 a 50
S postranním teflonovým ventilem	AS	25
S postranním PTFE ventilem	AS	10, 25 a 50
S postranním kohoutem se skleněným kladívkem	AS	10, 25 a 50
Mikrobyreta dle Banga s přímým a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem	AS	1, 2, 3 a 5
Přímá s olivkou	B	10, 25, 50 a 100

Byreta automatická dle Pelleta, se skleněným kladívkem

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- výpustný kohout se skleněným kladívkem
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [titrační](#) a [odměrné](#) baňky, [nálevky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#) a [magnetické míchačky](#).

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 166 619	B	10	0,05	Ne	Delší termín	1 379 Kč
632 436 166 723	B	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	1 829 Kč
632 436 166 725	B	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	2 025 Kč
632 436 166 831	B	100	0,2	Ne	Delší termín	2 201 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 666 619	AS	10	0,05	Ne	Na dotaz	1 741 Kč
632 436 666 723	AS	25	0,1	Ne	1-2 týdny	1 804 Kč
632 436 666 725	AS	50	0,1	Ne	Na dotaz	1 993 Kč
632 436 666 831	AS	100	0,2	Ne	Na dotaz	2 159 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta automatická dle Pelleta, s teflonovým ventilem

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- výpustný PTFE ventil
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i titrační a odměrné baňky, nálevky, kádinky, normanaly a odměrné roztoky a magnetické míchačky.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 366 619	B	10	0,05	Ne	Delší termín	1 462 Kč
632 436 366 723	B	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	1 484 Kč
632 436 366 725	B	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	1 610 Kč
632 436 366 831	B	100	0,2	Ne	Delší termín	2 303 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 416 619	AS	10	0,05	Ne	Na dotaz	1 950 Kč
632 436 416 723	AS	25	0,1	Ne	Na dotaz	1 971 Kč
632 436 416 725	AS	50	0,1	Ne	Na dotaz	2 159 Kč
632 436 416 831	AS	100	0,2	Ne	Na dotaz	2 386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta automatická dle Pelleta, s výpustným a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- provedení s nebo bez Schellbachova pruhu
- výpustný i přepouštěcí kohout se skleněným kladívkem
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [titrační](#) a [odměrné](#) baňky, [nálevky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#) a [magnetické míchačky](#).

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
Byrety dle Pelleta bez Schellbachova pruhu:						
632 436 266 619	B	10	0,05	Ne	1-2 týdny	2 244 Kč
632 436 266 723	B	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	2 298 Kč
632 436 266 725	B	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	2 253 Kč
632 436 266 831	B	100	0,2	Ne	Delší termín	2 464 Kč
Byrety dle Pelleta se Schellbachovým pruhem:						
632 436 286 619	B	10	0,05	Ano	Delší termín	1 787 Kč
632 436 286 723	B	25	0,1	Ano	1-2 týdny	2 398 Kč
632 436 286 725	B	50	0,1	Ano	Delší termín	2 405 Kč
632 436 286 831	B	100	0,2	Ano	Delší termín	3 023 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
Byrety dle Pelleta bez Schellbachova pruhu:						
632 436 766 619	AS	10	0,05	Ne	Delší termín	2 859 Kč
632 436 766 723	AS	25	0,1	Ne	1-2 týdny	2 906 Kč
632 436 766 725	AS	50	0,1	Ne	Delší termín	3 015 Kč
632 436 766 831	AS	100	0,2	Ne	Delší termín	3 138 Kč
Byrety dle Pelleta se Schellbachovým pruhem:						
632 436 786 619	AS	10	0,05	Ano	Delší termín	2 496 Kč

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 786 723	AS	25	0,1	Ano	Delší termín	2 879 Kč
632 436 786 725	AS	50	0,1	Ano	Delší termín	2 600 Kč
632 436 786 831	AS	100	0,2	Ano	Delší termín	3 376 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta automatická dle Pelleta, s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- provedení s nebo bez Schellbachova pruhu
- výpustný teflonový ventil
- přepouštěcí kohout se skleněným kladívkem
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i titrační a odměrné baňky, nálevky, kádinky, normanaly a odměrné roztoky a magnetické míchačky.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
Byrety dle Pelleta bez Schellbachova pruhu:						
632 436 466 619	B	10	0,05	Ne	Delší termín	1 802 Kč
632 436 466 723	B	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	2 450 Kč
632 436 466 725	B	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	2 014 Kč
632 436 466 831	B	100	0,2	Ne	Delší termín	3 061 Kč
Byrety dle Pelleta se Schellbachovým pruhem:						
632 436 486 619	B	10	0,05	Ano	Delší termín	1 868 Kč
632 436 486 723	B	25	0,1	Ano	Delší termín	1 922 Kč
632 436 486 725	B	50	0,1	Ano	Delší termín	2 101 Kč
632 436 486 831	B	100	0,2	Ano	Delší termín	3 126 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
Byrety dle Pelleta bez Schellbachova pruhu:						
632 436 956 619	AS	10	0,05	Ne	Na dotaz	2 136 Kč
632 436 956 723	AS	25	0,1	Ne	Na dotaz	2 159 Kč
632 436 956 725	AS	50	0,1	Ne	Na dotaz	2 345 Kč
632 436 956 831	AS	100	0,2	Ne	Na dotaz	2 573 Kč
Byrety dle Pelleta se Schellbachovým pruhem:						
632 436 986 619	AS	10	0,5	Ano	Delší termín	2 595 Kč
632 436 986 723	AS	25	0,1	Ano	Delší termín	3 554 Kč
632 436 986 725	AS	50	0,1	Ano	Delší termín	3 563 Kč
632 436 986 831	AS	100	0,2	Ano	Delší termín	4 130 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta automatická dle Pelleta z hnědého skla, s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem s PTFE kladívkem

A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení bez Schellbachova pruhu
- výpustný teflonový ventil
- přepouštěcí kohout s teflonovým kladívkem
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [titrační](#) a [odměrné](#) baňky, [nálevky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#) a [magnetické míchačky](#).

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 061 905 010	AS	10	Ne	4-6 týdnů	8 040 Kč
120 061 905 025	AS	25	Ne	4-6 týdnů	8 040 Kč
120 061 905 050	AS	50	Ne	4-6 týdnů	8 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.