

OSTATNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Baňky > Ostatní

Baňka kapkovitá s NZ, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- s normalizovaným zábrusem NZ 14/23
- vhodná pro práci s malým množstvím látek



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 374 010	8029	10	14/23	26	60	1-2 týdny	190 Kč
632 426 374 025	8029	25	14/23	34	80	1-2 týdny	207 Kč
632 426 374 050	8029	50	14/23	42	100	1-2 týdny	316 Kč
632 426 374 100	8029	100	14/23	52	123	1-2 týdny	377 Kč
632 426 374 250	8029	250	14/23	72	170	1-2 týdny	412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka srdcovitá s NZ, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- s normalizovaným zábrusem NZ 14/23
- vhodná pro práci s malým množstvím látek



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 372 010	8027	10	14/23	62	1-2 týdny	191 Kč
632 426 372 025	8027	25	14/23	75	1-2 týdny	198 Kč
632 426 372 050	8027	50	14/23	88	1-2 týdny	297 Kč
632 426 372 100	8027	100	14/23	103	1-2 týdny	377 Kč

Baňka sulfonační se třemi postranními tubusy, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500, 1500, 2500 nebo 6000 ml
- centrální tubus s NZ₁ a 3 postranní tubusy (NZ₂, NZ₃ a NZ₄)⁽¹⁾
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [tuky na zábrusy](#), [návleky na zábrusy](#), [plastové](#) nebo [nerezové](#) svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ ₁	NZ ₂	NZ ₃	NZ ₄	Dostupnost	Cena / ks
632 426 707 500	8022	500	45/40	14/23	14/23	14/23	1-2 týdny	1 207 Kč
632 426 707 945	8022	1500	71/51	29/32	29/32	14/23	1-2 týdny	1 868 Kč
632 426 707 951	8022	2500	71/51	29/32	29/32	14/23	1-2 týdny	2 129 Kč
632 426 707 958	8022	6000	71/51	29/32	29/32	14/23	Skladem, do 1 týdne	3 318 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka dle Schlenka

- 3 typy: kulová, válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem nebo s teflonovým kladívkem
- NZ plášť 14/23 nebo 29/32
- postranní kohout v úhlu 20°, zakončení olivkou
- kulaté dno
- vhodná pro práci s látkami citlivými na vzduch a vlhkost, pro reakce vyžadující inertní atmosféru argonu nebo dusíku
- zásobník dle Schlenka s NZ jádrem vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k objednacím tabulce:** d [mm] = průměr válcové baňky, h [mm] = výška válcové baňky



Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují [tuky na zábrusy](#), [návleky na zábrusy](#) nebo [rozvod linky vakuum-inert](#).

Baňka dle Schlenka kulová, s postranním kohoutem se skleněným kladívkem:

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	------------	----	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
639 004 001 025	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	25	14/23	Delší termín	884 Kč
639 004 001 050	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	50	14/23	Delší termín	961 Kč
639 004 001 100	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	100	14/23	Delší termín	1 410 Kč
639 004 001 250	Kulová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	250	14/23	Delší termín	1 320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka dle Schlenka válcová, s postranním kohoutem se skleněným kladívkem:

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	d x h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 005 001 020	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	20	14/23	18 x 120	Delší termín	1 210 Kč
639 005 001 030	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	30	14/23	18 x 150	Kontaktujte nás	
639 005 001 035	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	35	14/23	22 x 120	Delší termín	936 Kč
639 005 001 070	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	70	14/23	30 x 120	Kontaktujte nás	
639 005 001 080	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	80	14/23	30 x 150	Delší termín	1 310 Kč
639 005 001 110	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	110	14/23	30 x 210	Delší termín	1 030 Kč
639 005 001 250	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	250	14/23	50 x 150	Delší termín	1 240 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	d x h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 005 001 400	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	400	14/23	70 x 210	Delší termín	1 180 Kč
639 005 001 700	Válcová s postranním kohoutem se skleněným kladívkem	700	29/32	70 x 210	Delší termín	1 960 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka dle Schlenka válcová, s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem:

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	NZ	d x h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 006 001 010	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	10	14/23	18 x 50	Delší termín	1 160 Kč
639 006 001 050	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	50	14/23	30 x 150	Delší termín	1 750 Kč
639 006 001 100	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	100	14/23	30 x 210	Delší termín	1 210 Kč
639 006 001 250	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	250	14/23	50 x 150	Delší termín	2 110 Kč
639 006 001 500	Válcová s postranním kohoutem s teflonovým kladívkem	500	14/23	70 x 210	Delší termín	3 163 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Rozvod linky vakuum-inert

- slouží k přípravě a rozvodu dočištěného a dosušeného inertního plynu



Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
639 009 001 000	kohouty s PTFE kladívkem	300	Delší termín	29 700 Kč
639 009 002 000	kohouty se skleněným kladívkem	300	Delší termín	29 829 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.