

EXSIKÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Misky a nádoby > Exsikátory a příslušenství

Exsikátor s plastovým hmatníkem dle normy ČSN, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- s porcelánovou deskou
- nevrtané víko s plastovým hmatníkem
- dle normy ČSN 70 4300
- možnost objednání náhradního víka, hmatníku i porcelánové desky
- jako volitelné příslušenství lze objednat zvon s hmatníkem nebo NZ – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 270 100	262 D/100	S porcelánovou deskou	100	151	90	1-2 týdny	1 304 Kč
632 415 270 150	262 D/150	S porcelánovou deskou	150	210	140	1-2 týdny	1 981 Kč
632 415 270 200	262 D/200	S porcelánovou deskou	200	269	190	Skladem	2 974 Kč
632 415 270 250	262 D/250	S porcelánovou deskou	250	329	240	1-2 týdny	4 323 Kč
632 415 270 300	262 D/300	S porcelánovou deskou	300	392	290	1-2 týdny	6 359 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní víka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 262 103	Víko s plastovým hmatníkem k exsikátoru o průměru 100 mm	1-2 týdny	625 Kč
632 415 262 153	Víko s plastovým hmatníkem k exsikátoru o průměru 150 mm	Na dotaz	708 Kč
632 415 262 203	Víko s plastovým hmatníkem k exsikátoru o průměru 200 mm	Na dotaz	1 362 Kč
632 415 262 253	Víko s plastovým hmatníkem k exsikátoru o průměru 250 mm	1-2 týdny	1 828 Kč
632 415 262 312	Víko s plastovým hmatníkem k exsikátoru o průměru 300 mm	Na dotaz	2 287 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní hmatník

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
321 813 754 000	Hmatník nevrtaný	1-2 týdny	53 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní porcelánové desky do exsikátorů dle normy ČSN

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Pro exsikátor o průměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 680 238 101	Deska porcelánová	90	100	1-2 týdny	235 Kč
641 680 238 331	Deska porcelánová	140	150	1-2 týdny	338 Kč
641 680 238 521	Deska porcelánová	189	200	1-2 týdny	595 Kč
641 680 238 821	Deska porcelánová	241	250	1-2 týdny	841 Kč
641 680 238 991	Deska porcelánová	290	300	1-2 týdny	909 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Exsikátor s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- s porcelánovou deskou
- víko s plastovým hmatníkem se skleněným kohoutem
- dle normy ČSN 70 4300
- možnost objednání náhradního víka, hmatníku, kohoutu i porcelánové desky
- jako volitelné příslušenství lze objednat zvon s hmatníkem nebo NZ - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 271 100	262 D/K/100	S porcelánovou deskou	100	151	90	1-2 týdny	2 559 Kč
632 415 271 150	262 D/K/150	S porcelánovou deskou	150	210	140	Na dotaz	3 363 Kč
632 415 271 200	262 D/K/200	S porcelánovou deskou	200	269	190	Na dotaz	4 267 Kč
632 415 271 250	262 D/K/250	S porcelánovou deskou	250	329	240	1-2 týdny	4 778 Kč
632 415 271 300	262 D/K/300	S porcelánovou deskou	300	392	290	1-2 týdny	6 295 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní víka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 262 110	Víko s plastovým hmatníkem a skleněným kohoutem k exsikátoru o průměru 100 mm	1-2 týdny	1 780 Kč
632 415 262 160	Víko s plastovým hmatníkem a skleněným kohoutem k exsikátoru o průměru 150 mm	Na dotaz	1 907 Kč
632 415 262 210	Víko s plastovým hmatníkem a skleněným kohoutem k exsikátoru o průměru 200 mm	1-2 týdny	2 060 Kč
632 415 262 260	Víko s plastovým hmatníkem a skleněným kohoutem k exsikátoru o průměru 250 mm	1-2 týdny	2 276 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 262 313	Víko s plastovým hmatníkem a skleněným kohoutem k exsikátoru o průměru 300 mm	Na dotaz	3 374 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní kohout a hmatník

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
321 813 754 010	Hmatník vrtaný	1-2 týdny	125 Kč
632 441 334 521	Kohout (bez hmatníku)	1-2 týdny	1 487 Kč
321 800 001 579	Těsnění silikonové kohout/hmatník	1-2 týdny	44 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní porcelánové desky do exsikátorů dle normy ČSN

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Pro exsikátor o průměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 680 238 101 1	Deska porcelánová	90	100	1-2 týdny	235 Kč
641 680 238 331 1	Deska porcelánová	140	150	1-2 týdny	338 Kč
641 680 238 521 1	Deska porcelánová	189	200	1-2 týdny	595 Kč
641 680 238 821 1	Deska porcelánová	241	250	1-2 týdny	841 Kč
641 680 238 991 1	Deska porcelánová	290	300	1-2 týdny	909 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Exsikátor s NZ 24/29 se skleněným kohoutem dle normy ČSN, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- s porcelánovou deskou
- víko s normalizovaným zábrusem NZ 24/29 a skleněným kohoutem
- dle normy ČSN 70 4300
- možnost objednání náhradního víka, kohoutu i porcelánové desky
- jako volitelné příslušenství lze objednat zvon s hmatníkem nebo NZ – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 272 100	263 D/K/100	S porcelánovou deskou	100	151	90	1-2 týdny	3 193 Kč
632 415 272 150	263 D/K/150	S porcelánovou deskou	150	210	140	Na dotaz	4 037 Kč
632 415 272 200	263 D/K/200	S porcelánovou deskou	200	269	190	1-2 týdny	4 527 Kč
632 415 272 250	263 D/K/250	S porcelánovou deskou	250	329	240	Na dotaz	6 812 Kč
632 415 272 300	263 D/K/300	S porcelánovou deskou	300	392	290	1-2 týdny	7 238 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní víka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 262 121	Víko s tubusem s NZ 24/29 pro skleněný kohout (bez kohoutu) k exsikátoru o průměru 100 mm	1-2 týdny	1 328 Kč
632 415 262 171	Víko s tubusem s NZ 24/29 pro skleněný kohout (bez kohoutu) k exsikátoru o průměru 150 mm	Na dotaz	1 408 Kč
632 415 262 221	Víko s tubusem s NZ 24/29 pro skleněný kohout (bez kohoutu) k exsikátoru o průměru 200 mm	1-2 týdny	1 670 Kč
632 415 262 271	Víko s tubusem s NZ 24/29 pro skleněný kohout (bez kohoutu) k exsikátoru o průměru 250 mm	1-2 týdny	1 896 Kč
632 415 262 331	Víko s tubusem s NZ 24/29 pro skleněný kohout (bez kohoutu) k exsikátoru o průměru 300 mm	1-2 týdny	2 404 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní kohout

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 441 328 070	Kohout s NZ 24/29	1-2 týdny	1 537 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní porcelánové desky do exsikátorů dle normy ČSN

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Pro exsikátor o průměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 680 238 101 2	Deska porcelánová	90	100	1-2 týdny	235 Kč
641 680 238 331 2	Deska porcelánová	140	150	1-2 týdny	338 Kč
641 680 238 521 2	Deska porcelánová	189	200	1-2 týdny	595 Kč
641 680 238 821 2	Deska porcelánová	241	250	1-2 týdny	841 Kč
641 680 238 991 2	Deska porcelánová	290	300	1-2 týdny	909 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Exsikátor se skleněným hmatníkem dle normy DIN 12491, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- bez porcelánové desky (objednává se samostatně)
- dle normy DIN 12491, ISO 13130
- oblast použití: vysoušení vzorků, uložení látek citlivých na vlhko



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 103	280/K/100	Bez porcelánové desky	100	153	94	191	Na dotaz	1 084 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 153	280/K/150	Bez porcelánové desky	150	215	143	261	1-2 týdny	1 596 Kč
632 415 280 203	280/K/200	Bez porcelánové desky	200	270	192	311	Na dotaz	1 981 Kč
632 415 280 253	280/K/250	Bez porcelánové desky	250	320	239	363	Na dotaz	3 101 Kč
632 415 280 303	280/K/300	Bez porcelánové desky	300	380	285	438	Na dotaz	5 214 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Porcelánové desky do exsikátorů dle DIN 12491

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Pro exsikátor o průměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 333 138 101 1	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	90	100	3-4 týdny	249 Kč
641 333 138 201 1	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	140	150	3-4 týdny	364 Kč
641 333 138 301 1	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	190	200	3-4 týdny	612 Kč
641 333 138 401 1	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	235	250	3-4 týdny	863 Kč
641 333 138 501 1	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	280	300	3-4 týdny	946 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní víka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 101	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 100 mm	Na dotaz	716 Kč
632 415 280 151	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 150 mm	1-2 týdny	835 Kč
632 415 280 201	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 200 mm	Na dotaz	1 036 Kč
632 415 280 251	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 250 mm	Na dotaz	1 097 Kč
632 415 280 301	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 300 mm	Na dotaz	1 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Exsikátor s NZ 24/29 a ventilem dle normy DIN 12491, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- bez porcelánové desky (objednává se samostatně)
- dle normy DIN 12491, ISO 13130
- ventil s NZ 24/29 a olivkou o Ø 8 mm
- oblast použití: vysoušení vzorků, uložení látek citlivých na vlhko



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 104	280/T/100	Bez porcelánové desky	100	153	94	177	1-2 týdny	2 233 Kč
632 415 280 154	280/T/150	Bez porcelánové desky	150	215	143	247	Na dotaz	2 748 Kč
632 415 280 204	280/T/200	Bez porcelánové desky	200	270	192	300	Na dotaz	3 182 Kč
632 415 280 254	280/T/250	Bez porcelánové desky	250	320	239	349	3-4 týdny	4 310 Kč
632 415 280 304	280/T/300	Bez porcelánové desky	300	380	285	424	1-2 týdny	8 136 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Porcelánové desky do exsikátorů dle DIN 12491

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Pro exsikátor o průměru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 333 138 101 2	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	90	100	3-4 týdny	249 Kč
641 333 138 201 2	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	140	150	3-4 týdny	364 Kč
641 333 138 301 2	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	190	200	3-4 týdny	612 Kč
641 333 138 401 2	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	235	250	3-4 týdny	863 Kč
641 333 138 501 2	Deska porcelánová do exsikátoru dle DIN 12491	280	300	3-4 týdny	946 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní víka

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 102	Víko s NZ 24/29 k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 100 mm	Na dotaz	998 Kč
632 415 280 152	Víko s NZ 24/29 k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 150 mm	Na dotaz	1 131 Kč
632 415 280 202	Víko s NZ 24/29 k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 200 mm	Na dotaz	1 357 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 252	Víko s NZ 24/29 k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 250 mm	Na dotaz	2 078 Kč
632 415 280 302	Víko s NZ 24/29 k exsikátoru dle normy DIN 12491 o průměru 300 mm	Na dotaz	2 265 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní ventil

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 442 652 207	Ventil s NZ 24/29 k exsikátorům s NZ dle normy DIN 12491	Na dotaz	996 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.