

HUSTOMĚRY

VERKON > Sklo a porcelán > Hustoměry a lihoměry > Hustoměry

Hustoměr orientační, bez teploměru

- stupnice v jednotkách hustoty
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 5 nebo 10 kg/m³
- délka: 270 nebo 320 mm
- bez teploměru
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Orientační hustoměry o délce 270 mm:					
170 023 105 001	600 - 850	5	270	1-2 týdny	436 Kč
170 023 105 002	850 - 1100	5	270	1-2 týdny	436 Kč
170 023 105 003	1000 - 1300	5	270	Skladem, do 1 týdne	450 Kč
170 023 105 004	1300 - 1600	5	270	1-2 týdny	463 Kč
170 023 105 005	1500 - 2000	5	270	1-2 týdny	430 Kč
Orientační hustoměry o délce 320 mm:					
170 023 101 102	1000 - 1500	10	320	1-2 týdny	430 Kč
170 023 101 103	1500 - 2000	10	320	1-2 týdny	442 Kč
170 023 101 104	1000 - 2000	10	320	1-2 týdny	505 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hustoměr provozní, bez teploměru

- stupnice v jednotkách hustoty
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 1 nebo 2 kg/m³
- délka: 320 nebo 380 mm
- bez teploměru
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Provozní hustoměry o délce 320 mm:					
170 023 101 003	700 - 750	1	320	1-2 týdny	616 Kč
170 023 101 004	750 - 800	1	320	1-2 týdny	616 Kč
170 023 101 005	800 - 850	1	320	1-2 týdny	488 Kč
170 023 101 006	850 - 900	1	320	1-2 týdny	488 Kč
170 023 101 007	900 - 950	1	320	Skladem, do 1 týdne	535 Kč
170 023 101 008	950 - 1000	1	320	Skladem, do 1 týdne	488 Kč
170 023 101 009	1000 - 1050	1	320	Skladem, do 1 týdne	501 Kč
170 023 101 010	1050 - 1100	1	320	Skladem, do 1 týdne	501 Kč
170 023 101 011	1100 - 1150	1	320	4-6 týdnů	501 Kč
170 023 101 012	1150 - 1200	1	320	4-6 týdnů	501 Kč
170 023 101 013	1200 - 1250	1	320	Skladem, do 1 týdne	505 Kč
170 023 101 014	1250 - 1300	1	320	1-2 týdny	505 Kč
170 023 101 015	1300 - 1350	1	320	1-2 týdny	505 Kč
170 023 101 016	1350 - 1400	1	320	1-2 týdny	505 Kč
170 023 101 017	1400 - 1450	1	320	Skladem, do 1 týdne	523 Kč
170 023 101 018	1450 - 1500	1	320	1-2 týdny	523 Kč
170 023 101 019	1500 - 1550	1	320	1-2 týdny	523 Kč
170 023 101 020	1550 - 1600	1	320	1-2 týdny	523 Kč
170 023 101 021	1600 - 1650	1	320	1-2 týdny	526 Kč
170 023 101 022	1650 - 1700	1	320	1-2 týdny	526 Kč
170 023 101 023	1700 - 1750	1	320	1-2 týdny	526 Kč
170 023 101 024	1750 - 1800	1	320	1-2 týdny	526 Kč
170 023 101 025	1800 - 1850	1	320	1-2 týdny	526 Kč
170 023 101 026	1850 - 1900	1	320	1-2 týdny	531 Kč
170 023 101 027	1900 - 1950	1	320	1-2 týdny	531 Kč
170 023 101 028	1950 - 2000	1	320	1-2 týdny	531 Kč
Provozní hustoměry o délce 380 mm:					
170 023 101 032	700 - 800	1	380	Skladem, do 1 týdne	629 Kč
170 023 101 033	800 - 900	1	380	1-2 týdny	501 Kč
170 023 101 034	900 - 1000	1	380	Skladem, do 1 týdne	501 Kč
170 023 101 035	1000 - 1100	1	380	Skladem, do 1 týdne	507 Kč
170 023 101 036	1100 - 1200	1	380	Skladem, do 1 týdne	493 Kč

Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 101 037	1200 - 1300	1	380	Skladem, do 1 týdne	523 Kč
170 023 101 038	1300 - 1400	1	380	1-2 týdny	523 Kč
170 023 101 039	1400 - 1500	1	380	1-2 týdny	535 Kč
170 023 101 040	1500 - 1600	1	380	4-6 týdnů	535 Kč
170 023 101 041	1600 - 1700	1	380	1-2 týdny	551 Kč
170 023 101 042	1700 - 1800	1	380	1-2 týdny	551 Kč
170 023 101 043	1800 - 1900	1	380	1-2 týdny	558 Kč
170 023 101 044	1900 - 2000	1	380	1-2 týdny	558 Kč
170 023 102 002	800 - 1000	2	380	1-2 týdny	490 Kč
170 023 102 003	1000 - 1200	2	380	Skladem, do 1 týdne	501 Kč
170 023 102 004	1200 - 1400	2	380	1-2 týdny	523 Kč
170 023 102 005	1400 - 1600	2	380	1-2 týdny	523 Kč
170 023 102 006	1600 - 1800	2	380	1-2 týdny	531 Kč
170 023 102 007	1800 - 2000	2	380	1-2 týdny	535 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 170 023 101 007	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 900 - 950, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 320	Nové	2 ks	535 Kč 455 Kč
OUT 170 023 101 013	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 1200 - 1250, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 320	Nové	2 ks	505 Kč 429 Kč
OUT 170 023 101 032	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 700 - 800, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	1 ks	629 Kč 535 Kč
OUT 170 023 101 034	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 900 - 1000, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	4 ks	501 Kč 426 Kč
OUT 170 023 101 036	Hustoměr provozní, bez teploměru, Rozsah [kg/m ³]: 1100 - 1200, Dělení [kg/m ³]: 1, Délka [mm]: 380	Nové	4 ks	493 Kč 419 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hustoměr provozní, s teploměrem

- stupnice v jednotkách hustoty
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 1 nebo 2 kg/m³
- délka: 320 nebo 380 mm
- s teploměrem (rozsah 0 – 30 °C, dělení 1 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Provozní hustoměry o délce 320 mm:					
170 023 111 003	700 – 750	1	320	1-2 týdny	1 087 Kč
170 023 111 004	750 – 800	1	320	1-2 týdny	1 087 Kč
170 023 111 005	800 – 850	1	320	1-2 týdny	1 003 Kč
170 023 111 006	850 – 900	1	320	1-2 týdny	1 003 Kč
170 023 111 007	900 – 950	1	320	1-2 týdny	976 Kč
170 023 111 008	950 – 1000	1	320	1-2 týdny	976 Kč
170 023 111 009	1000 – 1050	1	320	2-3 týdny	976 Kč
170 023 111 010	1050 – 1100	1	320	1-2 týdny	976 Kč
170 023 111 011	1100 – 1150	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 012	1150 – 1200	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 013	1200 – 1250	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 014	1250 – 1300	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 015	1300 – 1350	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 016	1350 – 1400	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 017	1400 – 1450	1	320	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 111 018	1450 – 1500	1	320	1-2 týdny	1 060 Kč
170 023 111 019	1500 – 1550	1	320	1-2 týdny	1 060 Kč
170 023 111 020	1550 – 1600	1	320	1-2 týdny	1 060 Kč
170 023 111 021	1600 – 1650	1	320	1-2 týdny	1 060 Kč
170 023 111 022	1650 – 1700	1	320	1-2 týdny	1 069 Kč
170 023 111 023	1700 – 1750	1	320	1-2 týdny	1 069 Kč
170 023 111 024	1750 – 1800	1	320	1-2 týdny	1 069 Kč
170 023 111 025	1800 – 1850	1	320	1-2 týdny	1 090 Kč
170 023 111 026	1850 – 1900	1	320	1-2 týdny	1 090 Kč

Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 111 027	1900 - 1950	1	320	1-2 týdny	1 090 Kč
170 023 111 028	1950 - 2000	1	320	1-2 týdny	1 090 Kč
Provozní hustoměry o délce 380 mm:					
170 023 111 032	700 - 800	1	380	1-2 týdny	1 133 Kč
170 023 111 033	800 - 900	1	380	1-2 týdny	1 050 Kč
170 023 111 034	900 - 1000	1	380	1-2 týdny	1 050 Kč
170 023 111 035	1000 - 1100	1	380	1-2 týdny	1 060 Kč
170 023 111 036	1100 - 1200	1	380	1-2 týdny	1 060 Kč
170 023 111 037	1200 - 1300	1	380	1-2 týdny	1 082 Kč
170 023 111 038	1300 - 1400	1	380	1-2 týdny	1 082 Kč
170 023 111 039	1400 - 1500	1	380	1-2 týdny	1 090 Kč
170 023 111 040	1500 - 1600	1	380	1-2 týdny	1 090 Kč
170 023 111 041	1600 - 1700	1	380	1-2 týdny	1 090 Kč
170 023 111 042	1700 - 1800	1	380	Na dotaz	1 151 Kč
170 023 111 044	1900 - 2000	1	380	1-2 týdny	1 151 Kč
170 023 112 002	800 - 1000	2	380	1-2 týdny	1 036 Kč
170 023 112 003	1000 - 1200	2	380	1-2 týdny	1 052 Kč
170 023 112 004	1200 - 1400	2	380	1-2 týdny	1 052 Kč
170 023 112 005	1400 - 1600	2	380	1-2 týdny	1 069 Kč
170 023 112 006	1600 - 1800	2	380	1-2 týdny	1 082 Kč
170 023 112 007	1800 - 2000	2	380	1-2 týdny	1 117 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hustoměr provozní na ropu a výrobky z ropy, s teploměrem

- stupnice v jednotkách hustoty
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 1 kg/m³
- délka: 420 nebo 450 mm
- s teploměrem (rozsah 20 až 120 °C nebo -10 až 50 °C, dělení 1 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Rozsah teploměru [°C]	Dostupnost	Cena / ks
Provozní hustoměry na ropu o délce 420 mm:						
170 023 211 001	700 - 800	1	420	20 až 120	2-3 týdny	1 284 Kč
170 023 211 002	800 - 900	1	420	20 až 120	2-3 týdny	1 193 Kč
170 023 211 003	900 - 1000	1	420	20 až 120	2-3 týdny	1 193 Kč
170 023 211 004	1000 - 1100	1	420	20 až 120	2-3 týdny	1 193 Kč
Provozní hustoměry na ropu o délce 450 mm:						
170 023 211 011	650 - 770	1	450	-10 až 50	Na dotaz	1 317 Kč
170 023 211 012	760 - 880	1	450	-10 až 50	2-3 týdny	1 317 Kč
170 023 211 013	870 - 990	1	450	-10 až 50	2-3 týdny	1 229 Kč
170 023 211 014	980 - 1100	1	450	-10 až 50	2-3 týdny	1 229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hustoměr laboratorní na ropu a výrobky z ropy, s teploměrem

- stupnice v jednotkách hustoty
- rozsah stupnice: 770 - 830 nebo 830 - 890 kg/m³
- dělení stupnice: 0,5 kg/m³
- délka: 450 mm
- s teploměrem (rozsah -10 až 50 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



i Laboratorní hustoměry na ropu podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím listem.

Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H321050303	770 - 830	0,5	450	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 592 Kč
H3210501	830 - 890	0,5	450	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 144 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hustoměr laboratorní na mléko, s teploměrem

- stupnice v jednotkách hustoty
- rozsah stupnice: 1015 - 1025 nebo 1025 - 1035 kg/m³
- dělení stupnice: 0,5 kg/m³
- délka: 320 mm
- s teploměrem (rozsah 10 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



i Laboratorní hustoměry na mléko podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím listem.

Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H331050105	1015 - 1025	0,5	320	S ověřovacím listem	4-6 týdnů	6 726 Kč
H331050205	1025 - 1035	0,5	320	S ověřovacím listem	4-6 týdnů	6 726 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Močoměr orientační

- provedení: bez teploměru nebo s teploměrem
- stupnice v jednotkách hustoty
- rozsah stupnice: 1000 - 1060 nebo 1000 - 1040 kg/m³
- dělení stupnice: 1 nebo 2 kg/m³
- délka: 100, 150 nebo 180 mm
- referenční teplota: 15 °C



Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 023 801 001	1000 - 1060	1	150	Bez teploměru	2-3 týdny	359 Kč
170 023 802 001	1000 - 1060	2	100	Bez teploměru	2-3 týdny	346 Kč
170 023 811 002	1000 - 1040	1	180	S teploměrem (rozsah 10 až 30 °C, dělení 1 °C)	2-3 týdny	842 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.