

LODIČKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro vážení > Lodičky

Lodička na vážení, borosilikátové sklo

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- délka: 60, 75, 80, 90, 100 a 125 mm
- šířka: 20, 25, 30, 32, 35 a 45 mm
- čiré borosilikátové sklo

Náš TIP: V naší nabídce najdete i [hliníkové](#), [nerezové](#), [porcelánové](#) a [papírové](#) navažovací lodičky, [skleněné váženky](#), [plastové váženky](#), [odvažovací misky](#), [papíry na vážení](#) i [štetce](#) na čištění vah.



Lodička na vážení, SIMAX

Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 413 301 075	75	30	14	Skladem, do 1 týdne	374 Kč
632 413 301 090	90	32	15	1-2 týdny	439 Kč
632 413 301 100	100	35	16	Skladem, do 1 týdne	463 Kč
632 413 301 125	125	45	20	1-2 týdny	612 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lodička na vážení, neoLab

Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 950 017 220	60	20	4-6 týdnů	434 Kč
120 950 017 221	80	25	1-2 týdny	484 Kč
120 950 017 222	100	30	4-6 týdnů	563 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lodička navažovací skleněná

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- max. objem 3, 6 nebo 10 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3 (dle ISO 3585), výborná chemická odolnost
- ploché dno (výborná stabilita na vážení desce)
- stonek o \varnothing 8 mm pro bezztrátové odsypávání vzorků (kompatibilní s hrdly baněk/láhví s NZ od velikosti 10/19)
- autoklávovatelná do 121 °C



Náš TIP: V naší nabídce najdete i tradiční [skleněné](#), [porcelánové](#), [nerezové](#) a [hliníkové](#) navažovací lodičky a také porcelánové [spalovací lodičky](#) s ouškem.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry (d x \varnothing) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 696 262	Lodička na vážení	3	46 x 18	1-2 týdny	347 Kč
120 647 696 263	Lodička na vážení	6	60 x 20	3-4 týdny	353 Kč
120 647 696 264	Lodička na vážení	10	70 x 22	3-4 týdny	412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.