

NÁLEVKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Nálevky

Nálevka s krátkým stonkem, úhel 60°, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- průměr: 35, 45, 55, 75, 85, 100, 125, 150, 200, 250 a 300 mm
- hladké stěny
- borosilikátové sklo 3.3 (vysoká chemická i tepelná odolnost)
- pro bezpečné nalévání kapalin do nádob s úzkým hrdlem
- vhodná pro filtraci
- dle ČSN 70 4080, ISO 4798



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [filtrační papíry](#), [kádinky](#), [odměrné válce](#), [byrety](#) a [držáky](#) pro upevnění nálevky na stojan.

Obj. číslo	Průměr [mm]	Průměr stonku [mm]	Délka stonku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 413 001 035	35	6	35	Skladem, do 1 týdne	36 Kč
632 413 001 045	45	6	45	Skladem, do 1 týdne	91 Kč
632 413 001 055	55	8	55	Skladem, do 1 týdne	112 Kč
632 413 001 075	75	8	75	Skladem, do 1 týdne	125 Kč
632 413 001 085	85	9	85	1-2 týdny	75 Kč
632 413 001 100	100	10	100	Skladem, do 1 týdne	166 Kč
632 413 001 125	125	16	125	1-2 týdny	189 Kč
632 413 001 150	150	16	150	1-2 týdny	282 Kč
632 413 001 200	200	24	200	1-2 týdny	773 Kč
632 413 001 250	250	30	175	Delší termín	1 011 Kč
632 413 001 300	300	34	175	1-2 týdny	1 817 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nálevka s krátkým stonkem, úhel 60°, Labsolute

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- průměr: 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 100 a 150 mm
- hladké stěny
- borosilikátové sklo 3.3 (vysoká chemická i tepelná odolnost)
- pro bezpečné nalévání kapalin do nádob s úzkým hrdlem
- vhodná k dekantaci a filtraci horkých kapalin
- dle ISO 4798



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [filtrační papíry](#), [držáky](#) pro upevnění nálevky na [laboratorní stojan](#) a [kádinky](#).

Obj. číslo	Průměr [mm]	Délka stonku [mm]	Pro filtrační papír [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 692 012	35	35	Ø 45 - 55	Skladem, do 1 týdne	57 Kč
120 647 692 015	40	40	Ø 55 - 70	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
120 647 692 016	50	50	Ø 70 - 90	Skladem, do 1 týdne	62 Kč
120 647 692 013	55	55	Ø 70 - 90	Skladem, do 1 týdne	68 Kč
120 647 692 017	60	60	Ø 70 - 90	Skladem, do 1 týdne	71 Kč
120 647 692 018	70	70	Ø 110 - 125	Skladem, do 1 týdne	70 Kč
120 647 692 019	80	80	Ø 125 - 150	Skladem, do 1 týdne	80 Kč
120 647 692 020	100	100	Ø 150 - 185	Skladem, do 1 týdne	109 Kč
120 647 692 014	150	150	Ø 240 - 270	Skladem, do 1 týdne	293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nálevka analytická pro rychlou filtraci, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- průměr: 55, 75 a 100 mm
- dlouhý stonek
- borosilikátové sklo 3.3 (vysoká chemická i tepelná odolnost)
- dle ČSN 70 4080, ISO 4798

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [filtrační papíry](#), [kádinky](#), [odměrné válce](#), [reagenční láhve](#) a [držáky](#) pro upevnění nálevky na stojan.



Obj. číslo	Průměr [mm]	Průměr stonku [mm]	Délka stonku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 421 052 055	55	8	150	1-2 týdny	320 Kč
632 421 052 075	75	8	150	Skladem, do 1 týdne	337 Kč
632 421 052 100	100	8	150	Skladem, do 1 týdne	416 Kč

Nálevka žebrovaná, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- průměr: 105, 138, 170, 210 a 250 mm
- žebrování na stěnách (vhodná pro skládané papírové filtry)
- borosilikátové sklo 3.3 (vysoká chemická i tepelná odolnost)
- vhodná pro filtraci
- dle ČSN 70 4080



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skládané filtrační papíry](#), [reagenční láhve](#), [varné kruhy](#) a [svorky](#) pro upevnění nálevky na stojan.

Obj. číslo	Průměr [mm]	Průměr stonku [mm]	Délka stonku [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 413 004 100	105	18	80	Skladem, do 1 týdne	275 Kč
632 413 004 130	138	22	90	Skladem, do 1 týdne	395 Kč
632 413 004 160	170	26	120	Skladem, do 1 týdne	467 Kč
632 413 004 200	210	38	140	1-2 týdny	804 Kč
632 413 004 250	250	40	155	1-2 týdny	1 243 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.