

PROMÝVAČKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Promývačky

Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- vyměnitelný nástavec s pevnou hloubkou ponoru
- výška láhve: 200 mm
- výška včetně nástavce: 250 mm
- průměr olivek: 8 mm
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [odsávací láhve](#), [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [těsnění GUKO](#).

Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2450

| Obj. číslo | Objem [ml] | Výška včetně nástavce [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| 632 426 201 100 | 100 | 250 | 1-2 týdny | 691 Kč |
| 632 426 201 250 | 250 | 250 | Skladem, do 1 týdne | 726 Kč |
| 632 426 201 500 | 500 | 250 | Skladem, do 1 týdne | 846 Kč |
| 632 426 201 940 | 1000 | 250 | Skladem, do 1 týdne | 925 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera s NZ

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|---------------------|-----------|
| 632 441 634 080 | Náhradní nástavec s NZ 29/32 k promývačce dle Drechslera | Skladem, do 1 týdne | 455 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250 a 500 ml
- 2 typy nástavců s pevnou hloubkou ponoru (objednávají se samostatně): bez frity nebo s fritou P160
- výška láhve: 200 mm
- výška včetně nástavce: 250 mm
- průměr olivek na nástavci: 8 mm
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze láhev, nástavec se objednává samostatně



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [odsávací láhve](#), [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [těsnění GUKO](#).

Promývačka dle Drechslera, pouze láhev

| Obj. číslo | Objem [ml] | Výška [mm] | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 120 954 452 924 | 100 | 200 | Bez nástavce | 3-4 týdny | 498 Kč |
| 120 954 452 936 | 250 | 200 | Bez nástavce | 3-4 týdny | 578 Kč |
| 120 954 452 944 | 500 | 200 | Bez nástavce | 3-4 týdny | 867 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavce k promývačce

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 120 954 452 970 | Nástavec bez frity | 3-4 týdny | 746 Kč |
| 120 954 452 972 | Nástavec s fritou P160 (S1) | 3-4 týdny | 1 152 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Promývačka dle Drechslera s reagenční láhví s GL 45, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500 ml
- šroubovací uzávěr z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- vyměnitelný nástavec s nastavitelnou hloubkou ponoru
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce



Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2451

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr láhve [mm] | Výška bez nástavce [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|
|------------|------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|

| Obj. číslo | Objem [ml] | Průměr láhve [mm] | Výška bez nástavce [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 632 426 205 500 | 500 | 86 | 176 | Skladem, do 1 týdne | 846 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---|-------------------|------------------|
| 632 441 636 111 | Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera | 1-2 týdny | 473 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.