

PROMÝVAČKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Promývačky

Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- vyměnitelný nástavec s pevnou hloubkou ponoru
- výška láhve: 200 mm
- výška včetně nástavce: 250 mm
- průměr olivek: 8 mm
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [odsávací láhve](#), [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [těsnění GUKO](#).

Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2450

Obj. číslo	Objem [ml]	Výška včetně nástavce [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 201 100	100	250	Delší termín	691 Kč
632 426 201 250	250	250	Skladem, do 1 týdne	726 Kč
632 426 201 500	500	250	Skladem, do 1 týdne	846 Kč
632 426 201 940	1000	250	Skladem, do 1 týdne	925 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera s NZ

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 441 634 080	Náhradní nástavec s NZ 29/32 k promývačce dle Drechslera	Skladem, do 1 týdne	455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250 a 500 ml
- 2 typy nástavců s pevnou hloubkou ponoru (objednávají se samostatně): bez frity nebo s fritou P160
- výška láhve: 200 mm
- výška včetně nástavce: 250 mm
- průměr olivek na nástavci: 8 mm
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze láhev, nástavec se objednává samostatně



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [odsávací láhve](#), [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [těsnění GUKO](#).

Promývačka dle Drechslera, pouze láhev

Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
120 954 452 924	100	200	Bez nástavce	3-4 týdny	498 Kč
120 954 452 936	250	200	Bez nástavce	3-4 týdny	578 Kč
120 954 452 944	500	200	Bez nástavce	3-4 týdny	867 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavce k promývačce

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
120 954 452 970	Nástavec bez frity	3-4 týdny	746 Kč
120 954 452 972	Nástavec s fritou P160 (S1)	3-4 týdny	1 152 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Promývačka dle Drechslera s reagenční láhví s GL 45, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500 ml
- šroubovací uzávěr z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- vyměnitelný nástavec s nastavitelnou hloubkou ponoru
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce



Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2451

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška bez nástavce [mm]	Dostupnost	Cena / ks
------------	------------	-------------------	-------------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška bez nástavce [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 205 500	500	86	176	Skladem, do 1 týdne	846 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 441 636 111	Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera	1-2 týdny	473 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.