

PROMÝVAČKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro filtraci > Promývačky

Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 100, 250, 500 a 1000 ml
- vyměnitelný nástavec s pevnou hloubkou ponoru
- výška láhve: 200 mm
- výška včetně nástavce: 250 mm
- průměr olivek: 8 mm
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [odsávací láhve](#), [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [těsnění GUKO](#).



Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2450

Obj. číslo	Objem [ml]	Výška včetně nástavce [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 201 100	100	250	1-2 týdny	647 Kč
632 426 201 250	250	250	Skladem	678 Kč
632 426 201 500	500	250	Skladem	798 Kč
632 426 201 940	1000	250	Skladem	782 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera s NZ

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 441 634 080	Náhradní nástavec s NZ 29/32 k promývačce dle Drechslera	Skladem	455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- objem: 100, 250 a 500 ml
- 2 typy nástavců s pevnou hloubkou ponoru (objednávají se samostatně): bez frity nebo s fritou P160
- výška láhve: 200 mm
- výška včetně nástavce: 250 mm
- průměr olivek na nástavci: 8 mm
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze láhev, nástavec se objednává samostatně



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [odsávací láhve](#), [nuče](#), [Büchnerovy nálevky](#), [filtrační papíry](#) a [těsnění GUKO](#).

Promývačka dle Drechslera, pouze láhev

Obj. číslo	Objem [ml]	Výška [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
120 954 452 924	100	200	Bez nástavce	3-4 týdny	498 Kč
120 954 452 936	250	200	Bez nástavce	3-4 týdny	578 Kč
120 954 452 944	500	200	Bez nástavce	3-4 týdny	867 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavce k promývačce

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
120 954 452 970	Nástavec bez frity	3-4 týdny	746 Kč
120 954 452 972	Nástavec s fritou P160 (S1)	3-4 týdny	1 152 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Promývačka dle Drechslera s reagenční láhví s GL 45, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 500 ml
- šroubovací uzávěr z PP (teplotní odolnost do 140 °C)
- vyměnitelný nástavec s nastavitelnou hloubkou ponoru
- **informace k dodávce:** promývačka je dodávána kompletní, tj. včetně nástavce



Promývačka dle Drechslera, kompletní včetně nástavce, kat. číslo 2451

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr láhve [mm]	Výška bez nástavce [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 205 500	500	86	176	Skladem	827 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní nástavec

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 441 636 111	Náhradní nástavec k promývačce dle Drechslera	1-2 týdny	442 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.