

## PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > Pro potravinářství

### Teploměr chladírenský

- rozsah: -35 až 30 °C
- dělení: 1 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 17 mm, délka cca 260 mm
- ukončení na korek a hladký zátav
- **informace k dodávce:** teploměr lze objednat samostatně, nebo včetně ochranného dřevěného pouzdra s otvorem na zavěšení




Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 020	-35 ... 30	1	Bez pouzdra	Skladem, do 1 týdne	509 Kč
170 020 191 021	-35 ... 30	1	S pouzdrům	2-3 týdny	687 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Teploměr mlékárenský

- obalový teploměr s vloženou stupnicí s různou délkou stonku
- ukončení na korek a hladký zátav
- stupnicová část D = 14-15 mm, L = cca 220 mm
- stonek d = cca 8 mm



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Náplň	l <sub>1</sub> [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 130	0 ... +120	1	organická	20	2-3 týdny	334 Kč
170 020 191 150	0 ... +120	1	organická	50	2-3 týdny	286 Kč
170 020 191 170	0 ... +120	1	organická	80	2-3 týdny	343 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Teploměr pro sběrače mléka

- provedení: obalový
- vložená stupnice (na stupnici je červeně podtržena teplota 15 °C)
- rozsah: 0 až 40 °C
- dělení: 0,5 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 14 mm, délka 260 mm
- ukončení na korek a hladký zátav



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 190	0 ... 40	0,5	2-3 týdny	349 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*