

PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > Pro potravinářství

Teploměr chladírenský

- rozsah: -35 až 30 °C
- dělení: 1 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 17 mm, délka cca 260 mm
- ukončení na korek a hladký zátav
- **informace k dodávce:** teploměr lze objednat samostatně, nebo včetně ochranného dřevěného pouzdra s otvorem na zavěšení




Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 020	-35 ... 30	1	Bez pouzdra	Skladem	487 Kč
170 020 191 021	-35 ... 30	1	S pouzdem	2-3 týdny	657 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr mlékárenský

- obalový teploměr s vloženou stupnicí s různou délkou stonku
- ukončení na korek a hladký zátav
- stupnicová část D = 14-15 mm, L = cca 220 mm
- stonek d = cca 8 mm




Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Náplň	l_1 [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 130	0 ... +120	1	organická	20	2-3 týdny	330 Kč
170 020 191 150	0 ... +120	1	organická	50	2-3 týdny	274 Kč
170 020 191 170	0 ... +120	1	organická	80	2-3 týdny	328 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr pro sběrače mléka

- obalový teploměr s vloženou stupnicí bez stonku
- ukončení na korek a hladký zátav
- na stupnici je vyznačena teplota +15 °C
- průměr teploměru D = cca 14 mm
- celková délka L = 260 mm



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Náplň	Dostupnost	Cena / ks
170 020 191 190	0 ... +40	0,5	organická	2-3 týdny	334 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.