

VÁŽENKY

VERKON > Sklo a porcelán > Sklo pro vážení > Váženky

Váženka, odvažovačka se zabroušeným víčkem

Výrobci a značky: Technosklo

- materiál: borosilikátové sklo
- objem: 5 až 105 ml
- průměr: 25, 30, 35, 40 a 50 mm
- výška: 30, 40, 50, 60, 70 a 80 mm
- zabroušené odlehčené víčko s kulatým hmatníkem



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 421 201 253	5	25	30	19/12	1-2 týdny	168 Kč
632 421 201 353	10	35	30	29/12	1-2 týdny	174 Kč
632 421 201 403	13	40	30	34/12	Delší termín	219 Kč
632 421 201 354	18	35	40	29/12	1-2 týdny	184 Kč
632 421 201 305	19	30	50	24/12	Delší termín	173 Kč
632 421 201 503	20	50	30	45/12	1-2 týdny	366 Kč
632 421 201 306	24	30	60	24/12	1-2 týdny	172 Kč
632 421 201 355	26	35	50	29/12	1-2 týdny	186 Kč
632 421 201 356	34	35	60	29/12	1-2 týdny	190 Kč
632 421 201 308	36	30	80	24/12	1-2 týdny	174 Kč
632 421 201 357	42	35	70	29/12	1-2 týdny	218 Kč
632 421 201 508	105	50	80	45/12	1-2 týdny	424 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.