

VISKOZIMETRY

VERKON > Sklo a porcelán > Přístroje > Viskozimetry

Viskozimetr dle Ubbelohdeho

Výrobci a značky: Technosklo

- kapilární viskozimetr pro měření kinematické viskozity kapalin, např. při stanovování kinematické viskozity olejů
- typy dle ISO: 0c, I, Ic, II, IIc, III, IIIc a IV
- vysoká přesnost



Obj. číslo	Typ dle ISO	Průměr kapiláry [mm]	Nominální konstanta [mm ² /s]	Rozsah kinematické viskozity [mm ² /s]	Dostupnost	Cena / ks
632 733 100 020	0c	0,46 ±0,02	0,003	0,7 - 3	Na dotaz	6 565 Kč
632 733 100 030	I	0,64 ±0,02	0,01	2 - 10	1-2 týdny	8 386 Kč
632 733 100 040	Ic	0,84 ±0,02	0,03	6 - 30	Na dotaz	8 386 Kč
632 733 100 050	II	1,13 ±0,03	0,1	20 - 100	Na dotaz	8 386 Kč
632 733 100 060	IIc	1,48 ±0,03	0,3	60 - 300	Na dotaz	8 386 Kč
632 733 100 070	III	2,01 ±0,05	1	200 - 1000	Na dotaz	6 565 Kč
632 733 100 080	IIIc	2,64 ±0,07	3	600 - 3000	Na dotaz	6 565 Kč
632 733 100 090	IV	3,57 ±0,1	10	2000 - 10000	Na dotaz	6 565 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.