

VZORKOVNICE NA PLYNY

VERKON > Sklo a porcelán > Ostatní laboratorní sklo > Vzorkovnice na plyny

Vzorkovnice na plyny, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 100, 250 a 500 ml
- provedení s olivkami nebo kohouty



Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 443 611 100	Se dvěma olivkami	100	38	200	1-2 týdny	755 Kč
632 443 611 250	Se dvěma olivkami	250	52	230	1-2 týdny	1 197 Kč
632 443 611 500	Se dvěma olivkami	500	68	260	1-2 týdny	1 173 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 443 606 250	S jednocestným a trojcestným kohoutem	250	52	270	1-2 týdny	4 627 Kč
632 443 606 500	S jednocestným a trojcestným kohoutem	500	68	310	1-2 týdny	4 727 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.