

## Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h

Skleněné destilační přístroje DP 4R T jsou určeny na výrobu destilované vody, jejíž kvalita odpovídá ČSN 68 4063. Své uplatnění najdou v laboratořích, lékárnách a všude tam, kde se spotřeba destilované vody pohybuje v rozmezí 15 až 30 l za 8 hodin.

### Základní charakteristika destilačních přístrojů DP 4R T:

- 2 typy: stolní nebo závěsný
- výkon: 3,5 - 4 l/h (výkon je závislý na kvalitě a tvrdosti vstupní vody, uváděné hodnoty jsou pouze orientační)
- přístroj sestává z varného kotlíku s chladičem, víka, termostatu, topného tělesa, svorkovnice, deflegmační vložky, odkalovací vložky, odpadní trubice a ovládací skříňky
- stolní přístroj má navíc zásobní nádobu o objemu cca 20 l (přístroj musí být umístěn na rovné ploše a podložen plstěnou podložkou)
- závěsný přístroj má navíc nosnou kovovou konstrukci k ukotvení na stěnu (nemá zásobní nádobu)
- **informace k dodávce:** přívodní ani odpadní hadice na vodu **nejsou** součástí dodávky



K destilačním přístrojům dodáváme i náhradní díly (varný kotlík s chladičem, víko, deflegmační vložku, odkalovací vložku, odpadní trubici, svorkovnici, převlečnou matici GL32, těsnící pouzdro pro převlečnou matici, termostat, zásobní nádobu pro DP 4RS T). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

#### Technické údaje

| Typ                               | DP 4RS T                                                                             | DP 4RZ T |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Provedení                         | stolní                                                                               | závěsné  |
| Výkon <sup>(1)</sup>              | 3,5 - 4 l/h                                                                          |          |
| Požadavky na kvalitu vstupní vody | pitná voda                                                                           |          |
| Potřebný tlak vody                | 2 - 4 bar                                                                            |          |
| Spotřeba vody                     | 30 - 50 l/h                                                                          |          |
| Teplota odpadní vody              | 40 - 60 °C                                                                           |          |
| Příkon                            | 2,8 kW                                                                               |          |
| Napájení                          | 230 V, 50 Hz (elektrická zásuvka by měla být ve vzdálenosti 1 až 2,5 m od přístroje) |          |
| Krytí                             | IP21                                                                                 |          |



Přístroj je vhodné umístit v dosahu pitné vody a odpadu (stačí nástěnné umyvadlo s kohoutkem, který má olivku na hadici 3/4"). Ovládací skříňku je třeba připevnit na zeď v úrovni horních přírub v minimální vzdálenosti 30 cm od přístroje.

## Skleněné destilační přístroje

| Obj. číslo      | Typ      | Provedení | Výkon [l/h] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|----------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| 632 612 008 120 | DP 4RS T | Stolní    | 3,5 – 4     | Skladem, do 1 týdne | 39 990 Kč |
| 632 612 008 220 | DP 4RZ T | Závěsné   | 3,5 – 4     | 3-4 týdny           | 39 990 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Náhradní topná tělesa

| Obj. číslo      | Popis                                                                                                  | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 632 931 001 041 | Grafitové topení pro destilační přístroje DP 4RZ T a DP 4RS T pro tvrdost vody 19 – 25 °N (tvrdá voda) | 3-4 týdny  | 2 460 Kč  |
| 639 120 006 772 | Elektrodové topení pro destilační přístroje DP 4RZ T a DP 4RS T                                        | 3-4 týdny  | 5 950 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Výprodej

| Obj. číslo          | Typ      | Název - popis                                                                             | Stav | Dostupnost | Cena / ks                                |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------|
| OUT 632 612 008 120 | DP 4RS T | Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 – 4 l/h, Typ: DP 4RS T, Provedení: Stolní | Nové | 1 ks       | <del>39 990 Kč</del><br><b>33 992 Kč</b> |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*