

## Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h

Skleněné destilační přístroje DP 4R T jsou určeny na výrobu destilované vody, jejíž kvalita odpovídá ČSN 68 4063. Své uplatnění najdou v laboratořích, lékárnách a všude tam, kde se spotřeba destilované vody pohybuje v rozmezí 15 až 30 l za 8 hodin.



### Základní charakteristika destilačních přístrojů DP 4R T:

- 2 typy: stolní nebo závěsný
- výkon: 3,5 - 4 l/h (výkon je závislý na kvalitě a tvrdosti vstupní vody, uváděné hodnoty jsou pouze orientační)
- přístroj sestává z varného kotlíku s chladičem, víka, termostatu, topného tělesa, svorkovnice, deflegmační vložky, odkalovací vložky, odpadní trubice a ovládací skříňky
- stolní přístroj má navíc zásobní nádobu o objemu cca 20 l (přístroj musí být umístěn na rovné ploše a podložen plstěnou podložkou)
- závěsný přístroj má navíc nosnou kovovou konstrukci k ukotvení na stěnu (nemá zásobní nádobu)
- **informace k dodávce:** přívodní ani odpadní hadice na vodu **nejsou** součástí dodávky

**i** K destilačním přístrojům dodáváme i náhradní díly (varný kotlík s chladičem, víko, deflegmační vložku, odkalovací vložku, odpadní trubici, svorkovnici, převlečnou matici GL32, těsnicí pouzdro pro převlečnou matici, termostat, zásobní nádobu pro DP 4RS T). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje		
Typ	DP 4RS T	DP 4RZ T
Provedení	stolní	závěsné
Výkon <sup>(1)</sup>	3,5 - 4 l/h	
Požadavky na kvalitu vstupní vody	pitná voda	
Potřebný tlak vody	2 - 4 bar	
Spotřeba vody	30 - 50 l/h	
Teplota odpadní vody	40 - 60 °C	
Příkon	2,8 kW	
Napájení	230 V, 50 Hz (elektrická zásuvka by měla být ve vzdálenosti 1 až 2,5 m od přístroje)	
Krytí	IP21	
<p><b>i</b> Přístroj je vhodné umístit v dosahu pitné vody a odpadu (stačí nástěnné umyvadlo s kohoutkem, který má olivku na hadici 3/4"). Ovládací skříňku je třeba připevnit na zeď v úrovni horních přírub v minimální vzdálenosti 30 cm od přístroje.</p>		

## Skleněné destilační přístroje

Obj. číslo	Typ	Provedení	Výkon [l/h]	Dostupnost	Cena / ks
632 612 008 120	DP 4RS T	Stolní	3,5 - 4	Skladem, do 1 týdne	39 990 Kč
632 612 008 220	DP 4RZ T	Závěsné	3,5 - 4	3-4 týdny	39 990 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Náhradní topná tělesa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 931 001 041	Grafitové topení pro destilační přístroje DP 4RZ T a DP 4RS T pro tvrdost vody 19 - 25 °N (tvrdá voda)	3-4 týdny	2 460 Kč
639 120 006 772	Elektrodové topení pro destilační přístroje DP 4RZ T a DP 4RS T	3-4 týdny	5 950 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 612 008 120	DP 4RS T	Skleněný destilační přístroj na vodu, výkon 3,5 - 4 l/h, Typ: DP 4RS T, Provedení: Stolní	Nové	1 ks	<del>39 990 Kč</del> <b>33 992 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*