

Sklo hodinové, PP

Materiál: PP

- průměr: 60, 80, 100 a 125 mm
- stabilní tvarovaná základna
- materiál: PP
- autoklávovatelné při 120 °C



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skleněná hodinová skla](#) a [hodinová skla z PTFE](#).

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 452	Hodinové sklo z PP	60	4-6 týdnů	28 Kč
331 850 019 454	Hodinové sklo z PP	80	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
331 850 019 455	Hodinové sklo z PP	100	4-6 týdnů	44 Kč
331 850 019 456	Hodinové sklo z PP	125	4-6 týdnů	53 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.