

Skříňový ohřívač dek Memmert IFbw

Novinka

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

Ohřívače dek IFbw jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745. Přístroje jsou vhodné pro ohřev nesterilních dek a oděvů. Své uplatnění najdou na pohotovostech, porodních sálech i pooperačních pokojích.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Základní charakteristika skříňových ohřívačů dek IFbw:

- 4 velikosti komory (vnitřní objemy: 108, 256, 449 a 749 l)
- regulátor SingleDisplay
 - kompletní menu v češtině (možnost výběru z více jazyků)
 - barevný dotykový TFT displej (teplota, čas)
 - časovač 1 min – 99 dnů
 - funkce SetpointWAIT (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
 - integrovaný záznamník dat (data lze odečíst pomocí software AtmoControl, který se objednává samostatně)
 - dvojitá ochrana proti přehřátí – elektronická a mechanická dle DIN 12 880
- teplotní rozsah: 20 – 80 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- tři platínové senzory pro sledování povrchové teploty v hermeticky uzavřené komoře
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (ventilátor sepne při spuštění ohřevu a pracuje na 100 % bez možnosti regulace)
- automatické vypnutí ohřevu i ventilátoru v případě otevření dveří
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním, otevírání dveří pomocí svislého madla
- rozhraní Ethernet (na zadní straně přístroje)
- volitelné vybavení a příslušenství (objednává se samostatně – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): adaptér USB/Ethernet, licence na software AtmoControl, 4dílná stohovací sada (pouze pro IFbw 110), nástěnný rám pro uchycení na zeď (pouze pro pro IFbw 110), výškově nastavitelný podstavný rám, akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovenou hodnotu a prostorové body, IQ, OQ a PQ dokumentace
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 ks nerezové drátěné police; další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje				
Typ	IFbw 110	IFbw 260	IFbw 450	IFbw 750
Objem	108 l	256 l	449 l	749 l
Regulátor	SingleDisplay			

Teplotní rozsah	20 – 80 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 80 °C (krok 0,1 °C)			
Počet polic (standard/max)	2/5	2/9	2/8	2/14
Max. zatížení police	20 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Povolené celkové zatížení	175 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1	1	2	2
Kolečka	ne	ne	ano	ano
Vnitřní rozměry (v x š x h)	480 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm	800 x 640 x 500 ⁽ⁱ⁾ mm	720 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm	1200 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	864 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm	1183 x 824 x 684 ⁽ⁱ⁾ mm	1247 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm	1720 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	76 kg	110 kg	161 kg	217 kg
Příkon	1,4 kW	1,7 kW	1,8 kW	2,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 179 611 025	IF110bw	108	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	79 144 Kč
422 179 626 025	IF260bw	256	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	126 139 Kč
422 179 645 025	IF450bw	449	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	162 675 Kč
422 179 675 025	IF750bw	749	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	206 754 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF110bw-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF260bw-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF450bw-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF750bw-EN.pdf