

SPECIÁLNÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Válce > Speciální

Válec sedimentační podle Imhoffa

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

Novinka

- dvě provedení: s uzavřenou špičkou nebo se špičkou zakončenou kohoutem
- objem: 1000 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- bílá graduace (dělení viz tabulka)
- vyhovuje DIN 12672



i V naší nabídce najdete i [plastový sedimentační válec](#) se špičkou zakončenou šroubovacím uzávěrem.

Dělení v objemu:	0 – 2 ml	2 – 10 ml	10 – 40 ml	40 – 100 ml	100 – 1000 ml	1000 ml
	0,1 ml	0,5 ml	1 ml	2 ml	50 ml	ryska

Obj. číslo	Popis	Provedení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
120 644 320 001	Válec podle Imhoffa	S uzavřenou špičkou	1000	3-4 týdny	1 930 Kč
120 644 320 002	Válec podle Imhoffa	Se špičkou zakončenou kohoutem	1000	3-4 týdny	3 266 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Válec pro srážkoměry - dešťoměr, SIMAX

A 121 °C

- objem: 520 ml
- kulatá patka
- čiré borosilikátové sklo



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Dělení [mm]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 402 843	1660	520	0 – 10	56	315	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.