

Sterilizátor kliček

Sterilizátor s otočným karuselem je určen pro plamennou sterilizaci až osmi kliček z odporového drátu o průměru 0,8 mm.

Základní charakteristika sterilizátorů kliček:

- sestává z plynového kahanu a otočného karuselu
- 2 typy dle druhu paliva: **SPB** pro propan-butan a **SZ** pro zemní plyn
- přerušovaný (cyklický) rotační pohyb karuselu
- doba sterilizace: 6 s
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 8 držáků kliček a 8 kliček z odporového drátu



Technické údaje		
Typ	SPB	SZ
Druh plynu	propan-butan	zemní plyn
Tlak	2,94 kPa	1,71 kPa
Příkon	0,044 m ³ (N).h ⁻¹	0,109 m ³ (N).h ⁻¹
Výkon	1400 W	1100 W
Tryska	Ø 0,6 mm	Ø 0,9 mm
Rozměry	základna 120 x 162 mm, výška 260 mm	
Hmotnost	cca 2 kg	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C; relativní vlhkost: max. 50 %, bez kondenzace	
Napájení	230 V, 50 Hz	
Krytí	IP21	

Plamenné sterilizátory kliček

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 554 005 136	SPB pro propan-butan	Včetně 8 držáků kliček a 8 kliček z odporového drátu	2-3 týdny	9 500 Kč
396 554 910 107	SZ pro zemní plyn	Včetně 8 držáků kliček a 8 kliček z odporového drátu	2-3 týdny	9 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní držáky na klíčky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 551 210 400	Držák na klíčky z odporového drátu	2-3 týdny	175 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Klíčky z odporového drátu

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
397 211 006 016	Klíčka z odporového drátu (průměr drátu 0,8 mm, průměr očka 3 mm, délka klíčky 75 mm)	8	2-3 týdny	135 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.