

Stojan na průmyslové utěrky, Typ: HC 998, Provedení: Volně stojící, Max. šířka role [mm]: 400

Stojany na průmyslové utěrky díky své pevné konstrukci a liště pro snadné odtrhávání umožňují rychlý a snadný přístup k utěrkám.

- 2 typy: nástěnný a volně stojící
- pevná konstrukce
- snadné odtrhávání utěrek
- rychlá pomoc při malém až středním úniku kapalin
- kompatibilní s průmyslovými utěrkami [POLY CLEAN](#), [HAPPY Universal](#) a [Basic](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pouze stojan (utěrky se objednávají samostatně)



Technické údaje		
Typ	HC 997	HC 998
Provedení	nástěnný	volně stojící
Materiál	ocel	
Barva	modrá	
Průměr hřídele	8 mm	
Maximální šířka role	420 mm	400 mm
Nosnost	-	20 kg
Celkové rozměry	510 x 295 x 345 mm	510 x 430 x 850 mm
Hmotnost	3,2 kg	

Obj. číslo	Typ	Provedení	Max. šířka role [mm]	Dostupnost	Cena / ks
200 490 083 997	HC 997	Nástěnný	420	1-2 týdny	730 Kč
200 490 083 998	HC 998	Volně stojící	400	1-2 týdny	930 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.