

Stojan pod teplotní techniku Memmert

Novinka

Podstavné rámy (stojany) pod teplotní techniku Memmert zajišťují maximální pohodlí a ergonomii při práci v laboratorním provozu. Konstrukce rámu je přizpůsobena přístrojům tak, aby se ovládací panel vždy nacházel v ideální výšce 160 cm.

Základní charakteristika:

- **konstrukce:** pevný jaklový profil 30 x 30 mm
- **provedení:** s kolečky nebo bez koleček
- **barva:** černá nebo bílá
- **velikost:** pro modely 30, 55, 75, 110, 160 nebo 260



Kompatibilita	
Laboratorní technika Memmert	Zdravotnická technika Memmert
Sušárny: ■ horkovzdušné bez ventilátoru, série UN ■ horkovzdušné s ventilátorem, série UF ■ parafinové, série UNpa Inkubátory: ■ bez ventilátoru, série IN ■ s ventilátorem, série IF ■ chlazené, série IPP a IPP eco Sterilizátory: ■ horkovzdušné bez ventilátoru, série SN	Sušárny s certifikací MDR: ■ horkovzdušné bez ventilátoru, série UNm ■ horkovzdušné s ventilátorem, série UFM Skříňové ohřívače dek s certifikací MDR: ■ série IFbw Inkubátory s certifikací MDR: ■ bez ventilátoru, série INm ■ s ventilátorem, série IFm Sterilizátory s certifikací MDD: ■ horkovzdušné s ventilátorem, série SF

Podstavný rám bez koleček

Obj. číslo	Pro model	Provedení	Barva	Rozměry (v x š x h) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Černý podstavný rám:						
700 910 000 330	30	Bez koleček	Černá	896 x 590 x 439	4-6 týdnů	7 460 Kč
700 910 000 355	55	Bez koleček	Černá	816 x 590 x 519	4-6 týdnů	7 460 Kč
700 910 000 375	75	Bez koleček	Černá	656 x 590 x 519	4-6 týdnů	7 415 Kč
700 910 003 110	110	Bez koleček	Černá	736 x 750 x 589	4-6 týdnů	7 505 Kč

Obj. číslo	Pro model	Provedení	Barva	Rozměry (v x š x h) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 910 003 160	160	Bez koleček	Černá	496 x 750 x 589	4-6 týdnů	7 415 Kč
700 910 003 260	260	Bez koleček	Černá	417 x 829 x 689	4-6 týdnů	7 445 Kč
Bílý podstavný rám:						
700 910 000 230	30	Bez koleček	Bílá	896 x 590 x 439	4-6 týdnů	7 460 Kč
700 910 000 255	55	Bez koleček	Bílá	816 x 590 x 519	4-6 týdnů	7 460 Kč
700 910 000 275	75	Bez koleček	Bílá	656 x 590 x 519	4-6 týdnů	7 415 Kč
700 910 002 110	110	Bez koleček	Bílá	736 x 750 x 589	4-6 týdnů	7 505 Kč
700 910 002 160	160	Bez koleček	Bílá	496 x 750 x 589	4-6 týdnů	7 415 Kč
700 910 002 260	260	Bez koleček	Bílá	417 x 829 x 689	4-6 týdnů	7 445 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Podstavný rám s kolečky

Obj. číslo	Pro model	Provedení	Barva	Rozměry (v x š x h) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Černý podstavný rám s kolečky:						
700 910 002 330	30	S kolečky	Černá	896 x 590 x 439	4-6 týdnů	8 387 Kč
700 910 002 355	55	S kolečky	Černá	816 x 590 x 519	4-6 týdnů	8 387 Kč
700 910 002 375	75	S kolečky	Černá	656 x 590 x 519	4-6 týdnů	8 342 Kč
700 910 023 110	110	S kolečky	Černá	736 x 750 x 589	4-6 týdnů	8 432 Kč
700 910 023 160	160	S kolečky	Černá	496 x 750 x 589	4-6 týdnů	8 342 Kč
700 910 023 260	260	S kolečky	Černá	417 x 829 x 689	4-6 týdnů	8 372 Kč
Bílý podstavný rám s kolečky:						
700 910 002 230	30	S kolečky	Bílá	896 x 590 x 439	4-6 týdnů	8 387 Kč
700 910 002 255	55	S kolečky	Bílá	816 x 590 x 519	4-6 týdnů	8 387 Kč

Obj. číslo	Pro model	Provedení	Barva	Rozměry (v x š x h) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
700 910 002 275	75	S kolečky	Bílá	656 x 590 x 519	4-6 týdnů	8 342 Kč
700 910 022 110	110	S kolečky	Bílá	736 x 750 x 589	4-6 týdnů	8 432 Kč
700 910 022 160	160	S kolečky	Bílá	496 x 750 x 589	4-6 týdnů	8 342 Kč
700 910 022 260	260	S kolečky	Bílá	417 x 829 x 689	4-6 týdnů	8 372 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-30-bílý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-30-bílý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-30-černý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-30-černý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-55-bílý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-55-bílý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-55-černý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-55-černý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-75-bílý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-75-bílý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-75-černý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-75-černý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-110-bílý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-110-bílý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-110-černý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-110-černý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-160-bílý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-160-bílý-s-kolečky.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-160-černý-bez-koleček.pdf
-  Stojan-pod-teplotní-techniku-Memmert-160-černý-s-kolečky.pdf