

Sušárna bezpečnostní Binder FDL

Výrobci a značky: Binder

Bezpečnostní sušárna FDL je navržena pro práci s laky či jinými látkami, z nichž se při sušení uvolňuje hořlavé rozpouštědlo. Na čelním panelu přístroje je graf (křivka rozpouštědla podle normy EN 1539), ze kterého lze odečíst, jaké maximální množství nebezpečné látky se za zvolených podmínek smí do komory sušárny vložit.



Základní charakteristika bezpečnostní sušárny FDL:

- systém předehřívání komory APT.Line
- regulátor s časovačem, práce v reálném čase
- výkonný zabudovaný ventilátor (pro intenzivní oběh vzduchu v komoře)
- výměnná filtrační patrona (vzduchový filtr) třídy F6
- bezpečnostní čidlo sledující oběh vzduchu v komoře (s akustickým alarmem a funkcí automatického vypnutí ohřevu)
- odvětrávací trubice průměru 100 mm (lze na ni napojit upravené potrubí odtahu)
- bezprašná nerezová vnitřní komora
- tepelné jištění třídy 2 s vizuálním alarmem
- rozhraní RS 422
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)
- široká nabídka volitelného příslušenství - NUTNO specifikovat při objednání přístroje - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu


Technické údaje	
Objem [l]	115
Teplotní rozsah [°C]	od +10 nad teplotou okolí do +300
Počet polic (standard/max)	2/5
Max. zatížení police [kg]	30
Povolené celkové zatížení [kg]	60
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	435 x 600 x 435
Vnější rozměry ⁽¹⁾ (v x š x h) [mm]	805 x 830 x 685
Hmotnost [kg]	90
Napájení [V/Hz]	230 / 50/60
<p>i Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.</p>	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-----------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 119 910 099	FDL 115	115	4-6 týdnů	248 544 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Binder-Safety-drying-chamber-FDL-115-EN.pdf