

Sušárna horkovzdušná Binder Avantgarde.Line, série M

Výrobci a značky: Binder

Zesílený topný výkon, krátká doba ohřevu Pokročilé možnosti programování

Sušárny Binder série M s nucenou cirkulací vzduchu se nejčastěji používají jako **testovací komory** pro různé materiály. Nabízejí rovnoměrné sušení, stabilní podmínky v celém vnitřku komory a pokročilé možnosti programování. Díky vynikající tepelné izolaci šetří i provozní náklady.



Základní charakteristika horkovzdušných sušáren série M:

- 4 velikosti komory (vnitřní objem: 59, 113, 256 a 735 l)
- intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje, víceúrovňová správa uživatelů, nastavení chráněná heslem
- možnost programování pracovních cyklů (teplota/rychlost ventilátoru/nastavení výfukové klapky) v časovém segmentu a v reálném čase
- paměť pro vytvoření a uložení až 25 časových cyklů a 5 týdenních cyklů (automatické spouštění bez přítomnosti obsluhy)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře, nastavitelná rychlost ventilátoru v rozsahu 40 až 100 %
- elektromechanické ovládání výfukové klapky (nastavení ve 4 krocích po 15°)
- volitelný bezpečnostní limit teploty pro ochranu vzorků
- integrovaný záznamník dat, naměřené hodnoty lze číst v otevřeném formátu přes USB
- systém předehřívání komory APT.Line (zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře)
- stabilní testovací podmínky v rámci celé komory (nezávislé na velikosti a množství vzorku)
- dvě teplotní čidla PT100, funkce FailSafe (v případě poruchy automaticky přebírá kontrolu teploty druhé/záložní teplotní čidlo PT100)
- dvojitá ochrana proti přehřátí dle DIN 12 880 s vizuálním nebo akustickým alarmem (možnost volby)
- rozhraní Ethernet
- nerezová vnitřní komora, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- široká nabídka doplňkového vybavení (nutno objednat spolu s přístrojem: průchodky, zámek dveří, přídatné teplotní čidlo se zobrazením hodnot na displeji, analogový výstup, vnitřní osvětlení, HEPA filtr...) a volitelného příslušenství (drátěné, děrované nebo zesílené police, stohovací sada, gumové protiskluzové podložky...) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 pochromované rošty (police)

i Přístroje je možné programovat i pomocí software APT-COM 4 (objednává se samostatně). Základní verze software **APT-COM 4 Basic** umožňuje přes připojení k PC spravovat průběh teplotních křivek v závislosti na čase, grafické a tabulkové záznamy a archivaci naměřených dat a úkonů. Záznamy se ukládají do databáze zabezpečené vůči manipulaci. Při překročení nastavených limitů lze nastavit odeslání e-mailové zprávy jako upozornění. Software umožňuje propojení a společnou správu až 5 teplotních komor Binder najednou.

Další verze software **APT-COM 4 Professional** a **GLP** nabízejí pokročilejší funkce, např. správu uživatelů, správu až 100 komor, nastavení limitů včetně dokumentace jejich překročení, dokumentaci dat v souladu s GLP/GMP, vyšší stupeň zabezpečení a alarmu apod.

Technické údaje				
Typ	M 56	M 115	M 260	M 720
Objem [l]	59	113	256	735
Počet vnějších dveří	1	1	1	2
Teplotní rozsah [°C]	od +23 nad teplotou okolí do 300		od +14 nad teplotou okolí do 300	
Doba ohřevu na 150 °C [min]	9	11	13	14
Počet polic (standard/max)	2/4	2/5	2/8	2/16
Max. zatížení police [kg]	30	30	40	45
Povolené celkové zatížení [kg]	70	150	270	315
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	440 x 400 x 335	550 x 550 x 375	780 x 650 x 505	1300 x 1000 x 565
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	622 x 564 x 648	732 x 714 x 690	962 x 814 x 840	1590 x 1165 x 933
Hmotnost [kg]	43	58	86	170
Kolečka	ne	ne	ne	ano (přední s brzdami)
Stohovatelná	ano	ano	ne	ne
Příkon [kW]	2,0	2,4	3,1	6,0
Napájení [V/Hz]	1N~ 230, 50/60	1N~ 230, 50/60	3N~ 400, 50/60	3N~ 400, 50/60

i **Podrobnější technické informace a nabídku volitelného vybavení a příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.**

Horkovzdušné sušárny série M

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
422 130 100 371	M 56	59	3-4 týdny	187 512 Kč
422 130 100 372	M 115	113	3-4 týdny	223 080 Kč
422 130 100 373	M 260	256	3-4 týdny	261 480 Kč
422 130 100 374	M 720	735	3-4 týdny	366 696 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.






Komunikační software APT-COM edice Basic, Professional a GLP

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
422 139 053 039 1	Komunikační software APT-COM 4, verze Basic	3-4 týdny	6 192 Kč
422 139 053 040 1	Komunikační software APT-COM 4, verze Professional	3-4 týdny	65 136 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
422 139 053 042 1	Komunikační software APT-COM 4, verze GLP	3-4 týdny	93 096 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Binder-Drying-and-heating-chamber-Avantgarde.Line-M-56-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Drying-and-heating-chamber-Avantgarde.Line-M-115-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Drying-and-heating-chamber-Avantgarde.Line-M-260-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Drying-and-heating-chamber-Avantgarde.Line-M-720-EN.pdf
-  Data-Sheet-Binder-Multi-Management-Software-APT-COM-4-EN.pdf