

## Sušárna horkovzdušná Memmert, série UFm s ventilátorem

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

**Série UFm nabízí 18 modelů horkovzdušných sušáren klasifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745.**

Přístroje lze použít k ohřevu fango a zábalů pro fyzioterapii a pro jejich udržování v teple.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



### Základní charakteristika sušáren UFm s ventilátorem:

- 9 velikostí komory (vnitřní objemy: 32, 53, 74, 108, 161, 256, 449, 749 nebo 1060 l)
- 2 typy regulátoru: SingleDisplay nebo TwinDisplay
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- teplotní rozsah: 20 – 300 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (ventilátor napomáhá rovnoměrnějšímu rozložení teplot v komoře, jeho otáčky lze regulovat v kroku po 10 %)
- elektronické ovládání výfukové klapky (0 – 100 %, krok 10 %)
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním (otevírání dveří pomocí svislého madla)
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 1 nebo 2 ks nerezové drátěné police (podle zvoleného typu přístroje); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje sušáren UFm o objemu 32, 53, 74, 108 a 160 l					
Typ	UF30m	UF55m	UF75m	UF110m	UF160m
Objem	32 l	53 l	74 l	108 l	161 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay				
Teplotní rozsah	20 – 300 °C				
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C s krokem 0,1 °C, od 100 °C s krokem 0,5 °C)				
Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5	2/8
Max. zatížení police	20 kg				

Povolené celkové zatížení	60 kg	80 kg	120 kg	175 kg	210 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)				
Počet vnějších dveří	1				
Kolečka	ne				
Vnitřní rozměry (v x š x h)	320 x 400 x 250 <sup>(i)</sup> mm	400 x 400 x 330 <sup>(i)</sup> mm	560 x 400 x 330 <sup>(i)</sup> mm	480 x 560 x 400 <sup>(i)</sup> mm	720 x 560 x 400 <sup>(i)</sup> mm
Vnější rozměry (v x š x h)	704 x 585 x 434 <sup>(i)</sup> mm	784 x 585 x 514 <sup>(i)</sup> mm	944 x 585 x 514 <sup>(i)</sup> mm	864 x 745 x 584 <sup>(i)</sup> mm	1104 x 745 x 584 <sup>(i)</sup> mm
Hmotnost	45 kg	57 kg	66 kg	74 kg	96 kg
Příkon	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	2,8 kW	3,2 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz				

Technické údaje sušáren Ufm o objemu 256, 449, 749 a 1060 l				
<b>Typ</b>	<b>UF260m</b>	<b>UF450m</b>	<b>UF750m</b>	<b>UF1060m</b>
Objem	256 l	449 l	749 l	1060 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 - 300 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C s krokem 0,1 °C, od 100 °C s krokem 0,5 °C)			
Počet polic (standard/max)	2/9	2/8	2/14	
Max. zatížení police	20 kg	30 kg		60 kg
Povolené celkové zatížení	300 kg			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1	2		
Kolečka	ne	ano		
Vnitřní rozměry (v x š x h)	800 x 640 x 500 <sup>(i)</sup> mm	720 x 1040 x 600 <sup>(i)</sup> mm	1200 x 1040 x 600 <sup>(i)</sup> mm	1200 x 1040 x 850 <sup>(i)</sup> mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1183 x 824 x 684 <sup>(i)</sup> mm	1247 x 1224 x 784 <sup>(i)</sup> mm	1720 x 1224 x 784 <sup>(i)</sup> mm	1720 x 1224 x 1035 <sup>(i)</sup> mm
Hmotnost	110 kg	161 kg	217 kg	252 kg
Příkon	3,4 kW	5,8 kW	7,0 kW	7,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz	400 V/3F nebo 3x230 V bez nulového vodiče, 50/60 Hz		

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství
<b>Volitelné vybavení</b> je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ drátěné nebo děrované <b>police</b></li> <li>■ zesílené police (nosnost max. 60 kg) pro UFM 110, 160, 260 a 1060</li> <li>■ zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře)</li> <li>■ nerezová odkapávací miska na dno (může ovlivnit rozložení teploty v komoře)</li> <li>■ rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay</li> <li>■ omezovač teploty (dle volby na 60, 70, 80, 95, 100, 120, 160, 180, 200 nebo 250 °C)</li> <li>■ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90°</li> <li>■ adaptér USB/Ethernet</li> <li>■ USB flash disk s licencí pro identifikaci uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay</li> <li>■ licence software AtmoControl pro modely s regulátorem SingleDisplay</li> <li>■ 4dílná stohovací sada (pouze pro UFM 30, 55 a 75)</li> <li>■ výškově nastavitelné nožičky (kromě UFM 450, 750 a 1060)</li> <li>■ výškově nastavitelný podstavový rám</li> <li>■ nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě UFM 260, 450, 750 a 1060)</li> <li>■ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovenou hodnotu a prostorové body</li> <li>■ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy</li> <li>■ IQ, OQ a PQ dokumentace</li> </ul>
--	--

### Sušárny UFM s regulátorem SingleDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 036 304	UF30m SingleDisplay	32	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	41 573 Kč
422 170 036 554	UF55m SingleDisplay	53	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	50 128 Kč
422 170 036 754	UF75m SingleDisplay	74	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	59 310 Kč
422 170 361 104	UF110m SingleDisplay	108	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	69 239 Kč
422 170 361 604	UF160m SingleDisplay	161	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	91 122 Kč
422 170 362 604	UF260m SingleDisplay	256	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	116 186 Kč
422 170 364 504	UF450m SingleDisplay	449	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	152 071 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 367 504	UF750m SingleDisplay	749	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	201 548 Kč
422 170 361 064	UF1060m SingleDisplay	1060	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	370 538 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*



















### Sušárny UFm s regulátorem TwinDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 171 036 304	UF30m TwinDisplay	32	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	61 455 Kč
422 171 036 554	UF55m TwinDisplay	53	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	72 951 Kč
422 171 036 754	UF75m TwinDisplay	74	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	80 446 Kč
422 171 361 104	UF110m TwinDisplay	108	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	92 737 Kč
422 171 361 604	UF160m TwinDisplay	161	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	115 584 Kč
422 171 362 604	UF260m TwinDisplay	256	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	137 009 Kč
422 171 364 504	UF450m TwinDisplay	449	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	174 821 Kč
422 171 367 504	UF750m TwinDisplay	749	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	224 684 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 171 361 064	UF1060m TwinDisplay	1060	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	393 481 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF30m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF55m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF75m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF110m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF160m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF260m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF450m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF750m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF1060m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF30m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF55m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF75m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF110m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF160m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF260m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF450m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF750m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF1060m-TwinDisplay-EN.pdf