

Sušárna horkovzdušná Memmert UF250 TwinDisplay, dvoudveřová

Výrobci a značky: Memmert

Sušárna UF250 v dvoudveřovém provedení patří do série sušáren UF se zabudovaným ventilátorem a nuceným prouděním vzduchu v komoře. Ventilátor se automaticky zapíná se zapnutím ohřevu a lze jej regulovat v krocích po 10 %. Vestavěný ventilátor napomáhá rovnoměrnějšímu rozložení teplot v komoře a urychluje sušení vsádky. Výfuková klapka pomáhá s odvodem vlhkého vzduchu z komory. Dotykový displej, přehledné zobrazení nastavených hodnot včetně pozice výfukové klapky a menu v češtině poskytují vysoký komfort obsluhy.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika horkovzdušné sušárny UF250 s ventilátorem:

- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- vnitřní objem: 256 l
- regulátor TwinDisplay
- teplotní rozsah: 20 – 300 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- elektronické ovládání výfukové klapky
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním (otevírání dveří pomocí svislého madla), výškově nastavitelné nožičky
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 ks nerezové děrované police

Technické údaje sušárny UF250 s nucenou cirkulací vzduchu v komoře	
Objem	256 l
Počet vnějších dveří	2
Regulátor	TwinDisplay
Teplotní rozsah	20 – 300 °C
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C s krokem 0,1 °C, od 100 °C s krokem 0,5 °C)
Počet polic (standard/max)	1/7
Max. zatížení police	20 kg
Povolené celkové zatížení	300 kg
Kolečka	ne

Vnitřní rozměry ⁽¹⁾ (v x š x h)	640 x 800 x 500 mm
Vnější rozměry ⁽¹⁾ (v x š x h)	1023 x 984 x 684 mm
Hmotnost	cca 110 kg
Příkon	3,4 kW
Napájení	230 V

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ flexibilní teplotní čidlo PT100 s indikací naměřených hodnot na displeji (čidlo lze umístit kdekoli ve vnitřní komoře) ■ omezovač teploty (dle volby na 60, 70, 80, 95, 100, 120, 160, 180, 200 nebo 250 °C) ■ prosklené dveře ■ vnitřní osvětlení ■ vnitřní 230V zásuvka (pouze v kombinaci s omezovačem teploty na 60 °C) ■ plynotěsná vnitřní komora ■ průchodka o průměru 23 mm, krytá klapkou, umístěná na boční nebo zadní straně přístroje ■ průchodka o průměru 14, 38, 57 nebo 100 mm, krytá klapkou, umístěná na zadní straně přístroje ■ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90° ■ vzduchový filtr s účinností filtrace až 80 % umístěný před sacím otvorem ■ bezpečnostní zámek dveří ■ programovatelný zámek dveří ■ adaptér USB/Ethernet ■ analogový výstup 4 - 20 mA | <ul style="list-style-type: none"> ■ bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení ■ MobileALERT (upozornění pomocí SMS v případě jakékoli chyby či alarmu) ■ USB klíč s ID uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení) ■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ) ■ výškově nastavitelné nožičky ■ pomocný 2dílný rám s kolečky ■ výškově nastavitelný podstavový rám ■ drátěné nebo děrované police ■ spodní nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ zásuvná nerezová odkapávací miska s vodicími lištami a upevňovacími šrouby (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ možnost vestavby (zapuštění) sušárny do zdi ■ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovené hodnotě a prostorových bodech ■ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy ■ IQ, OQ a PQ dokumentace |
|---|--|

Obj. číslo	Typ	Regulátor	Objem [l]	Děrovaná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
212 070 111 250	UF250	TwinDisplay	256	1	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.