

SUŠÁRNY MEMMERT PRO ZDRAVOTNICTVÍ

VERKON > Přístroje pro zdravotnictví > Sušárny s certifikací MDR > Sušárny Memmert pro zdravotnictví

Sušárna horkovzdušná Memmert, série UNm bez ventilátoru

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

Série UNm nabízí 16 modelů horkovzdušných sušáren klasifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745.

Přístroje lze použít k ohřevu fango a zábalů pro fyzioterapii a pro jejich udržování v teple.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Základní charakteristika sušáren UNm bez ventilátoru:

- 8 velikostí komory (vnitřní objemy: 32, 53, 74, 108, 161, 256, 449 nebo 749 l)
- 2 typy regulátoru: SingleDisplay nebo TwinDisplay
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- teplotní rozsah: 20 – 300 °C (nejméně však +5 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře
- elektronické ovládání výfukové klapky (0 – 100 %, krok 10 %)
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním, otevírání dveří pomocí svislého madla
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 nebo 2 ks nerezové drátěné police (podle zvoleného typu přístroje); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje sušáren UNm o objemu 32, 53, 74 a 108 l				
Typ	UN30m	UN55m	UN75m	UN110m
Objem	32 l	53 l	74 l	108 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 – 300 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +5 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C krok 0,1 °C, od 100 °C krok 0,5 °C)			
Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5
Max. zatížení police	20 kg			
Povolené celkové zatížení	60 kg	80 kg	120 kg	175 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1			

Kolečka	ne			
Vnitřní rozměry (v x š x h)	320 x 400 x 250 mm	400 x 400 x 330 mm	560 x 400 x 330 mm	480 x 560 x 400 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	704 x 585 x 434 ⁽ⁱ⁾ mm	784 x 585 x 514 ⁽ⁱ⁾ mm	944 x 585 x 514 ⁽ⁱ⁾ mm	864 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	45 kg	57 kg	66 kg	74 kg
Příkon	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	2,8 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Technické údaje sušáren UNm o objemu 161, 256, 449 a 749 l				
Typ	UN160m	UN260m	UN450m	UN750m
Objem	161 l	256 l	449 l	749 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 - 300 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +5 nad teplotou okolí do +300 °C (do 99,9 °C krok 0,1 °C, od 100 °C krok 0,5 °C)			
Počet polic (standard/max)	2/8	2/9	2/8	2/14
Max. zatížení police	20 kg		30 kg	
Povolené celkové zatížení	210 kg	300 kg		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1		2	
Kolečka	ne		ano	
Vnitřní rozměry (v x š x h)	720 x 560 x 400 mm	800 x 640 x 500 mm	720 x 1040 x 600 mm	1200 x 1040 x 600 mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1104 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm	1183 x 824 x 684 ⁽ⁱ⁾ mm	1247 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm	1720 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	96 kg	110 kg	161 kg	217 kg
Příkon	3,2 kW	3,4 kW	5,8 kW	7,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		400 V/3F nebo 3x230 V bez nulového vodiče, 50/60 Hz	

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

<ul style="list-style-type: none"> ■ drátěné nebo děrované police ■ zesílené police (nosnost max. 60 kg) pro UNm 110, 160 a 260 ■ zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ nerezová odkapávací miska na dno (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ omezovač teploty (dle volby na 60, 70, 80, 95, 100, 120, 160, 180, 200 nebo 250 °C) ■ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90° ■ adaptér USB/Ethernet ■ USB flash disk s licencí pro identifikaci uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay 	<ul style="list-style-type: none"> ■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay ■ licence software AtmoControl pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ 4dílná stohovací sada (pouze pro UNm 30, 55 a 75) ■ výškově nastavitelné nožičky (kromě UNm 450 a 750) ■ výškově nastavitelný podstavový rám ■ nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě UNm 260, 450 a 750) ■ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovenou hodnotu a prostorové body ■ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy ■ IQ, OQ a PQ dokumentace
--	--

Sušárny UNm s regulátorem SingleDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 350 304	UN30m SingleDisplay	32	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	34 993 Kč
422 170 350 554	UN55m SingleDisplay	53	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	40 512 Kč
422 170 350 754	UN75m SingleDisplay	74	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	49 429 Kč
422 170 351 104	UN110m SingleDisplay	108	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	57 358 Kč
422 170 351 604	UN160m SingleDisplay	161	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	76 349 Kč
422 170 352 604	UN260m SingleDisplay	256	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	101 100 Kč
422 170 354 504	UN450m SingleDisplay	449	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	133 731 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 357 504	UN750m SingleDisplay	749	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	178 340 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.















Sušárny UNm s regulátorem TwinDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 171 350 304	UN30m TwinDisplay	32	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	58 298 Kč
422 171 350 554	UN55m TwinDisplay	53	+5 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	63 576 Kč
422 171 350 754	UN75m TwinDisplay	74	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	70 685 Kč
422 171 351 104	UN110m TwinDisplay	108	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	81 072 Kč
422 171 351 604	UN160m TwinDisplay	161	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	100 979 Kč
422 171 352 604	UN260m TwinDisplay	256	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	120 765 Kč
422 171 354 504	UN450m TwinDisplay	449	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	155 662 Kč
422 171 357 504	UN750m TwinDisplay	749	+5 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	200 367 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN30m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN55m-SingleDisplay-EN.pdf

-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN75m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN110m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN160m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN260m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN450m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN750m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN30m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN55m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN75m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN110m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN160m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN260m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN450m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UN750m-TwinDisplay-EN.pdf

Sušárna horkovzdušná Memmert, série UFm s ventilátorem

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

Série UFm nabízí 18 modelů horkovzdušných sušáren klasifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745.

Přístroje lze použít k ohřevu fango a zábalů pro fyzioterapii a pro jejich udržování v teple.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Základní charakteristika sušáren UFm s ventilátorem:

- 9 velikostí komory (vnitřní objemy: 32, 53, 74, 108, 161, 256, 449, 749 nebo 1060 l)
- 2 typy regulátoru: SingleDisplay nebo TwinDisplay
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- teplotní rozsah: 20 - 300 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (ventilátor napomáhá rovnoměrnějšímu rozložení teplot v komoře, jeho otáčky lze regulovat v kroku po 10 %)
- elektronické ovládání výfukové klapky (0 - 100 %, krok 10 %)
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním (otevírání dveří pomocí svislého madla)
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 1 nebo 2 ks nerezové drátěné police (podle zvoleného typu přístroje); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako **volitelné příslušenství**

Technické údaje sušáren UFm o objemu 32, 53, 74, 108 a 160 l

Typ	UF30m	UF55m	UF75m	UF110m	UF160m
-----	-------	-------	-------	--------	--------

Objem	32 l	53 l	74 l	108 l	161 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay				
Teplotní rozsah	20 - 300 °C				
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C s krokem 0,1 °C, od 100 °C s krokem 0,5 °C)				
Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5	2/8
Max. zatížení police	20 kg				
Povolené celkové zatížení	60 kg	80 kg	120 kg	175 kg	210 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)				
Počet vnějších dveří	1				
Kolečka	ne				
Vnitřní rozměry (v x š x h)	320 x 400 x 250 ⁽ⁱ⁾ mm	400 x 400 x 330 ⁽ⁱ⁾ mm	560 x 400 x 330 ⁽ⁱ⁾ mm	480 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm	720 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	704 x 585 x 434 ⁽ⁱ⁾ mm	784 x 585 x 514 ⁽ⁱ⁾ mm	944 x 585 x 514 ⁽ⁱ⁾ mm	864 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm	1104 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	45 kg	57 kg	66 kg	74 kg	96 kg
Příkon	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	2,8 kW	3,2 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz				

Technické údaje sušáren Ufm o objemu 256, 449, 749 a 1060 l				
Typ	UF260m	UF450m	UF750m	UF1060m
Objem	256 l	449 l	749 l	1060 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 - 300 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 300 °C (do 99,9 °C s krokem 0,1 °C, od 100 °C s krokem 0,5 °C)			
Počet polic (standard/max)	2/9	2/8	2/14	
Max. zatížení police	20 kg	30 kg		60 kg
Povolené celkové zatížení	300 kg			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1	2		
Kolečka	ne	ano		
Vnitřní rozměry (v x š x h)	800 x 640 x 500 ⁽ⁱ⁾ mm	720 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm	1200 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm	1200 x 1040 x 850 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1183 x 824 x 684 ⁽ⁱ⁾ mm	1247 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm	1720 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm	1720 x 1224 x 1035 ⁽ⁱ⁾ mm

Hmotnost	110 kg	161 kg	217 kg	252 kg
Příkon	3,4 kW	5,8 kW	7,0 kW	7,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz	400 V/3F nebo 3x230 V bez nulového vodiče, 50/60 Hz		

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství

Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují - pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

<ul style="list-style-type: none"> ■ drátěné nebo děrované police ■ zesílené police (nosnost max. 60 kg) pro UFm 110, 160, 260 a 1060 ■ zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ nerezová odkapávací miska na dno (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ omezovač teploty (dle volby na 60, 70, 80, 95, 100, 120, 160, 180, 200 nebo 250 °C) ■ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90° ■ adaptér USB/Ethernet ■ USB flash disk s licencí pro identifikaci uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay 	<ul style="list-style-type: none"> ■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay ■ licence software AtmoControl pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ 4dílná stohovací sada (pouze pro UFm 30, 55 a 75) ■ výškově nastavitelné nožičky (kromě UFm 450, 750 a 1060) ■ výškově nastavitelný podstavový rám ■ nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě UFm 260, 450, 750 a 1060) ■ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovenou hodnotu a prostorové body ■ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy ■ IQ, OQ a PQ dokumentace
--	--

Sušárny UFm s regulátorem SingleDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 036 304	UF30m SingleDisplay	32	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	41 573 Kč
422 170 036 554	UF55m SingleDisplay	53	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	50 128 Kč
422 170 036 754	UF75m SingleDisplay	74	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	59 310 Kč
422 170 361 104	UF110m SingleDisplay	108	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	69 239 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 170 361 604	UF160m SingleDisplay	161	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	91 122 Kč
422 170 362 604	UF260m SingleDisplay	256	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	116 186 Kč
422 170 364 504	UF450m SingleDisplay	449	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	152 071 Kč
422 170 367 504	UF750m SingleDisplay	749	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	201 548 Kč
422 170 361 064	UF1060m SingleDisplay	1060	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	370 538 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.



















Sušárny UFm s regulátorem TwinDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 171 036 304	UF30m TwinDisplay	32	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	61 455 Kč
422 171 036 554	UF55m TwinDisplay	53	+10 nad teplotou okolí až 300	1	4-6 týdnů	72 951 Kč
422 171 036 754	UF75m TwinDisplay	74	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	80 446 Kč
422 171 361 104	UF110m TwinDisplay	108	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	92 737 Kč
422 171 361 604	UF160m TwinDisplay	161	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	115 584 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 171 362 604	UF260m TwinDisplay	256	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	137 009 Kč
422 171 364 504	UF450m TwinDisplay	449	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	174 821 Kč
422 171 367 504	UF750m TwinDisplay	749	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	224 684 Kč
422 171 361 064	UF1060m TwinDisplay	1060	+10 nad teplotou okolí až 300	2	4-6 týdnů	393 481 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF30m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF55m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF75m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF110m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF160m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF260m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF450m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF750m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF1060m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF30m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF55m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF75m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF110m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF160m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF260m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF450m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF750m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Oven-UF1060m-TwinDisplay-EN.pdf

Skříňový ohřívač dek Memmert IFbw

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

Ohřivače dek IFbw jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745. Přístroje jsou vhodné pro ohřev nesterilních dek a oděvů. Svě uplatnění najdou na pohotovostech, porodních sálech i pooperačních pokojích.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Základní charakteristika skříňových ohřivačů dek IFbw:

- 4 velikosti komory (vnitřní objemy: 108, 256, 449 a 749 l)
- regulátor SingleDisplay
 - kompletní menu v češtině (možnost výběru z více jazyků)
 - barevný dotykový TFT displej (teplota, čas)
 - časovač 1 min - 99 dnů
 - funkce SetpointWAIT (odpočet nastaveného času až při dosažení nastavené teploty)
 - integrovaný záznamník dat (data lze odečíst pomocí software AtmoControl, který se objednává samostatně)
 - dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880
- teplotní rozsah: 20 - 80 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- tři platíkové senzory pro sledování povrchové teploty v hermeticky uzavřené komoře
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (ventilátor sepne při spuštění ohřevu a pracuje na 100 % bez možnosti regulace)
- automatické vypnutí ohřevu i ventilátoru v případě otevření dveří
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním, otevírání dveří pomocí svislého madla
- rozhraní Ethernet (na zadní straně přístroje)
- volitelné vybavení a příslušenství (objednává se samostatně - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): adaptér USB/Ethernet, licence na software AtmoControl, 4dílná stohovací sada (pouze pro IFbw 110), nástěnný rám pro uchycení na zeď (pouze pro pro IFbw 110), výškově nastavitelný podstavný rám, akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovenou hodnotu a prostorové body, IQ, OQ a PQ dokumentace
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 ks nerezové drátěné police; další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)





Technické údaje				
Typ	IFbw 110	IFbw 260	IFbw 450	IFbw 750
Objem	108 l	256 l	449 l	749 l
Regulátor	SingleDisplay			
Teplotní rozsah	20 - 80 °C			
Rozsah pracovní teploty	od +10 nad teplotou okolí do 80 °C (krok 0,1 °C)			
Počet polic (standard/max)	2/5	2/9	2/8	2/14
Max. zatížení police	20 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Povolené celkové zatížení	175 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			

Počet vnějších dveří	1	1	2	2
Kolečka	ne	ne	ano	ano
Vnitřní rozměry (v x š x h)	480 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm	800 x 640 x 500 ⁽ⁱ⁾ mm	720 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm	1200 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	864 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm	1183 x 824 x 684 ⁽ⁱ⁾ mm	1247 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm	1720 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	76 kg	110 kg	161 kg	217 kg
Příkon	1,4 kW	1,7 kW	1,8 kW	2,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
422 179 611 025	IF110bw	108	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	79 144 Kč
422 179 626 025	IF260bw	256	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	126 139 Kč
422 179 645 025	IF450bw	449	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	162 675 Kč
422 179 675 025	IF750bw	749	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	206 754 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF110bw-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF260bw-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF450bw-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Blanket-warmer-IF750bw-EN.pdf