

SUŠÁRNY WITEG

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Sušárny laboratorní > Sušárny Witeg

Sušárna vakuová Witeg WOV

Výrobci a značky: Witeg

Sušárny s nerezovou komorou a moderním designem jsou vhodné pro sušení, předehřev, temperaci, odplynění pevných a kapalných látek, vakuové úpravy povrchů, testování vlhkosti, pokovení, zkoušky stárnutí. Velmi praktický průzor z bezpečnostního skla umožňuje kontrolovat materiál během procesu.



Základní charakteristika vakuových sušáren Witeg série WOV:

- moderní elektronické vybavení včetně LCD displeje
- rozhraní RS232C
- možnost přisávání inertního plynu
- jehlový ventil pro přesné udržování hodnoty podtlaku dle údajů na zabudovaném vakuometru
- alarm pro bezpečný a uživatelsky komfortní provoz
- kvalitní izolace pláště zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v komoře
- možnost připojení [zdroje vakua](#) (není v ceně sušárny)
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 hliníkové police


Technické údaje			
Typ	WOV-20	WOV-30	WOV-70
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	265 x 265 x 290	300 x 300 x 330	400 x 400 x 435
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	552 x 480 x 475	587 x 515 x 515	687 x 618 x 620
Objem [l]	18,6	30	70
Výkon topení [W]	600	600	1600
Časovač	99 hod 59 min, trvalý chod, opožděný start		
Teplotní rozsah [°C]	od +5 nad teplotu okolí do +200		
Přesnost [°C]	±0,5		
Teplotní čidlo	PT100		
Rozsah vakua	10 ... 750 mmHg (1000 - 13 mbar)		
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
422 500 641 020	WOV-20	18,6	10-12 týdnů	101 583 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
422 500 641 030	WOV-30	30	3-4 týdny	103 934 Kč
422 500 641 070	WOV-70	70	3-4 týdny	126 995 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Oven-WOV-EN.pdf](#)