

Sušička Elma Dry

Šetrné a efektivní sušení

Elma Dry slouží pro snadné a pohodlné sušení předmětů, které prošly čištěním v ultrazvukové čističce a následným oplachem. K sušení je používán velmi jemný proud vzduchu, který je rozháněn pomocí zabudovaného ventilátoru. Předměty se do sušičky vkládají v koších.



Základní charakteristika sušiček Elma Dry:

- 3 modely, které se liší velikostí
- jednoduché ovládání pomocí přepínače se třemi polohami (vypnuto/teplý vzduch/studený vzduch⁽ⁱ⁾)
- teplotní rozsah: teplota okolí – 70 °C
- automatické vypnutí při dosažení limitní teploty
- víko s větracími otvory (zajišťují maximální turbulenci a odvod vlhkého vzduchu)
- vyměnitelný prachový filtr, jemnost 33 ppi (zabraňuje znečištění vysoušených předmětů prachem ze vzduchu v místnosti)
- plášť z nerezové oceli, 2m napájecí kabel
- ideální pro použití v dílnách, výrobních provozech či opravárnách

Technické údaje sušiček Elma Dry			
Typ	30	120	300
Teplotní rozsah	teplota okolí – 70 °C		
Doba ohřevu	cca 15 min		
Topný výkon	480 W	550 W	1100 W
Proudění vzduchu	max. 160 m³/h	max. 160 m³/h	max. 320 m³/h
Max. zatížení	1 kg	7 kg	12 kg
Vnitřní rozměry vany (d x š x h)	220 x 120 x 95 mm	275 x 215 x 195 mm	475 x 270 x 195 mm
Vnější rozměry (d x š x v)	300 x 186 x 219 mm	362 x 285 x 322 mm	568 x 347 x 322 mm
Příkon	500 W	570 W	1140 W
Napájení	220 – 240 V, 50/60 Hz		
Kompatibilní velikosti modulárních košů			
Elmasonic Easy, P, Select	1x 30/40	2x 30/40 1x 100/120	3x 60 1x 60 + 1x 100/120 2x 100/120 1x 150/300
Elmasonic xtra TT	-	2x 30 1x 60	1x 30 1x 60 1x 120 1x 200

Obj. číslo	Popis	Typ	Vnitřní rozměry [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
410 017 182 175	Sušička Elma Dry	30	220 x 120 x 95	Teplota okolí až 70	3-4 týdny	9 750 Kč
410 017 178 542	Sušička Elma Dry	120	275 x 215 x 195	Teplota okolí až 70	3-4 týdny	13 750 Kč
410 017 178 575	Sušička Elma Dry	300	475 x 270 x 195	Teplota okolí až 70	3-4 týdny	24 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Elmasonic-Accessories-Elma-Dry-EN.pdf