

TECHNICKÉ

VERKON > Sklo a porcelán > Teploměry > Technické

Teploměr důlní

- provedení: obalový
- rozsah: -30 až 50 °C
- dělení: 1 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 13 mm, délka cca 140 mm
- ukončení na hladký zátav
- **informace k dodávce:** teploměr lze objednat samostatně, nebo včetně ochranného pouzdra s kovovým kroužkem na zavěšení



Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 021 920 210	-30 ... 50	1	Bez pouzdra	2-3 týdny	343 Kč
170 021 920 211	-30 ... 50	1	S pouzdrem	2-3 týdny	567 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický přímý, typ 160

- provedení: obalový
- rozsah: -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 160 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek cca 8 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte kontaktovat



Přímé technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325110	-35 ... 50	1	60	160	2-3 týdny	381 Kč
T18345110	0 - 100	1	60	160	2-3 týdny	439 Kč
T18355110	0 - 160	2	60	160	2-3 týdny	417 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325210	-35 ... 50	1	100	160	2-3 týdny	402 Kč
T18335210	0 - 50	1	100	160	2-3 týdny	401 Kč
T18345210	0 - 100	1	100	160	2-3 týdny	405 Kč
T18355210	0 - 160	2	100	160	2-3 týdny	439 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325310	-35 ... 50	1	160	160	2-3 týdny	408 Kč
T18335310	0 - 50	1	160	160	2-3 týdny	440 Kč
T18345310	0 - 100	1	160	160	2-3 týdny	452 Kč
T18355310	0 - 160	2	160	160	2-3 týdny	444 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325510	-35 ... 50	1	250	160	2-3 týdny	459 Kč
T18335510	0 - 50	1	250	160	2-3 týdny	420 Kč
T18345510	0 - 100	1	250	160	2-3 týdny	426 Kč
T18355510	0 - 160	2	250	160	2-3 týdny	460 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18335610	0 - 50	1	400	160	2-3 týdny	559 Kč
T18355610	0 - 160	2	400	160	2-3 týdny	627 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický přímý, typ 240

- provedení: obalový
- rozsah: -60 až 30, -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 240 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek 8 až 9 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte kontaktovat



Přímé technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115110	-60 ... 30	1	60	240	2-3 týdny	526 Kč
T18125110	-35 ... 50	1	60	240	2-3 týdny	460 Kč
T18135110	0 - 50	1	60	240	2-3 týdny	413 Kč
T18145110	0 - 100	1	60	240	2-3 týdny	460 Kč
T18155110	0 - 160	1	60	240	2-3 týdny	485 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115210	-60 ... 30	1	100	240	2-3 týdny	556 Kč
T18125210	-35 ... 50	1	100	240	2-3 týdny	432 Kč
T18135210	0 - 50	1	100	240	2-3 týdny	460 Kč
T18155210	0 - 160	1	100	240	2-3 týdny	500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125310	-35 ... 50	1	160	240	2-3 týdny	482 Kč
T18135310	0 - 50	1	160	240	2-3 týdny	475 Kč
T18145310	0 - 100	1	160	240	2-3 týdny	480 Kč
T18155310	0 - 160	1	160	240	2-3 týdny	508 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125510	-35 ... 50	1	250	240	2-3 týdny	500 Kč
T18135510	0 - 50	1	250	240	2-3 týdny	500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Přímé technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115610	-60 ... 30	1	400	240	2-3 týdny	721 Kč
T18125610	-35 ... 50	1	400	240	2-3 týdny	680 Kč
T18145610	0 - 100	1	400	240	2-3 týdny	614 Kč
T18155610	0 - 160	1	400	240	2-3 týdny	668 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický úhlový, typ 160

- provedení: obalový
- rozsah: -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 160 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek cca 8 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte kontaktovat



Úhlové technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325120	-35 ... 50	1	60	160	2-3 týdny	526 Kč
T18335120	0 - 50	1	60	160	2-3 týdny	551 Kč
T18345120	0 - 100	1	60	160	2-3 týdny	570 Kč
T18355120	0 - 160	2	60	160	2-3 týdny	526 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325220	-35 ... 50	1	100	160	2-3 týdny	537 Kč
T18335220	0 - 50	1	100	160	2-3 týdny	553 Kč
T18345220	0 - 100	1	100	160	2-3 týdny	522 Kč
T18355220	0 - 160	2	100	160	2-3 týdny	537 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325320	-35 ... 50	1	160	160	2-3 týdny	541 Kč
T18345320	0 - 100	1	160	160	2-3 týdny	584 Kč
T18355320	0 - 160	2	160	160	2-3 týdny	541 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18345520	0 - 100	1	250	160	2-3 týdny	571 Kč
T18355520	0 - 160	2	250	160	2-3 týdny	553 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Úhlové technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18345620	0 - 100	1	400	160	2-3 týdny	797 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický úhlový, typ 240

- provedení: obalový
- rozsah: -60 až 30, -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 240 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek 8 až 9 mm



- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte kontaktovat

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125120	-35 ... 50	1	60	240	2-3 týdny	541 Kč
T18145120	0 - 100	1	60	240	2-3 týdny	584 Kč
T18155120	0 - 160	1	60	240	2-3 týdny	611 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115220	-60 ... 30	1	100	240	2-3 týdny	685 Kč
T18125220	-35 ... 50	1	100	240	2-3 týdny	571 Kč
T18135220	0 - 50	1	100	240	2-3 týdny	558 Kč
T18145220	0 - 100	1	100	240	2-3 týdny	571 Kč
T18155220	0 - 160	1	100	240	2-3 týdny	597 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115320	-60 ... 30	1	160	240	2-3 týdny	707 Kč
T18125320	-35 ... 50	1	160	240	2-3 týdny	617 Kč
T18135320	0 - 50	1	160	240	2-3 týdny	577 Kč
T18145320	0 - 100	1	160	240	2-3 týdny	608 Kč
T18155320	0 - 160	1	160	240	2-3 týdny	632 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115520	-60 ... 30	1	250	240	2-3 týdny	828 Kč
T18135520	0 - 50	1	250	240	2-3 týdny	602 Kč

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125620	-35 ... 50	1	400	240	2-3 týdny	919 Kč
T18135620	0 - 50	1	400	240	2-3 týdny	798 Kč
T18155620	0 - 160	1	400	240	2-3 týdny	899 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pouzdro pro přímé i úhlové technické teploměry

Ochranná pouzdra pro skleněné technické teploměry se vyrábí podle normy ČSN 258119.

- dva typy: přímé a úhlové
- materiál: plast nebo duralová slitina
- připojovací závit M20x1,5

Ceny pouzder Vám rádi sdělíme na základě poptávky.

